

KINTEK

## ةقي قدلا ةانقلا لعافم تانوكم جولاتكلا

Contact us for more catalogs of نولفتبلا ةدام تاجت نم (PTFE), ريضحت  
ةيلعلا ةواقنلا ليلحت , بيكرتلا ولعافتلا تادعم , حيشرتلا وةنيعل  
ماتخ أو ةماعلا ةيكالته سال داوملا , ةصصخملا ليلال ليغشتلا تامدخ , راثال او  
تايواحو تاودأ , ةديجللا ةقاطلا رابتخاو ةيئابرهكللا ءايمكللا , sealing  
تلا , تامامصللاو , بيباناللاو , لئوسلا لقن , ةساسا ةيربتم

# KINTEK

?? ?????

>>> ?????? ???

تاقوتوبل، سايقلا تاناو طسأ، باوكألا) ةيمويلا ةيساسألا ةيربخلما تاودألا نم ءءب  
ل لحت تاودأو، (مضهلاو يزكرملا درطلا بيبانأ، لسيغلا/فشاوكل تاجاز، قابطألا  
لئوسلا لقن تانوكم لئل الوصو، نيزختلا/فيظنتلا تانازخو، ءاقنلا ةيلاع راتألا  
حيشرتلاو تانيعلا ريضحت تاودأو، (تاماصل، تابيكرتلا، بيبانألا) ةلماشلا  
داوملاو، (قعالملا، طقالملا، تاصاملا، تاحشرملا، تاحاحسلا، لصفل عامقأ)  
قالغلا ةطرشأ، تاشحلا، ةيرئادلا تاقولحلا، كيكرتلا نابضق) ةماعلا ةيكال هتسالأ  
ايالخلا لثم ةمدقتملا لعافتلو تاقوتشملا ةزهجأ لئل الوصو، (زجاولح، ةيطغألا  
تاقولم، تايراطبلا رابتخا تابيكرتو، ةصصخملأ وأ ةيسايقلا ةيئاي ميكرهكألا  
فيووركيملاب مضهلا ةيعوأو، يئاملا يراحل قيلختلا تاناطبو، ةيئابرهكلا باطقألا  
يعينصت ب KINTEK موقت، عاجترال/فيثكتلا ةزهجأو، ةقيقدلا تاونقلا تاذ تالعاملاو  
PFA و PTFE نم ةعونصملاو ابيرقت اهليخت نكمي يتلا ةيربخلما تامزلتسملا عيمج  
ةياهنلا لئل ةيادبلا نم صصخملأ (CNC) لئلألا بساحلا مادختساب يعينصتلا نم معدبو  
ريغ ةدقعملا ةيكني نكيملأ ءانجألا نم ءءب، قاطلإلا لعل ءيش لك ميديقتل نوزهجم نحن  
مجلحلا تاذ تابلطلا لئل الوصو وأ صصي صم ةيربخلما تاداعلإلاو ةيسايقلا  
ةيلاع يروفل رملولوبلا داوم لعل قلطمو يريصح زيكرت لعل طاقلحلا عم، ريبكلا  
ءءالا.



# رمتسملا قفدتلاب ققيقدلا تاونقلا لعافم ماظن عم يملي لتلا ثحبلاو ايرب تخملا ايديول فوركي ملل ةراجل اةجرد يف ققيقدلا مكحتلا

رقصن العال مقر: PL-WT06



## ةمدقم

يف اقيقد امدكحتو يئانثتسا ةراجل لقن ققح  
ماظن عم يرب تخملا بيكرتلا يف ةراجل اةجرد  
رمتسملا قفدتلاب ققيقدلا تاونقلا لعافم  
ملي لتلا ممصملا ، اذ ةمدقتملا  
تايل لمعلا ريوطتو ايديول فوركي ملل  
ريغص قاطن ىلع ةيئاي ميكللا

## ديزمل افرع

قويطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةئافلا
داوملا بيكرت قويقدلا ةيئاي ميكللا	ةيئاي ميكللا داوملاو ، اتافخملاو ، ةمقلا ةيلع اءاطسولا بيكرت قويقد قفدت فورط يف ةصصختملا	ةفدهتسملا تابكرملا روهتو يراجل بورهلا ةعيرسلا ةراجل اءازا عنم ةيساسحلا ةديش
روطعلاو تاهكنلا	رايطملا يوضعلا رتسالا ةغايصو رمتسملا بيكرتلا ، ةيساسالا تويزللاو ، ةيرطعلا تابكرملاو	امم ، ةرايطملا تانوكملا رخت اءامت ةقيلغملا ققيقدلا تاونقلا عنم يئاهنلا جتتملا تالغ نم ديزي
ةيعانطصالا ةيودالا	راسملا نيسحتو ، (API) ةطشنلا ةينالديصلا تانوكملا صحف ةريغصلا تاغفدل رمتسملا عيئصتلاو	مركبملا براجتلا ءانثأ فشاوكلا تايفل نم ىندالا طافحتالا مح للقي ةماسالا فشاوكلا عم نم اءالا لمعلا تابكرمسيو
تافالا تادي م ةغايص	تادي م لاو ، ةديجل اءاشالا تادي م لا ةيجانلا يلاع بيكرتلا ومونلا تامظنمو ، ةيرشحلا	لاكشاو رئاطنلا نم ةقستم اءابسن ةيلاعلا يلاعلا راركت نم نصي ءاقانلا ةيلع ةيرونلا
ةصصختم ةيري م لوب داوم	بيكرتو ، ةئدملا صحفو ، ةباقولل ةغصاخلا ةرمتسملا ةرملا تلا تكتلا ريمي لوبلا	نزوملا تاذ تارمي لوب ىلع لوصحلا ىل قيصلا ةماقلا تقو عيزوت يدي ةيلاعلا ةءوم ةيئرح
ملي لتلا ثحبلا	ةيئاي ميكللا ، ةراجل لقنو ، ةلكلا لقن لوج يرب تخم ملي لت ةيئاي ميكللا ، ايديول فوركي مللاو ، ةيئاي ميكللا	قفدتلا طامنا ءاطحلا مبالطلل ءصاوا ءفافشلا اءازل تاراسم حمست ن. اءابو رشابم لكشب روطلا تاريغتو ، طللحلا تاهجاو


ةفصاوملا لعافم	عون نم ققيقدلا لعافملا ءءو ءوللا	يبوب اءالا ققيقدلا لعافملا ءءو	(PL-WT06) لمكلا لمكتملا ماظنلا
ةيسيئرلا ءانءابلا ءءام	ءءم) يلاعلا تاكيلي سورولب اءازل (ءراجل)	(PTFE) نيليئي يروف ارتت يلوب	PMMA نم ةيقاو ءورد عم مظنم فر
ءءدملا ءيميكللا	4 (يلاوتلا ىلع) تاءءو	ءءو 1	لمكلا عيئصتلا قيبسم فر 1
لائسلا طافحتالا مح	15 (لم - 10 قاطن) يمسا لم	لم 47	ةيلاعلا ءءس لم 119 ىل لم 107
ءراجل لءابت حطس ءءاسم	ءامء ءءاسم 530 ءءم <sup>2</sup> (ءءم <sup>2</sup> 400 تيزلا)	ءءسم <sup>2</sup> 4580	ءطشن حطس ءءاسم <sup>2</sup> 5110 نم رءكأ ءءمءم
قيصالا ءانءالا ءءسنه	لم 1.0 : قمعلا ؛ مم 3.0 - 1.5 : رضعلا	لم 2 : ءراخل رطقلا ؛ مم 1 : يلاعلا رطقلا	مم 1.8 - 1.2 : ءانءالا قمع ءءاسم
ءءنم نيوكت ءءراخل/ءءالءءملا	ءيذرف ءءريش لكلا ءءراخل 2 / ءءءم 4	ءءنملا ءيئانءن ءءمءم ءءالءصا	ءاقانلا ءيلع PTFE طغص تابكرت
ليغصتلا ءراخل ءءرد قاطن	ءيؤئم ءءرد 180 ىل ءيؤئم ءءرد -20	ءيؤئم ءءرد 180 ىل ءيؤئم ءءرد -20	ءيؤئم ءءرد 180 ىل ءيؤئم ءءرد -20
يلاعصت طغص ىصقأ	لاكساب اءم 0.3	اءم 3.0 > 316L يرايءءالا لاكساب اءم 0.3 (لاكساب)	طغصل لاكساب اءم 0.3 ىصقأ ءءمءم ماظنلا

وصف اومل لم اع م	عون نم قيقدل لعافم الة دحو وولل	ي بوبألل قيقدل لعافم الة دحو	لماكل لماكل ماطنل (PL-WT06)
ةيل امجال ةيجراخل داعبال	م م 200 × 150 × 10 :ةيجرم داعبال	تاقبطل ددعتم فلم ميمصت	م م 67 × (قمع) م م 57 × (ضرع) م م 85 (عافترا)

نوكم ال فرعم	نوكم ال مسا	يفي طول صرعل او فصولا	ةيسايقلا ةيمكلا
PL-WT06-01	يحولل قيقدل لعافم ال	ةراخل لقنو ةءاكل يلاع طلل ل لماكل لكشب قرحل ةدعتم تاقبطل ةيئال ةيجاز ةحيرش	4
PL-WT06-02	ي بوبألل لعافم ال	لعافتل ةماقرا تقو ديدمتل تاقبطل ددعتم PTFE نم فوفلم يونات لعافم	1
PL-WT06-03	فافشل اردل	ةحصاو ةيؤرو ةيلكيه ةيماح نارفوي PMMA نم نامأ حول	2
PL-WT06-04	ةراخل ةجرد رابسم	ةرشابم ةنمضمل لئال ةراخ ةجرد ةبقارمل ةقذلل ةلعال RTD تارغشستسم	3
PL-WT06-05	ةيمقرلل ةراخل ةجرد صرع ةشاش	لعافتل لحوارم ربع ةرشابم ال ةراخل اءارد صرعت تاونقلا ةدعتم LED ةحول	1
PL-WT06-06	رتلف عم طغضال مطنم	لخدمل دنن قفارم ال طغض رارقستال يكيئانكي مطنم وعمحم رتلف	1
PL-WT06-07	طغضال رغشستسم	رمتسم ال طخال طغض عبتتل جمدم يمقر طغض لوحم	1
PL-WT06-08	مكحتل ةحول	تارغشستسم ال سايق ةبقارم لة يزكرم مكحت ةهجاو	1
PL-WT06-09	هامل قفدت رشؤم	ةدعاسم ال نيخستل وأ ديربتل طئاسو قفدت تالرع م صرعي يئرم (Rotameter) يريودت رايقم	1
PL-WT06-10	هاتال يءاأ صرصف مامص	لخدمل لزل زاتمم ال رملوبورولف ال نم يسكعل قفدتل لع نم ممص	1
PL-WT06-11	نيتم ةقاط لباك	صرعل سايقو تارغشستسم لل ضرؤم يئابرهك لاصتا	1

# يلعالي تاكيلي سوروبل اجزل نم قيقداونق لعافم رهصمو قرارجل لدابتل ةفعضمو ةجدم ةيثالث ةفرغ لكيب عيسوتو يلعمملا يئاي ميكلل قيلخلل ي ف مادختسالل يجاتنإل قاطنل

رصنعلا مقر: PL-WT01



## ةمدقم

مادختساب يئاي ميكلل قيلخلل نيسحتب مق  
ةقيدل تاونقلل روطتمل لعافم اذه  
يلعالي تاكيلي سوروبل اجزل نم عونصملا  
رهصمو ةجدم ةيثالث ةفرغ لكيب زيمتي يذلا  
لمحتو ،قرارجل لدابتل نيحودزم نيحطسو  
ةمالس نمضي امم ،طغضلل يئانثتسا  
تايلعملل ريوطت ي ف عسوتلل ةيلع ةيلباقو  
قفدتل ءاي ميكلل ةيعانصلالو ةيلعملل

## ديزملا فرغ

قيبطتلا	فصولا	ةيسئرلا ةئافلا
يئاودلا قيلخلل	(API) اينا ليدص ةطشنل تاونوكلل رمتسمل قيلخلل مدختسي طغضلا تحت لعافتلا فورطل عيرسلال صحفلاو ،تايطسولا ريضحتو	نمضي و ةيئاقننل نم ردي صقأ ققحي و ،بئاوشل نم دحي ةيريرسلال براجل امأجأ يلى فاشتكالال نم عيرسلال لاقننالا
داوملا عيصت ةقيدلا يئاي ميكلل	،تارتنل لثم يراجل ثاعنالا ةيدشو ةعيرسلال تايلعملل عم لماعتي تاعفدللا عضو ي ف ةرطخ نوكت يئاي يموتويادللاو ،تربكلاو	نمضي امم ،يرارجل نايرجلال (لم 8-1) ريغضلا سابتجالل مجع عنمي ةيلعملل ةلصاتم ةمالس
روطعلا و تاهكنال	مكحتلالو قرارجل ةجردل ةعيرس التاليدعت بلطتت قيقداونق تابتكرم قلخي ةماقلا تقوي ي ف قيقيدلا	هنع حتني امم ،ةساسجلال يرطعلل لكايهلل يرارجل روهتلا عنمي مشلل ثيخ نم يلاع ائاق
تاديمللا ةغايص يرشخلال	ةزفحملاو تاوطخلا ةددعتم ةدقعملل رمتسمل طبرلل تالعاقت ذفني ةدمسالاو يرشخلال تاديملل	جئاتنالا ؛ةيلكأتلل يئاي ميكلل داوملل ةيلع يئاي ميكلل ةمواقم ةيديلقلتللا رايطلال رطاعم زواجتت عسوتلل ةلباقلا
ةيئاي ميكلل داوملا ةصمختملا	يئاي ةرملبللاو ،ةرولفلاو ،بلصلال-لئاسل-زاغلا تالعاقت لهلسي صقلال يلاع ائاق بلطتت	ةيلاع ائاق ةيلع ال عسوتلل ةلباقلا يئاي ميكلل نزلل ائاق يئاي ميكلل
يئاي ميكلل تحبال سيريئال	ءارضخلال ءاي ميكلل او ،لكرخلال او ،لقنل رهاوط سيريئتل ةيرصب ةاداك مدخي قفدتل ي ف ةمدقتملا	الكيمانيدو لعافتلا دوح ةبقارب ةفافشل تاونقلل حمست يلعفلل تقولا ي ف طلخلال

لماعلم	PL-WT01 (جذومنل) تافصولا
ةداملا	يلعالي تاكيلي سوروبل اجر
ةيلعلا دابال	10 مم × 120 مم × 150 مم
يلعلا دابال سابتجالل مجع	لم 8 يلى لم 1
يلعلا دابال قفدتلل لدعم قاطن	ةقيدل 150 يلى ةقيدل 10
يلعلا دابال قرارجل ةجردل قاطن	ةيوئم ةجردل 195 يلى ةيوئم ةجردل 30-
لعافتلا ةفرغل ليغشنت طغض ي صقأ	20.0 (ةفرغل قرارجل ةجردل ي ف N <sub>2</sub> مادختساب رابتخالال م) راب
قرارجل لدابتل ةفرغل ليغشنت طغض ي صقأ	3.0 (ةفرغل قرارجل ةجردل ي ف N <sub>2</sub> مادختساب رابتخالال م) راب
ةيلعلا دابال قرارجل لدابتل ةحاسم	308 (مم × 140 × 110 لدابتلل نيتنقطنم يلع يوتحت) مم <sup>2</sup>
ءانقلل يضرع عطقم رغصا	1.7 مم × 3.0 يلى 1.0 مم × 1.5

لماعملا	تافصاوملا (PL-WT01 جومنلا)
ةقيدلا ءانقلا قمع	مم 1.5   مل 1.0
ةلعافتملا داوملا لاصتا ذفانم	جرخم 2 / لخدم 2
يرارحلا طسولا لاصتا ذفانم	جرخم 2 / لخدم 2

سايقملا	ةقيدلا تاونقلا لعافم PL-WT01	تاعفدلا يديلقتلا بولقملا نارخلا لعافم
ةيغونلا مجحلا يل ءحاسملا ءبسن	3000   مل 13000 م <sup>3</sup> /م <sup>3</sup>	1   مل 10 م <sup>3</sup> /م <sup>3</sup>
يجدوملا ءماقلا تقوقاطن	ةينات 600   مل ءينات 1	ءعاس 48   مل ءعاس 0.5
ميخصتلا / عيسوتلا ريات	(يزاوتلاب عسوتلا) ءدج ريغص	(نيسحت تاوطخ 5   مل 4 ن بلطتي) يلعا
يحطسلا ءرارحلا لقن لماعم	ك.م <sup>2</sup> /طاو 3420   مل 1090	ك.م <sup>2</sup> /طاو 15   مل 2
(رايطلا لءاعي ام) ماظنلا سابتحا مجح	رتل 1	رتل 3000
ةبولطملا ءأسنملا ءحاسم	~9 م <sup>2</sup>	~80 م <sup>2</sup>
يبسننلا بيذملا كالهتسا	ءدحو 30   مل 0	ءدحو 90
دئاعلا (فدهتسملا عئاقنا)	0.8   مل 1.0	~0.8
(ءصفنملا ءرارحلا ءردتالعات) ءقاطلا بلط	ةيؤئم ءرد 25   مل ءيؤئم ءرد 0 ن تامدخ لخدم	ةيؤئم ءرد 25   مل ءيؤئم ءرد 45- ن قمعب ءدر بم تامدخ لخدم

# ي بوبنأل ي حي فصل لة قيقدل ل لعافم ل لعافم ل ل لع عوضوم ل ق فدل ل رم تسم ل ي مي لع تل ل ي ك ي ت اموت وأل ة دض ن ل

ر ص ن ل م ق ر : PL-WT07



## ة م د ق م

أ ق ي ق د أ ي ر ب ت خ م أ ي ئ ا ي م ي ك أ ف ي ل و ت ق ق ح  
ر م ت س م ل ق ي ق د ل ل ع ا ف م ل م ا ط ن م ا د خ ت س ا ب  
ج ا ج ز ح ا و ل أ ب ز ي م ت ي ي ذ ل ا ، ا ذ ه ة د و ج ل ل ي ل ا ع ي ل أ ل  
ة ي ب و ب ن أ ت ا و ن ق و ، ة ي ل ل ا ع ت ا ك ي ل ل ي س و ر و ب  
ة م د ق ت م م ك ح ت ة ه ج ا و ، PTFE ة د ا م ن م ة ن ي ت م  
ل ي غ ش ت ة ا ف ك ر ف و ي ا م م ، ة ي م ق ر س م ل ة ش ا ش ب  
ة ل ت ك ل ل ا و ة ا ر ح ل ل ق ن ي ف ة ي ئ ا ن ت ت س ا

## ي ز م ل ا ف ر ع ا


ق ي ب ط ت ل ا	ف ص و ل ا	ة ي س ي ئ ر ل ا ة د ئ ا ف ل ا
ة ي ئ ا ي م ي ك ل ا د ا و م ل ا ف ي ل و ت ة ق ي ق د ل ا	ت ا ف ا ض ا ل ا ، ة ص ص خ ت م ل ت ا ب ك ر م ل ل ر م ت س م ف ي ل و ت ق ي ق د ي س ا ي ق ي م ك ح ت ت ح ت ة م ي ق ل ل ا ة ل ل ا ع ط ا ئ ا س و ل و ل ا و	م ا ر ا ق م ن ا ك م ل ا و ا م ر ل ل ي ل ك ل ا د ئ ا ع ل ا ز ز ع و ة ي ب ن ا ج ل ل ت ا ج ت م ن ل م ن ي و ك ت م ن ل ل ق ي ة ي ع ف د ل ا ة ي ع و أ ل ا ب
ة ي ن ا ل د ي ص ل ا د ا و م ل ا ر ي و ط ت ة ي ن ا ل د ي ص ل ا ت ا ن و ك م ل ا و ة ط ش ن ل ا	ت ا و ط خ ل ا ة د د ع ت م ل ل ع ا ف ت ل ت ا ر ا س م ل ع ر س ص ح ف ة ر ب ا ع ل ا ة ي ز ي ف ي ح ت ل ت ا و ط خ ل ا و ، ة ط ش ن ل ا ط ا ئ ا س و ل و	ق و ف ت م ل ا ي ع و م ل ا ة ر ا ر ح ل ا د ي د ب ت ل ل ا ل خ ن م ة ر ا ر ح ل ا ة د ي د ش ت ا ل ع ا ف ت ل ل م آ ل و ا د ت
ر و ط ع ل ا و ت ا ه ك ن ل ا	ة ر ي ا ط ت م ل ا ة ي و ض ع ل ا ت ا ب ك ر م ل ل ر م ت س م ة ج ل ا ع م ة ر ي ر ط ع ل ا ت ا ئ ا ز ج ل ل ا و ة ر ا ر ح ل ل س ا س ا ح ل ا	ة ق ي ق د ة ر ا ر ح ة ج ر د ح م ا ل م ل ا ل خ ن م ح ت م ل ا ة ا ق ن ي ل ع ط ف ا ح ي و ي ر ا ر ح ل ل ل ل ح ت ل ا ع ن م ي
ة ي ع ا ر ز ل ا ت ا ي و ا م ي ك ل ا ب ي ك ر ت	ت ا ف أ ل ا ت ا د ي ب م ل ر ا ي ط ل ا ي و ت س م ي ل ع ي ل آ ف ي ل و ت ة ط ش ن ل ا ت ا ن و ك م ل ا و ، ا ش ا ع أ ل ا ت ا د ي ب م ، ة د ق ع م ل ا ل ي ص ا ح م ل ا ة ي ا ح ل	ي ل أ ل ا ت ا ف ص و ل ا ذ ي ف ن ت ل ل ا ل خ ن م ت ا ع ف د ل ا ن ي ب ة ق س ت م ة ي ل ا ع ة د و ج ن م ن م ي
م ي ل ع ت ل ا و ي م ي د ا ك أ ل ا ن ح ب ل ا	ر ه ا و ط ، ة م د ق ت م ل ا ق ي ق د ل ا ع ئ ا و م ل ا ئ د ا ب م ص ر ع ت ا ر ب ت خ م ي ف ر م ت س م ل ا ق ف د ت ل ا ة ا ي م ي ك و ، ل ق ن ل ا ت ا ع ا ج ا ل	م ي ل ع ت ة ي ئ ر م ل ا ة ي ج ا ج ز ل ا ت ا ل ع ا ف م ل ا و ة ي ل ع ا ف ت ل ا س م ل ل ا ب م ك ح ت ل ا ر ص ا ن ع ل ه س ت ا م ا م ا ب ا ل ا ط ل ا



نوكملا مسنا	هيمكلا	هيساسالا هداملا	يفي طولا ضرعلا
فافش عرد	1	(PC) تانوبرك يلوبلا	ربتملا يلغشم هيامحل تامدصلل مواقم ناما فالغ
هراجل هجر د رابسم	3	هيراخ هجودزم	هراجل لهارملا يف يلغل فال تقولا يف هقدلا يلاع هراجل هجر د عبتت
هيكذم كحت هجو	1	(LCD) لئاسلا لاسيركلا هشاخ	هيراجل تاسجملل هيلحم هجل اعمو هيمقرر هعارق
طغضلا فيفحت مامص	1	(حشرملا هاون) يقن ساجن	ماطنلا طغضل رم تسم ميطنتو طشن حيشرت
طغضلا رعش تسم	1	PTFE نم هلبملا هازجالا	طخال لجاد ماطنلا طغضل هقيقد هبقارم
هيجعتملا هخضملا	3	يسدنه كيتسالاب	ققدتلا لدغم يف مكحتو فشاوكلل صبنلا نم هيلاخ هقيقد تاعرج
ققدتلا رشوم	1	304 اذصلل مواقملا ذالوفلا	تيزلاو هيراجل لئاسلا لوادتل هئرم ديكأت
هجاتالا يداحا صخف مامص	1	316 اذصلل مواقملا ذالوفلا	تالغافتملا تارايتل لدابتملا ثولتلاو سيسكعلا ققدتلا عنمي
سمللا هشاخ هحول	1	LCD هشاخ هاجز	لمالكلا يلالا تافصولا هيفنتلا (HMI) هيركرم هلانسان  ههجاو
يقاو قوط	16	طاطم	هراجل ليصوتلا طوطخ يلعل لكأتلا عنمي و زازت هاله دمخي
هجوم ميطارخ	6	نوكي ليسي / 304 اذصلل مواقملا ذالوفلا	جمدم يراخ لزع عم هراجل هيلاع لئاسلا لقلن طوطخ

# قيود لعافم - رم تسم ل قفدتل ققي قدلا ةانقلا لعافم قيلختل يللاعلا ةلتكللا ةرارحلا لقنل لكآتلل مواقم يجاجز يئوضلا زيفحتلا

رقصن لعالم مقر: PL-WT04



## ةمدقم

لعافم مادختساب يئاي ميكل كقيلخت نّسح  
يلآل رم تسم ل قفدتل ققي قدلا ةانقلا  
يف ةءافكل يللاع يلتك و يرارح لقنل ممصملا  
ةمواقم ةبلطتم يئوض زيفحت فورظ لظ  
جاتن اجئانن و نام أو ةقد رفوي امم ، لكآتلل  
ليشم ال ريوطتلل ةيلباقلا يللاع يئاي ميكل  
اهل.

## ديزملا فرع

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةءافلا
ةينالديصل طئاسول	وأ ةساسحلا وأ لعافتلا ةيلاع ةينالديصل طئاسول قفدتل رم تسم قيلخت ققي قد يرارح مكحت تحت رمعل ةريصق.	نم ةيجاتنإل قاسات زرعو ةجاجل لعافتلا عنمي يرخأ يل ةغفد.
ريفحتلاب قيلختلا يئوضلا	تاونقلا نم ةءافتلالا ، ءوضلا يلع ةدمتعملا ةيئاي ميكل تايلمعل اذيفنت دحوم يئوض قارحتلال ةءافشل ةيجاجزلا ةقيدلا	ليلطتلا تاريئات يلع يئوض ققي و ميكل لعافتلا مطعي ةغفد لعافتلا يئوض ةءافشل.
ةيونانل داوملا عيصت	ةساسملا ةيونانل الكيليل سل تاميسج لثم ، ةدقعم ةيونان تاميسج قيلخت ةي مومكلا طاقنلا (DMSN) ةغرفتملا	بب سب لكشلاو تاميسجلا مجح غيزوت يف ققي قد مكحت دحوملا ريكرتلا
ةقيدلا تاواميكي ةمصنحتلا	تانيجولاه وأ ، ةرطخ تارتن وأ ، يرارحلا قاطنلا ةيلاع تافشاكل ةغرفتملا رم تسم قفدتل تحت	مطش نل لعافتلا مجح نم ريبك لكشبل للقي ةيلغشتل رطاملا
تاواميكي تابيكرت ةيارزلا	تابكرمو باشعأ تادي بمو ةيرشح تادي بم قاطن عيسوتو عيسوت تابيكرت صحف ةديج ليصاح ةياعم	كالهتسا نم للقي و ريوطتلاو شحبل ةرود رصقي عام لكشبل تافشاكل و تابيكرتلا
تاوانن صالحات روطعلا	ةيغانطصلا ةحائللا تانيج و ةيغبطل اصلاحتل لم ةقيد ةيرارح ةعلاعم يرارحلا للحتلل ةساسحلا	داوملل يرارحلا للحتلا عنمي و عنملا ةفاقن يلع طفاحي ةيراطتتملا يئوضلا
ةئاس صالحات راوطلال ةدعتم	تاونق تانيج و ك مادختساب لئاس-ئاس صالحات و ةرم تسم لصف تايلمع ةيلسلسوت و ةيزاوت ةيراي عم ةقيد	ةءافك ققي امم ، ةينينبل سمالتلا ةحاسم مطعي لقق تقو يف يلع صالحاتسا

نوكملا / ةريملا	ةينفلا ةم لعالم تافصولا	ةيئاسنإل / ةيداملا ليصافتلا
ليدوملا عجرم مقر	PL-WT04	ةريم تسم ةيغانص ةجرد
ةقيدلا ةانقلا داعبا	(ريمم ضرع) نوركي م 1000 يل 10	(ةقدب عنومصم) يلع تاكيلي سوروب جاجز
لعافتلا ةحول نيوكت	(يسايقي) عطق تالنت نم ققي قد لعالم ةحول عيجمت	PTFE ةءاو / يلع تاكيلي سوروب جاجز
معادل راطنلا ةدام	ةوقلا يلع 304 أءصلل مواقم ذالوف	
ةيلخادلا دناسملا و تاوشحلا	يئاي ميكل رارقتسال ةيلع تيبثت تايشح	مخ يقن (PTFE) ونولفي
ببرستلا نم ةياعم	زجاجلا ةجودرم مكحت رصانع	يغانص نوكييليس مكو يجاجز زجاج
جمدملا ةرارحلا ةجرد سجم	ةقدلا يلع يئويني تال RTD رابسم	يلخاد بيكرت ، أءصلل مواقم ذالوف لاب فلغم
جمدملا طغصلا سجم	يمقر يئويرتكلل لوجم	لكآتلل مواقم ءاشغ سجم
مكحتلا ةءاو	جمدم LCD ةيمقر ةبقارم تاملعم ةدحو	رطسلا ةدعتم ةيفرح LCD ةشاش
قفدتل قفاوت	ةيلآل خصل ةمطنأ عم قفاوتم	ةينوزلحللاو نقنل تاخصل نم سجم

نوكملا / ەزىملا	ەينفلا ەملعمل تافصاوم	ەيئاشنلا / ەيدامل لىمصافتلا
لغاتلا قفدت تانويكت	غيسوتلل لباق يرايغم بعشم مغد	( ) يزاوتلا ىلغو ( ) ىلاوتلا ىلغ ەيجوت
ەيساسالا ەفيطولا	يراح لدابت و رمتسمل قفدتلل يئاييم ك قىلخت	كىديولفوركىم طلغو لمح

# يف مكحت عم رمتسمل قفدتلل ةقيقد ةانق يوبنأل لعافم تاكليسيوروبالاجز نم فافش ءاطغو تيذلا مامح ةرارح ةجرد يف لكآتلل مواقملا يئاي ميكلل قيلختلل ةدوخلال يلع ةيلعلا ةرارحل تاجرد

رصنعلا مقر: PL-WT03



## ةمدقم

ءادأل يلع يوبنأل لعافملا اذه زيم تي  
يف مكحتب ةقيقد تاونق رمتسمل قفدتلل  
اجز نم فافش ءاطغو ، تيذلا مامح ةرارح ةجرد  
ءام نم تاونقو ، ةدوخلال يلع تاكليسيوروبال  
يئاي ميكلل قيلختلل لكآتلل ةمواقملا PTFE  
نم آل او قيقدل.

## ديزملا فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةءافلا
ةقيقدلا تاياوم يكلل قيلخت	ةقيقدلا تابكرملا ةدقعملا ةيوضعلا طئاسولل رمتسمل قيلختلا ةرارحلا ةجرد يف ةقيقدو ةعيرس تاريغتو ةيئاو ءع فشاوك بلطتت يتي.	ءئاع نمضي امم ، يرارحلل فارحنال زاتملا ةرارحل ديءت عنم جتمنلل يليلع ءاقنو.
تارصحتسمل ريوطت ةلاعلا ءاملا ةيئالديصلا	ءطشنل طئاسولل ةرياطتملا ةلاعلا ةيئالديصلا تانوكملا قيلخت مءجل ءصفء نم رطامو ةعيرس لعاف تاقوا بلطتت يتي.	رطاملا نم لم 47.1 ءلابلل صفءنم زحتملا مءجل للقي رطاملا ءةرقسمل ريغ ةيلعاف تال طئاسولل ءطبترملا
روطعلا و تاهكنل ءعانص	تابكرملا ، تان يبريتلاو ، ةرياطتملا تارتملال مكحتل يلع قيلختلا ةرارحلا ةجردل ءساسءل ءرطعلا.	يرارحل روءتلا ءيؤم ءجرد $\pm 0.5$ ةقيقدلا يرارحل مكحتل عنمي ةقيقدلا ءيؤملا صئاسءل يلع طفاءي امم.
ةيئرزل تاياوم يكلل بيكرت	ءرولكملا ءطشنل ليصاءملا ءامح لماعل قفدتلل يلع مءاقلا ءيئالديصلا ةيلكآت فورط لظ يف ءرولفملاو.	ءوحو مدع PTFE ءام نم لم لكلا لئاسل ساملتلا راسم نمضي جاءنل ءيؤملا لوط نءاعملا تانويءب تولت الو لكآت
ريوطتو تءابو ءصءتم ءاوم تارم يولبلا	لظ يف ءيؤننل ءاوملا ءادألا ءيلاع ءصءتم تارم يولبلا قيلخت ةقيقد رمتسم قفدتل فورط.	ءرشاءملا ءيرصبال ءطءالملا فافشلا فالءءل ءمسي يقيقءل تءوللا يف ءرملل ءارم و ءوئلل تالوحتل.
يعانصلاو يميءاكالل ءءبال	تالءام ءمسي نءسءت برءءو ، قفدتلل ءاممي بيءءو ، مءقءتملا مءيلعلا ءيميءاكالل تاربتءملا يف تاملعلا.	لوط يلع ءعيرس تالءءء ءارءب يرارءملا ميمصتلا ءمسي لعافءلا ءيؤم ءسارءل ءاولال تانويءءو بوبنأل.

ءمءملا ءءف	ءفصولا مس	ليصافءلا / ءميقلل
ليءوملا ءمءم	ءءملا رصنع مقر	PL-WT03
ليءوملا ءمءم	أشنءملا ءلب	نصلا
يءراءل يءءءل بوبنأل	فالءء ءام	(ءيؤم ءجرد 500 يءء ءرارءل مواقم) ءدوخلال يلع تاكليسيوروبال اجء
يءراءل يءءءل بوبنأل	يكلل ءمميصتلا	تاقبءل ءوءم ءرفم لءع
يءراءل يءءءل بوبنأل	ءافءءال	30 مس
يءراءل يءءءل بوبنأل	يءراءل رءقلا	13.0 مس
يءراءل يءءءل بوبنأل	يلىءءل رءقلا	10.3 مس
يءراءل يءءءل بوبنأل	ءيعءقءملا ءءاسملا	83.3 مس <sup>2</sup>
يءراءل يءءءل بوبنأل	ناملال طءءءء	لءكسءءءم $\geq 0.2$
يلىءءل ءيؤملا ءقانقلا	بوبنأل ءام	(PTFE) يئالديصلا و رولفءرءت يولبلا





لماعملا	ةمقلا / تافصاوملا لىصافت
تاوقلا داعبا	رتموركيملا تائم ىلل تارشع
ماطنللى عىسوت ةىلباق	ىزاوتلا/ىلاوتلا تانوىكتل بىبانأ طخ 12 ىلل لىصا ام معدى


ىعرفال عىمجتلا	نوكملا مسرا	ةمكلا	داوملا تافصاوم
دجاو قىقد لعافم ءول ءعمجت	لعافتلا ءول	1	ىلاع ىتاكىلىسوروب ءاىز
	راطاللا مسج	1	لكآتلا ل مواقم كىتسالب
	لكبشم	4	316 أءلل مواقم ءالوف
	لعافتلا ءءاو	4	PTFE (ىغاب ر)
	تىزلا مامح لىصوم	2	304 أءلل مواقم ءالوف
	متخ ءاطغ / ءءاس	4	PTFE (ىغاب ر)
ماعلا ماطنللا راطا	راطاللا مسج	1	موىنملا ءكبس
	ةىلءءلا بىبانألا طوطخ	12	أءلل مواقم ءالوف
	عئاوللا ءءاو ءفانم	4	304 أءلل مواقم ءالوف
	تامءلل ءصتم مامكأ	ءءتم	نوكىلىس
	مكءتلا تامامص	5	أءلل مواقم ءالوف



معلومات	PL-WT02 (نموذج ل) تفاصيل
مشاور لئوس تالوصو	جرام 2 / لخدام 4
ةيرارح لئوس تالوصو	جرام 2 / لخدام 2
انقلل ىن دال ىضرع اعطقم	م 1.7 × م 3.0 ىل ىل 1.0 × م 1.5
ةوقدلا هانقلل قمع	م 1.5 ىل ىل 1.0

معلومات ساقم	PL-WT02 رم تسم ل يوركيم ل اعالم	(STR) كرم ل ىدلقتل نازح ل اعالم
(ةينات < 1) ةيطلل تالعاتل	(ةيروف ةيرارح ةلاروا ن سجم طلخ) زاتم	(نحاسل اعقلل ةيلاع ةرطام ،راشتالاب دوجم) ىعص
العاتل (ةوقد 30 - ناوت 10) ةيرس ل تالعاتل	تقو ىف قوقد مكحت لال خ نم ةيلاع ةيئاقننا	هجر د ىف مكحتل ل ل شواوكلل ةيئاطب تارح بلطتي) لدمع (ةرارح ل)
(ةوقد > 30) ةيئاطب تالعاتل	ةعسوم ةرارح ةجر د/طعص تاقاطن ىف م ل ىغشت	(ةربك ةيرارح ةرادا ةمطنأ بلطتي) ىساق
ةيعونل مچح ل ىل حطس ل احاسم ةبسن	3000 م <sup>3</sup> /م <sup>2</sup> ىل 13000 م <sup>3</sup> /م <sup>2</sup>	1 م <sup>3</sup> /م <sup>2</sup> ىل 10 م <sup>3</sup> /م <sup>2</sup>
ءاقبال تقول ىجدم نل قاطن	ةينات 600 ىل ىل 1	ءاس 48 ىل ىل 0.5
ىحطس ل ةرارح ل قون لماعم	نفلل م <sup>2</sup> /طاو 3420 ىل نفلل م <sup>2</sup> /طاو 1090	نفلل م <sup>2</sup> /طاو 15 ىل نفلل م <sup>2</sup> /طاو 2
عسوتل ديقت	(تاجولل ىطخ م ىقرت) ةياغلل صفنم	(ىس دنهل ن ىسحتل ن م ل حارم 5 ىل 4 بلطتي) عفترم

ساقم ل/دروم ل	1 ساقم لداع ى ام) PL-WT02 كىديول يوركيم ل ماطن (رتل)	(رتل 3000 ساقم لداع ى ام) ىدلقتل كرم ل نازح ل
ماطنل سابتح مچح	رتل 1	رتل 3000
زاهجلل ةيدام ل ةمصبل	عبرم رتم 9	عبرم رتم 80
ىبسنل تابتدم ل كالهتسا	دحو 30 ىل 0	دحو 90
فدهتسم ل حنتم ل ةيئاقننا رشؤم	0.8 ىل 1.0	0.8
هجر د ةصفنم تالعاتل ل قاطل ةافك ةرارح ل	ةيؤم هجر د 25 ىل ةيؤم هجر د 0 دن ىل ل اثم ىرارح مكحت	ةجر د 25 ىل ةيؤم هجر د 45- ن م اديربت اديربت بلطتي ةيؤم



## Kintek

ةقطنم ،مولعل ةءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا  
نصلل ،وشئغنش ةقئافل اءولونكلا

WhatsApp