

KINTEK

## ةطرشأو ،تاي شحلا ،دسلل O تاقلح جولاتكلا طويخلل دسللا

Contact us for more catalogs of نولفتبلا ةدام تاجت نم (PTFE), ريضحت  
ةيلعلا ةواقنلا ليلحت , بيكرتللاو لعافتلا تادعم , حيشرتلاو ةنيعل  
ماتخأو ةماعلا ةيكالاهتساللا داوملا , ةصصخملا ليللا ليغشتلا تامدخ , راثلآاو  
تايواحو تاودأ , ةديجللا ةقاطلا رابتخاو ةئيبرهكلا ءايميكلا , sealing  
تلخإ , تامامصللاو , بيبانألاو , لئوسلا لقن , ةساسأ ةيربتم

# KINTEK

?? ?????

>>> ?????? ???

تاقوتوبللا، سايقلا تاناو طسا، بابوكألا) ةيمويلا ةيساسألا ةيربخلما تاودألا نم ءءب  
لليحت تاودأو، (مضهلاو يزكرملا درطلا بيبانأ، لسيغلا/فشاولكلا تاجاج، قابطألا  
لئاولسلا لقن تانوكم لئلأ الوصو، نيزختلا/فيظنتلا تانازخو، ءاقنلا ةيلاع راثألا  
حيشرتلاو تانيعلا ريزحت تاودأو، (تاماصللا، تابيكرتلا، بيبانألا) ةلماشلا  
داوملاو، (قعالملا، طقالملا، تاصاملا، تاحشرملا، تاحاحسلا، لصلع امقأ)  
قالغلا ةطرشأ، تاشحلا، ةيرئادلا تاقولحلا، كيكرتلا نابضق) ةماعلا ةيكالءتسالا  
ايالخلا لثم ةمدقتملا لعافتلاو تاقوتشملا ةزهجأ لئلأ الوصو، (زجاولح، ةيطغألا  
تاقولم، تايراطبلا رابتخا تابيكرتو، ةصصخملأ وأ ةيسايقلا ةيئاي ميكرهكلا  
فيووركيملاب مضهلا ةيعوأو، يئاملا يراحللا قيلختلا تاناطبو، ةيئابرهكلا باطقال  
يعنيصت ب KINTEK موقت، عاجترال/فيثكتلا ةزهجأو، ةقيقدلا تاونقلا تاذ تالغاملأو  
PFA و PTFE نم ةعونصملاو ءابيرقت اهليخت نكمي يتلا ةيربخلما تامزلتسملا عيمج  
ةياهنلا لئلأ ةيادبلا نم صصخملأ (CNC) لئلأ بساحلا مادختساب يعنيصتلا نم معدبو  
ريغ ةدقعملأ ةيكنيكنيملأ ءانجألا نم ءءب، قاطلإلا لعل ءيش لك ميديقتل نوزهجم نحن  
مجلحلا تاذ تابطللا لئلأ الوصو وأ صصي صص مصلما ةيربخلما تاداعلأو ةيسايقلا  
ةيلع يرولفلارم يلوبلا داوم لعل قلطمو يريصح زيكرت لعل طاقلحلا عم، ريبكلا  
ءءالا.



# برست تاغانام Lon (Ptfه) ففتبلا ءام نم ءصصم ءلزاع تاوشح ءسءنه ءككئسالب تانوكم لكآتلل ءمواقم نولفئف ببلا بسح ءممصم

رقصنءلا مقر: PL-CP125



## ءمءقم

نم ءءال ءلء ءصصم ءلزاع تاوشح لءل صءم ءمواقم ءمصم Lon (PTFE) ففتبلا ءام تاغانام رفوء ءئابرهك لزعو ءقئاف ءئاءمئف ءمءمءم ءل ءءامء انءءل ءصصمءم نولفئلا برستلا ءومءم ربع ءءوءل ءصصمءم ءمواقم وءل لءمءم بلا ءءءانصلا ءاقئببءل نم ءءونءم ءل ءءنصمءم ءقئءءل رملولولفلا تانوكم لولصءلل موءلل لمءكالب صصءءلل ءلباقلاو ءوءوم برست ءغانام لءل

## ءلءمءل فرء

ءببءل	فصول	ءسءءل ءزمءل
ءءءمءل ءئاءمءل	لقنء ءءل ببانءل ءمءن ءف فءولءء ءالصوء برست ءغانام ءنءءسءل ءئءءءءل ءل ءءءءءل ءءءءءل ءءءءءل ءءءءءل	ءئببلا ءولءلا ءرءءل ءابرسءلءنءمء لكآتلل ءلمءكلا ءمواقمءل
ءابسءا ءاوءءا ءالصوءمءل	فءءنءءو رفء ءءءمءم لءءءل برستءلء ءغانام لزعلا تانوكم ءقئاقءل	ءفءءل ءقئاف ءئاءمءل ءف ءءءمءل ءانوئ ءولء ءنءمء لءءل ءاقءل
ءءءءمءل ءزهءل	ءلءل ءءءمءل ءءءءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل	ءءءءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل
ءءءءءلءل ءئءءءلءل	ءءءءمءم ءءءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل	ءمءسءلءل ءنءءءو ءرءءءلءل ءءءءءلءل ءنءءءءءلءل ءمواقمءل
ءئءءءلءل ءمءنءل	ءزهءلءل ءءءءمءل لءءءلءل لءءءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل	ءءءءءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل
ءنءنصءلءل ءلءلءل	ءئءءببءل ءلءلءلءل لءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل	ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل ءلءلءل
ءلءلءلءل ءلءلءل	ءلءلءلءل ءلءلءلءل ءلءلءلءل ءلءلءلءل ءلءلءلءل ءلءلءلءل	ءلءلءلءل ءلءلءلءل ءلءلءلءل ءلءلءلءل ءلءلءلءل



# رمي لوبورول فل ماتخ أو عصصم الة لزاع ال PTFE تاوشح ةي انصل الة يئابره كل تاقي بطل ل لك آتل لة مواقم ال ر: رصن الة م قر PL-CP299



## ةم دقم

ةرخا فل الة عصصم الة لزاع ال PTFE تاوشح رفوت  
ةلزاع ةوقو ، لك آتل لة يئابره كل تاوشح مواقم  
ةراحل تاو جرد ي ف أعساو ارارق ت ساو ، ةزات م  
نمضت ، ةبعصل الة يانصل الة يابل لة يابل لة  
نم ةخوخيش ل لة ةداصل الة تانوكم الة هذ  
أءادأو اقو توم آيئابره كل لزع رمي لوبورول فل  
ةي ساقل فورطل الة ي ف م تخلل دمأل لة يوط  
ءارشل ل.

## دي زمل ا فرع

قي بطل ال	فصول	ةي سيئر الة ةءال
تالصلوم الة ابشأ ةجال م	ي لاع زاغل الة م لماع الة نوكل ي شح بيسر الة رفحل فرغل ةلزاع تانوكم آيوي ح أرمأ ءاقن الة	امزال بابل لة ل ماحل تا زاع لة مواقم و يرفص ثولت
ةي ئاي مي كوره كل الة ال	رئاول الة م و ةي ئابره كل الة باطل الة ل زعل مءخ تسنؤت ةصصم تادادسو تاوشح تيلورتل ل الة تامامح ي ف ةريصل الة	ةي ولقل الة ةي ضمحل الة تاليلورتل ل الة ةمواقم
ي لاع الة ةجال اطاحم	رصان لعل ةصصم الة ةقاطل الة يزوت ةزهجأل تاسالغو ةصصم الة لزاع لاصوف	ةي قو توم و ةي جسنف بابل قوف ةعشأل لة يئابره كل الة ةمواقم ةلزاع
لئاول الة م لماع الة ةي ئاي مي ك الة	ضمح و أ يكل ل الة ءامال لقن الة يابل بابل الة ءمظنأل تاوشح و ماتخ ءنءاسال الة يواكل الة ادوصل الة ، كي رولفور ي الة	نءام الة تاجنل ل لك آتل ع نم ي و تايواس الة م
ي وحل الة اصفال ةزهجأ	ءافءال فورطل ي كالسأل الة تاحول و تارءشست ل الة لزاع (تالور ي) قواوطل ءارفال و ا دي شل	ي ووصل الة ءراحل تاو جرد ي ف رقتسم ءادأو ةصصم تانءابن
ي لالديصل الة بي ك رتل	ءعءل ءاقن نوكل ي شح ي شرتل تادحوو لءافءال الة ءوأل ي لءافء ر ي غ مءخ آي ساسأ ارمأ	ءطس م (FDA) ءاول الة ءاذغل ءراءا تابلطل م عم قفاوتم ءام ف يطن الة لءسو قصال ر ي غ
ءر بمل الة سءن الة	ي عي بطل زاغل و أ لئاسال الة يورتل الة م لماع الة ءمظنأل لزاو و ماتخ ل (LNG) لئاسل الة	ةي وئم ءرء 200- ءن مءخل الة مءالسو ءنورم الة ي لء طفاء
ي ليل لءال ر بءم الة تاو	ر ي طق الة ءزهجأو طءص الة ءي لء مءصل الة ءوأل ءقءب ءلءشم تالحو م تادادس ءسك الة	ي رارحل رارق ت سال الة طءص الة لءم الة ي لء ءي لء ءرء

لمءم ال	ل. ل. تافصول الة ي لاصاف
مءنءم الة فرعم	ةصصم الة PL-CP299 PTFE/PFA ءلسلس
ءام الة بي ك رت	PTFE (قي بطل الة ب سح) PFA ، و لءم الة PTFE ، و ي لئال PTFE
ي عي نصل الة ءي لءم	ءطرءم لابل ي غ ي رتل / قي قءل CNC ل ي غ شت
ي ءا بابل تانوافاء الة	لمءم الة تاموسر ي لء ءابن م م 0.01 +/- صيصل لئال ءلءاق
ءراحل الة ءرء قاطن	ءرء 500 + لئال تياءنرهف ءرء 328- ) ءي وئم ءرء 260 + لئال ءي وئم ءرء 200- (تياءنرهف
ي ئابره كل الة لزاع الة ءوق	(ةصصم الة ءاملسل ل ي ءومن) م/م تلو ف و ليك 18-22
ي ئاي مي ك الة قفاوتم الة	(ي رصن الة رولفال و ءره نصل الة ي ولقل الة تازل فال ءانءل سابل لءاش
ءطس الة بي طشء	ءصصم الة لئال لءاق) رءم وركي م 1.6 - رءم وركي م 0.4 Ra
ءام الة صامءم الة	< 0.01% (ASTM D570)

قېبطلال	فصولا	هېسېئېرل ەدئافل
لماعمل	ل. PL-CP299 تافلماوملا لېصافت	
هېلباقلال فينصت لعاتشالال	UL 94 V-0 (ايتاذ ئفطم)	
هصصخم تارايج	لماكلاب هصصخم فاوخل تافلماو طويخل او بوقتلاو لاكلشألاو ماجألا	



قيبطتلا	فصولا	هيسئيرلا هزيملا
هسلا	PL-CP286 - ليليصفتلا تافصاوملا	
بهلا هواقم	عاملا صاصتلا	0.01% نم لقا
ككحتلالا لماعم	0.05 لى 0.10	
دشلا هوق	قيبطتلا تابلطتمل اقوفو صيصختلل لباق	
يلخادلا رطولا (ID)	CNC يوساجلا مقررلا مكحتلاب عنصم) لمكلااب صيصختلل لباق	
يخراخلا رطولا (OD)	CNC يوساجلا مقررلا مكحتلاب عنصم) لمكلااب صيصختلل لباق	
كسلا قاطن	CNC يوساجلا مقررلا مكحتلاب عنصم) لمكلااب صيصختلل لباق	
حطسلا هجن	هياغلل هقيقدو ههاسم ريغو هماغن هجن	
هباطملا	بطللا دن هرفوتم ههعانصلال سهاقملل داوملا هباطم تاداهش	



## Kintek

ةقطنم ،مولعل ةءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا  
نصلل ،وشئغنش ةقئافل اءولونكلا

WhatsApp