

KINTEK

Separatory Funnels & Burettes جولات كـلـا

Contact us for more catalogs of PTFE(Teflon) Products, Reaction & Synthesis Equipment, Electrochemistry & New Energy Testing, Basic Labware & Containers, Fluid Transfer, Tubing & Valves, Sample Preparation & Filtration, General Consumables & Seals, High-Purity & Trace Analysis, Custom Machining Services, [خـلـا](#)

KINTEK

?? ?????

>>> ?????? ??

تاقوتوبل، سايقلا تاناو طسا، باوكألا) ةيمويلا ةيساسألا ةيربخلما تاودألا نم آءب
ل لحت تاودأو، (مضهلاو يزكرملا درطلا بيبانأ، لسيغلا/فشاوكل تاجاز، قابطألا
لئوسلا لقن تانوكم لئل الوصو، نيزختلا/فيظنتلا تانازخو، ءاقنلا ةيلاع راتألا
حيشرتلاو تانيعلا ريضحت تاودأو، (تاماصل، تابيكرتلا، بيبانألا) ةلماشلا
داوملاو، (قعالملا، طقالملا، تاصاملا، تاحشرملا، تاحاحسلا، لصفل عامقأ)
قالغإلة طرشأ، تاشحلا، ةيرئادلا تاقلحلا، كيكرتلا نابضق) ةماعلا ةيكالءتسالا
ايالخلا لثم ةمدقتملا لعافتلاو تاقتشملا ةزهجأ لئل الوصو، (زجاول، ةيطغألا
تاقحلمو، تايراطبلا رابتخا تابيكرتو، ةصصخملأ و ةيسايقلا ةيئاي ميكورءلا
فيووركيملاب مضهلا ةيعوأو، يئاملا يراحل قيلختلا تاناطبو، ةيئابرهكلا باطقال
يعنيصت ب KINTEK موقت، عاجترال/فيثكتلا ةزهجأو، ةقيقدلا تاونقلا تاذ تالعاملاو
PFA و PTFE نم ةعونصملاو ابيرقت اهليخت نكمي يتلا ةيربخلما تامزلتسملا عيمج
ةياهنلا لئل ةيادبلا نم صصخملأ (CNC) لئلألا بساحلا مادختساب يعنيصتلا نم معدبو
ريغ ةدقعملا ةيكنيكني الما ءانجألا نم آءب، قاطإلا لعل ءيش لك ميديقتل نوزهجم نحن
مجلحلا تاذ تابطللا لئل الوصو وأصيصخ ةممصملا ةيربخلما تاداعإلاو ةيسايقلا
ةيلاع يروفلا رميلوبلا داوم لعل قلطمو يريصح زيكرت لعل طاقلحلا عم، ريبكلا
ءادألا.



فالغب تباث طغض وذري طقت عمق Ptfه رمتسم لعافت ماظن صيصختلل لباق HF- ل مواقم لكآتلل مواقم

ررصنعال مقرر: PL-CP20



ةمدقم

PTFE رمتسمال لعافتال ماظن فشتكاذري طقت عمق بزي متي يذلا اني دل زي متال مدحولا هذه ميمصت مت . فالغب تباث طغض لكآتلل لمحتل HF- ل مواقمال ةيربختمال ةلباق يه ، بيسررتال مدعو ديدشلال تاجايحتا ةيبتلل لمالكلاب صيصختلل ةيئاي ميكلل داومال ةجلعمو يعانصلال شحبلا . ك ب ةصاخلا ةاقنلا ةيلع

ديزمال فرعا

قيبطتال	فصولا	هسيئرلا ةدئافال
هابشأ رفح ريضحت تالصلومال	قئاقرلا ةجلعم HF على ةمقئاقلا رفحل ليل لجم رمتسم طخلو ريضحت	ي.نوياً ثولت دوجو مدعو HF- ل ةلامك ةمواقم .
ةيودالال قيلخت	ةيلع فشاك نمصتت يتلا ةينالديصلا ةطيسولا تابكرملل رمتسم جاتال لعافتال .	ريغ تاللعافتلملل ةرارحل ةجرد يف قيقد م كحت قرقستمال .
ةرزنال نداعلمال ليلحت	ري.ألأ ةيساسحلل ةيلع ليلحتال قرطو ICP-MS- ل اهريصحتو تانيلعالمصه	ةرزنال رصانعلل برس تونوب قئاق ةاقن .
ةيئاي ميكلل داومال جاتال ةيقيدل	فشاك ةفاسا تالدم بلطت يتلا ةصصختمال ةيئاي ميكلل داوملل ةسوم جاتال ةتباث .	نزاومت ميمصت لال خ نم ةقس تم قفدت تالدم طغضال .
تايراطبلل داوم شحب	تايئابل يف دوتالكال فئالسو نوياً مويئيلل تايراطب تاتيلولرتكلا ليلخت لكآتلل ةببسمال .	ةينالودعال تاتيلولرتكلا لال دض دمال ةليوط ةناتم .
رملبلل تاللعافت	ةجردل ةساسحلل رملبلل تايلمغ يف تارمونومال وأ تازفحلل اهي ف م كحت م ةفاسا ةرارحل .	يرارح رارقتساو دجوم فشاك لال داوم .
ةيوونال ةاي ميكلل	ةصصم طئاسو يف اهتجالعمو ةعشمال رئاطنلال عم لمعال .	PTFE- ل لعاشلال ةمواقمو يوق ةاوتحا .

ةمعلمال ةئف	PL-CP20- ل تافصولال ليصافت	صيصختلال ةلاح
ماظنل زارط	PL-CP20 رمتسمال قفدتال ةلسلس	يساي ق فرعم
ةيساسال داومال	PTFE ، PFA ، TFM ، ةاقنلال يلال	لمالكلاب صيصختلل لباق
لعافتال ةعس	ريوطتلل لباق +رتل 20 لىل 50 م	عورشمال تابلطتم بسح
عمقلا ةعس	لم 5000 لىل 25 م ةفلغم تاراخي	عورشمال تابلطتم بسح
ةرارحل ةجرد قاطن	(داومال على دم تعي) ةيوئم +260 لىل ةيوئم ةجرد -200	قيبطتلال صاخ
ليغشلال طغض	لدمعلمال لىل طيحمال طغضال تافينصت	ميمصتال على دم تعي
فالغلل تالصلو	صصم NPT/Barbed ، أو GL14 ، GL18	ليمعلمال تافصولاوم بسح
مختال ةيقن	ةمصن طيخمو PTFE م ةجدم O-ring تاقلح	ءادالال على راي عم
ذفانمال تانيوكت	تامامص عم ةدعتم تانيلع ذكأ ةيذغت ذفانم	لمالكلاب صيصختلل لباق
بيكرتال تاراخي	ةجدم فر لم اوچ وأ ببتك لم اح	صصم ميمصت
ةيئاي ميكلل ةمواقم	ةيوضعال تابيذمال او دعاوقل او صمامال اعيمج	يمعلمال قفاوت

زاج ،ءاقنلا ةيلاع PTFE ةدام نم رن شوب يغارف حيشرت ماظن ضفخنم رثأ يذ لكآتلل مواقم يلمعم طفش حيشرت PL-CP02 :رصنعلا مقر



ةمدقم

عمق ةمظنأ عم ةءافكب كربتخم لمع ريس نّمأ ةدام نم ةزاتمملا ةيغارفلا ةيحيشرتلا رن شوب ريفوتل ةنيتملا تادحولا هذه تمّمص PTFE. ضفخنم ليححتو ةقئاف ةيئاي ميكة مواقم ريضحت تاي لمعل أقووم أطفش مدقتو ،رثألا . ةبعصلا ةيملعللاو ةيعانصلا تانيعلا

ديزمل فرع

مادختسالا اجم	فصولا	ةيسيئرلا ةزيملا
ةزرنلا نداعملا ليححت	نم يندعملا ثولتلا بنجت بجي ثيح AAS و ICP-MS ليححتل تانيعلا حيشرت . ةيفنخلا داوملا	ليححتلا ةقء نم مضت ةياعرلل ةصفخنم ةيفلخ تايوتسم
ينالديصل فيلوتلا	ةيئاونوعل تايئذمل طيلام نم (APIS) ةطش نلا ةينالديصل تانوكملا لصف .	إلى داوملا حاشترا نم ةيلاعلا ةيئاي ميكة مواقملا ةيئاوللا حنملا
ءراح تاجرد تحت حيشرتلا آء ةصفخنم	ةيؤئم ةجرد -200 إلى لصت ةياعرلل ةصفخنم ءراح تاجرد دن داوملا ءعلا	ةشه حبصت الو ةيلعمو ةقيطم ةداملا لظت
ةببسملا ضامحأ ءءاعتسا لكآتلل	ةزكرملا كيرولفورديلا وأ كيترينلا وأ كيترينكلا ضامحأ حيشرت . ةيعانصلا رفحلا ي ءمدختسملا	رمع ليطي يدعاقلاو يضمحل لكآتلل ءلملكلا ءعانملا زاهال
ءابشأل ةيئاي ميكة داوملا تالصوملا	تاقاقرلا عينصت ي ءمدختسملا ةيئاي ميكة داوملا ءاقنلا يلع حيشرتلا . ةيئاونوعللا تانوكملا	ةبولطملا ءاقنلا ربياعم يلع طفاحي ةقءي قءلا تانوروكلا
ةيئاي رابتختلا	ليححتل ءبرتل تاصلختسم وأ يحصلا فرصلا ءاي نم تامسجلا عم . تانوكملا	ربتخملا إلى ناديملا نم لقنلا لمحتي نيتملا ءانبلا . ءفك مادملا
ةنيتملا نداعملا ةقئنت	نم ءريغ وأ يلكملا ءاملا نم ءصفلا وأ نيتملا ءالبلا وأ بءذلا بساور ءءاعتسا . ةيوقلا تادسكؤملا	ةطهبا داوملا حنملا يصفق نم صي قصلال ريغ حطسلا نم

ءفصاوملا رايعم	PL-CP02 - ل ءيفنلا ليصافلا
حنملا مقر	PL-CP02
ءداملا نيوكت	ءاقنلا يلع ركب (نيليني) وورولفارتيتيولب PTFE ءدام 100%
ليغشلا ءراح ءجرد قاطن	ةيؤئم ءجرد +250 إلى ةيؤئم ءجرد -200
ءراحلا تاجرد دن ءءال ءصفخنملا	ةيؤئم -196 ءراح ءجرد دن 5% ءبسنب ةقيطم يلع طفاحي
ءلءا ءرفوتملا راطألا	60 مم ، 80 مم ، 100 مم ، 120 مم ، 150 مم ، 200 مم ، 250 مم ، 300 مم
نوللا	يقنم ءمع صيبأ
ةيئاي ميكة قفاوتلا	طغض تحت رولفلاو ءرهصنملا ةيوقلا تانوكملا ءانصلا ءانبلا (ءلامش ءمواقم ءعتم)
حطسلا بيطش	صتمم ريغ ، CNC ةنيقنبت ءو نم مغان
ةيلكلا ءزيملا	ةقءتسم ليصوت قاس ، ءءدم ءيئاي ميكة حيشرت ءءول
قفاوتملا طئاسولا	يغارفلا طفشلا ريراوق ، ءاشءلا تاجشرم ، حيشرتلا قرو



Kintek

ةقطنم ،مولعل ةءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصلل ،وشئغنش ةقئافل اءولونكلا

WhatsApp