

ذفانب PTFE دام نم ةلماك ةيئوض ةيئاي مي كورهك ةيلخ باطقاً ثالشب ةيئاي مي كورهك ل تاق ي بطتل زتراوك

رصنع ل م قر: PL-DJ23



ةمدقم

ةيئوض ل ةيئاي مي كورهك ل ان تي ل خ ف ش ت ك
PTFE دام نم ةلماك ل اب ةع ون ص م ل ةز ي م ت م ل
ة ثالشب ةمدقم ت م ل ت ا ر اب ت خ ل ل ة م م ص م ل او
ذفانب ةيئاي مي ك ةمواقم ةدحوب ز ي م ت ت . ب ا ط ق ا
، ة ي ل ا ع ة ي ذ ا ف ن ت ا ذ ل ص ف ل ل ة ل ب ا ق ز ت ر ا و ك
O-ring م ا ت خ ا و ، ة ج ر د 360 ن ا ر و د ل ل ل ب ا ق ا ط ا ع و
ة ن ا ت م و ة ق د ل ا ن م ر د ق ي ص ق ا ن م ص ي ا م م ، ة م ك ح م
ة ي ئ ا ن ث ت س ا .

دي زم ل ا فر ع ا

ق ي ب ط ت ل ا	ف ص و ل ا	ة ي س ي ئ ر ل ا ة ذ ا ف ل ا
ة ي ئ ا ي م ي ك و ر ه ك ل ا ا م ا ل م ي س ق ت ي ئ و ض ل ا	ت ا د و ن ا ل ل ن ي ج و ر د ي ه ي ل ا ة ي س م ش ل ل ا ق ا ط ل ل ل ي و ح ت ت ا ء ا ف ك ة س ا ر د ي ك ا ح م ل ا س م ش ل ل ا ء و ض ت ح ت ة ي ئ و ض ل ا ت ا د و ت ا ك ل ا و ة ي ئ و ض ل ا	ق ف د ت ل ة ق ي ق د ة ر ي ا ع م ب (>95%) ة ي ذ ا ف ن ل ا ة ي ل ا ع ز ت ر ا و ك ل ا ذ ف ا ن ح م س ت ي .
ز ف ح م ل ا ي ئ و ض ل ا ل ا ز ت خ ت ا ن و ب ر ك ل ا د ي س ك ا ي ن ا ت ل	ل ئ ا س ل - ل ب ل ص ل - ر ا ع ل ل ل ن ي ب ل ح ط س ل ا د ن ع CO2RR ت ا س ا ر د ا ر ج ا ، ة ر م ت س م ز ا غ ة ي ق ن ت و ا ه ي ل ع ر ط ي س م ا و ا ج ا ت ح ت	ن م ص ي ا م م ، ي و ج ل ا ن ي ج س ك ا ل ا ل و خ د م ك ح م ل ا ط غ ص ل ا ب م ت خ ل ا ع ن ي ، ة ق د ل ا ي ل ا ع ي ف ا ر غ و ت ا م و ر ك ز ا غ ل ل ل ي .
ء ا م ل ل ي ئ ا ب ر ه ك ل ا ل ي ل ح ت ل ا ة ي و ل ق ل ا ي ل ا ع	د ي س ك و ر د ي ه ي ل ل ي ل ا ح م ي ف ة د ي ج ة ي ئ ا ب ر ه ك ت ا ز ف ح م ر ا ب ت خ ا ، ة ي ل ا ع ل ي غ ش ت ة ر ا ح ت ا ج ر د د ن ع ة ز ك ر م ل ا م و ي س ا ت و ب ل ا	ع ن م ي ا م م ، ي و ل ق ل ل ا ك ا ت ل ا ي ق ن ل ل PTFE ن م ع و ن ص م ل ا ة ي ل خ ل ا م س ج م و ا ق ي ، ة ط ش ن ل ا ز ف ح م ل ا ع ا ق و م م م س ي د ق ي ذ ل ا ت ا ك ي ل ي س ل ا ح ي ش ر ت .
ه ا ب ش ا ل ق ا ط ن ل ا ء و ج ف ل ي ل ح ت ت ا ل ص و م ل ا	ء د ع ا س م ب ي ط خ ل ا ح س م ل ا ي ر ت م ا ت و ف Mott-Schottky ت ا س ا ي ق ا ر ج ا ، ة ق ي ق ر ل ا ة ي ش غ ا ل ا ت ا ذ ت ا ل ص و م ل ا ه ا ب ش ا ي ل ع ء و ض ل ا	ر ا ر ك ت ل ل ا ل ب ا ق و ا ق ي ق د ا غ و ة ج ر د 360 ن ا ر و د ل ل ل ب ا ق ل ا ا ط ا ع ل ا ن م ص ي ، ء و ض ل ا ر ا س م ل ة ب س ن ل ا ب ت ا ل ص و م ل ا ه ا ب ش ا ح ط س ل .
ء د ع ا س م ب ة م د ق م ت ل ا ة د س ك ا ل ا ء و ض ا	ا ي ئ و ض ة ز ف ح م د ا و م ا د خ ت س ا ب ة ي و ض ع ل ا ت ا ت و ل م ل ل ح ت م ي ق ت ، ة ي ئ ر م ل - ة ي ج س ف ن ب ل ا ق و ف ة ا ء ا ل ا ت ح ت	د ع ب ع ي ر س ل ا ل ا د ب ت س ا ل ا ل ص ف ل ل ل ب ا ق ل ا ز ت ر ا و ك ل ا ذ ف ا ن ل ه س ت ، ي و ل و ت ل ا و ا ب ي س ر ت ل ا ة ي ل ا ع ة ي ئ ا ي م ي ك ل ا ت ا ب ك ر م ل ا ر ا ب ت خ ا
ي ئ ا ب ر ه ك ل ا ل ي ل ح ت ل ا ت ا ح ا ب ا ء ا ق ن ل ا ي ل ا ع	ت ح ت ة ي ق ل ل ح ل ا ة ر و د ل ا ي ر ت م ا ت و ف و ة ر ز ن ل ا ن د ا ع ل م ل ل ي ل ح ت ا ر ج ا ، ي ف ل خ ت و ل ت ي ا ي ل ع ا ء ا ص ق ل ا ب ي	ن ا ن و ي ا ح ش ر ت م د ع ء ا ط ا ن ل ا ق ئ ا ف ر م ي ل و ب و ر و ل ف ل ل ك ي ه ن م ص ي ، ي ف ل خ ل ا ر ا ي ت ا ر ا ر ق ت س ا ن م ص ي ا م م ، ق ا ل ط ا ل ا ي ل ع ن د ا ع ل م

ة م ل ع م ل ا	ت ا ف ص ا و م ل ا ل ي ص ا ف ت	PL-DJ23 ل ا ي د و م ل ا ة ل س ل س
ح ت ن م ل ا ز م ر	PL-DJ23	ي س ي ئ ر ل ا ي س ا س ا ل ا ع ج ر م ل ا
ي س ا س ا ل ا ق ي ب ط ت ل ا	(PEC) ة ي ئ و ض ل ا ة ي ئ ا ي م ي ك و ر ه ك ل ا ر ا ب ت خ ا	ي ئ ا ي م ي ك و ر ه ك ل ا - ل ي ر ص ب ل ا ن ا ر ت ق ل ل ل ن س خ م
ة ي ل خ ل ا م س ج ة د ا م	(PTFE) ء ا ق ن ل ل ا ي ل ا ع ل ي ل ي ئ ي ئ ي و ر و ل ف ا ر ت ر ت ي ل و ب	CNC ة ط س ا و ب ل و ع ش م
ذ ف ا ن ل ا ة د ا م	ل ص ف ل ل ل ب ا ق ي ر ص ب ز ت ر ا و ك	ل ا د ب ت س ا ل ل ل ب ا ق ع ي م ح ت
ة ي ر ص ب ل ا ة ي ذ ا ف ن ل ا	≥ 95%	ة ي ئ ر م ل - ة ي ج س ف ن ب ل ا ق و ف ء و ض ا ل ل ق ن ق ا ط ن
ة ي س ا ي ق ل ا ة ي م ج ح ت ا ع ا س ل ا	ل م 30 ، ل م 50 ، ل م 100 ، ل م 150 ، ل م 250 ، ل م 500	ب ل ط ل ل ا ب س ح ة ص ص ح م ا ح ا ج ا ع ي ن ص ت م ت ي
ي ئ ا ب ر ه ك ل ا ب ط ق ل ا ن ي و ك ت	ب ا ط ق ا ل ا ي ث ا ل ت ا م ا ط ن	ي ع ج ر م ل ا و ، د ع ا س م ل ا ، ل م ل ا ب ط ق
ي ئ ا ب ر ه ك ل ا ب ط ق ل ا ء و ج ا و ر ط ق	ل م 6.0	ه ل و ط م ل ا ة ي ئ ا ب ر ه ك ل ا ب ا ط ق ا ل ا ء د م ع ا ل م م ص م
م ت خ ل ا ء و ج ا و	ن ا ر و د ل ل ل ب ا ق ء ا و ن ع م ي ج ر ا خ ب ل و ل م PTFE ا ط ا ع	ء ج ر د 360 ل ي د ع ت ل ل ل ب ا ق ء ا ذ ا ح م
ذ ف ن م ل ا ز ا غ م ت خ	ط غ ص ر ي م ا س م O-ring ت ا ق ل ل ع م PTFE ت ا د ا د س	ة ي ئ ا و ه ا ل ل / ء ا ر ا ي ط ل ا ت ا ر ا ب ت خ ل ل م ك ح م م ت خ
ة ي ق ن ت ن ز ا ج	ل ئ ا س ل ا ت ح ت PTFE ة ي و ه ت ب و ب ا ن	ة ي س ا ي ق ل ا ت ا د ع م ل م ن م ع ر ك ج ر د م
ة ي ر ا ي ت خ ل ا ت ا ل ي د ع ت ل ا	ص ص ح م ل م ت ا ن ي ع ل ا ذ خ ل ئ ا س ذ ف ن م	ص ي ص خ ت ل ل ء ي ف ا ص ا م و س ر ل ع ص ا ح ح ا ت م