

جهاز نم ذفانملا ةيسامخ ةيديلق ةيئاي مي كورهك ةيلخ باطقألا يثالث ماظن ةفلغم تاكيلي سوروبلا

PL-DJ17: رصنعلال مقر



ةمدقم

ةيلخلا هذبه ةيئاي مي كورهكلا كتحب لضفأ ةيسامخ ةزاتمملا ةيديلق ةيئاي مي كورهكلا جاجز نم يوق لكيبه زيمتت ، ذفانملا لباق فلغم ميمصتو تاكيلي سوروبلا يف آقيقد أمكحت نمضت يهف ، صيصختلل رابتخا جماربل زاغلل آقئاف أمكحو ةراخلا ةجرد ةمدقملا باطقألا ةيثالث

ديزملال فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةزيملا
ريخفتلا ميقيت يئابرهكلا	ن، نيوردبهلا روطتو ، نيحسكألا لازتخا تالعاتفل زفحملا ءادا رابتخا ، ةطوبصم ءاوحأ يف نوبركلا ديسكأنا ت لازتخاو	نيحسكألا ءلمكلا ءلازالا نمضت روطلا ةيئانت زاغلا ةيقتن ، يزيخفتلا لعاتفتلا تاراسم عم لخداتلا عنمي امم
لحلتو لكأتلا ليحلت ليفات	وأ ةيولق وأ ةيضمح تائيب يف كئاسبالو نداعملا روهت تالعدم ةبقارم ، ةيناودع ةيحل	لمحتي ةيئاي مي كورهكلا ءاوقملا يلا تاكيلي سوروبلا جاجز قاطلا نود ةيساقلا لكأتلا ءببسمل تاتيلورتلا ليلاتات
لاجمل يفي ريوطتلا و تحب ةاطالا نيزحت	، نوي أموي دوصلاو ، نوي أموي تيللا تايراطبل ءطشنل داوملا فيصوت ، ةقئافلا تافتكمللا يلا ءفاضالاب ، ةقئافتم تايراطبالو	ءاكحمل قيقدلا يراخلا تابتلاب حمسي فلغلم ةيلخلا راخي ، فيقيخحلا ملاءلا يف تايراطبال ليغشت فورط
تارغشت سمل ةيئاي مي كورهكلا	ةيساسحلا ءيلاع ةيئاي مي كويبو ةيئاي مي ك تارغشت ستم ةرياعمو ريوطت ، ةيئاملا ريغو ةيئاملا ليحلتلا	ةقئافتم ءاوقم نم للقي جدملا يرحملا رسحلا ، فشكلا دودحو ياساسالا رايتلا ءقئافتم
فيلوتلا و فيلوتلا يئابرهكلا	ةمظنأ لظ يف مححلا ءريغص ءريغص فيلوت تايلا مء ءارح ، ةطوبصم دهج وأ رايت	فشاوكلل نمزتملا جمدلاب حمسي نرملا ذفانملا يسامخ ءاطغ ، ءدعتم باطقأو ، ةيقتنلا طوطحو ، ءدعتم الم
يرتيمات لوفال سايقلا ليحلتلا	يرتيمات لوفال سايقلاو ، يروءلا يرتيمات لوفال سايقلا ءارح ، ءدعتم الم ءدعتم الم يرتيمات لوفال سايقلاو ، ءدعتم الم لوفال سايقلا	تازازت ءالهلا عنمي ءيلاع لل رقت سمل يداملا بيكرتلا ءلباق ءيئاي مي ك نمضي امم ، فرارخالو ءيئاي مي ك ليحلتلا راركتلل

ةفصولا / ءزيملا	رادلجلا يءاوح ءونلا (PL-DJ17-S)	رادلجلا ءوزم فلغلم ءونلا (PL-DJ17-D)
ءدومللا ءجرم	PL-DJ17-S	PL-DJ17-D
ءيلخلا مسج ءدام	ءاقنللا يلا تاكيلي سوروب جاجز	ءفلغم ءيخراخ ءفرغم ءاقنللا يلا تاكيلي سوروب جاجز
مءحلا قاطن يسايقلا	(بلطلا دنع ءرفوتم ءصصم تاعس) رتلل 500 يلا رتلل 5	(بلطلا دنع ءرفوتم ءصصم تاعس) رتلل 500 يلا رتلل 5
ءءاق لكش مءحلا صخمن	رتلل 20 يلا 5 نم ءاوحألا (يطورم 7 لكش) ءبدم ءءاق	رتلل 20 يلا 5 نم ءاوحألا (يطورم 7 لكش) ءبدم ءءاق
ءدامو ميمصت ءاطغلا	بلص PTFE ، ذفانملا يسامخ بولقم يطورم ءاطغ	بلص PTFE ، ذفانملا يسامخ بولقم يطورم ءاطغ
لصفل مءح يسايقلا	ءقءب لوعشم PTFE طورم عم ءوازتي و حطم يءاوح م	ءقءب لوعشم PTFE طورم عم ءوازتي و حطم يءاوح م
بطقلا ذفن مءح	ءيلءاد ءيئاطم O تاقلح دشت ءبلولم طغص يءارب	ءيلءاد ءيئاطم O تاقلح دشت ءبلولم طغص يءارب
تاقلم ءباطملا	تادانس ، لئاس مءح ، يءاوح يءم رسج ، F ءونلا نم زاغ ءوحو/لوء بوبنأ PTFE	تادانس ، لئاس مءح ، يءاوح يءم رسج ، F ءونلا نم زاغ ءوحو/لوء بوبنأ PTFE
ءيرارحلا ءرادللا	يخراخ رمغ مءح / ءطيملا ءراخلا ءءرد يف ليغشت	ءراخلا ءءرد تابت يئام مءح لاصتاللا يئاد فالغ

هفصاوملا / نزملا	رادحلا يداحأ عونلا (PL-DJ17-S)	رادحلا حودرم فلغملا عونلا (PL-DJ17-D)
باطقألا قفاوت	ححص رمغ قمعلا (لوظم عون) ةددم آباطقأ بلطتي	ححص رمغ قمعلا (لوظم عون) ةددم آباطقأ بلطتي
ةراحلا سايقم حمم	ذفانملا دحأ نعل يلختل بلطتي ةراحلا سايقم (ةسايق ذفانم 5 (ةسايقلا)	صصخم ةراح سايقم رابسم باعيتسال ذفانم 6 لىل عيسوتلل لباق
بطقألا مجح دح	ديزي يتال نيتال بلحا اولأ نيت بجي .يسايق مجح تاذ باطقألا ممصم جمدملا عونلا رايتخا وأ ،ةيلخلال بسانتل م 20 × 20 نعل اهمجح	ديزي يتال نيتال بلحا اولأ نيت بجي .يسايق مجح تاذ باطقألا ممصم جمدملا عونلا رايتخا وأ ،ةيلخلال بسانتل م 20 × 20 نعل اهمجح