

# لجكآت لل ةمواقم ال ءاض ال PTFE ةدام نم بلص تانيع ذخأ زاهج لوطلاب صيصختلل ةلباق ةيودي تانيع ذخأ ةادأ

رقصن ال مقرر: PL-CP160



## ةمدقم

مادختساب ةيئاي ميكل ككتي لمع ني سحتب مق ءاض ال PTFE ةدام نم بلص ال تانيع ال ذخأ زاهج لوطأب ةادأل هذه زيمتت .لجكآت لل ةمواقم ال ةادأ نمضتو ،يودي ليغشئتو صيصختلل ةلباق نود داوم ال عاچرتسا ءاقنل ال ءيلاع تانيع ال ذخأ ةيغ انصل او ةيربم ال تانيع ال يف تاشولم نامضو راثأل قيقو ل لحت لجأ نم ،ةبعصل ال ةدوچ ال ةبقارم .

## ديزمل افرع

مادختسبال ل اجم	فصولا	ةيسئيرل ةريمل
تانيع ذخأ تانوكم ال ةينالديصل ال ءطشن ال ءبئاسل لي مارب ال نم ءدوچ ال نم ققحتلل	تانوكم ال عاچرتسا ءطشن ال ةينالديصل ال ءبئاسل لي مارب ال نم ءدوچ ال نم ققحتلل	لدابت ال ثولت ال عنمي ل لحت ال يل عطفاحي و يكي رمال ةيودال روتسدل (USP).

لي لحت ال يوامي كورتب ال	ةبلصل ال تازفم ال عجم ةيبي ب ال تافاض ال ال و تاي لمع ال تارايت نم طغض ال ءيلاع	تالوصوم ال ءابشأ داوم ريضحت
--------------------------	---	-----------------------------

ةبرت ال تانيع ذخأ ةيئيرل ال	أو ءبرت ال يون عاچرتسا لي لحت ال بساور ال يف ءيرتال ال نءام ال تاي افنل ال عاقوم ءرطخ ال	مادختسبال لي ككي امب ءيوق ءلماخ ءءاقب عم ينالديم ال .تالولم ال ءاچت ءيئاي ميكل
-----------------------------	--	--

داوم ال اچت ال ءيئاي ميكل ال ءصصختم ال	ةبقارم تانيع ذخأ فش اوكل نم ءدوچ ال ءببسم ال ءبلصل ال تانوكم ال ل كآت لل ءطسي و ال	تائيرل ال يف ليوط ءمدخ رمع ءالوف ال ءاودأ ءءاع رمدت يتل ال اءصل لل مواقم ال
--	--	---

تاي راطب ال اچت ال	قيحاسم نم تانيع ذخأ ءانءا ءونال و ءوئاك ال نوي ا تانينقت ريوطت مويئيرل ال	ءيلاع ال ءل عطفاحي تالولم ال ءبوطرل ال نم ءساس ال ءالم ال
--------------------	---	---

تازفم ال ءءاعتسا	رابتخ او ءاص ءيئيرل ال تازفم ال صاوح نم ءلي ب ال ءيغ انصل ال ءالغافم ال	ءاقن ب ساسم ال مدع نمضي ءل ءرم لال ع زفم ال ءءاعتسا ال
------------------	---	--

تافصوم ال ءئف	لمع ال لي صافت	صصم ال ني وكت ال PL-CP160
ءدوم ال فرعم	فنصل ال مقرر	PL-CP160

ءدام ال صئاصخ	ةيسئاس ال ءدام ال	100% PTFE ركب يلوب (ني ليئيرل يورولفارتت)
---------------	-------------------	---

قيحاسم ال ءل اعءاقنل ال ءئاف يف ءمدختسبال قئاقرل ال عنيصت ءيئاي ميكل ال بسيرت ال و اچت ال

ذخأ ال رابتخا تابورشم ال او

نم تانيع ذخأ ءوچس م ال تانوكم ال داوم ال و ءا ءا ءنل او اچت ال ال يف ءطفاحي ال عسا و قاطن يلع

ءدام ال نمضت ءرا ء عم ءقف او تمل ءيكي رمال ال ءاودل او ءءاع ال ل اچت ال مدع (FDA) ءيمس و ءه ءنل ال ءيئاي ميكل

مادحتسالا لاجم	فصولا	هيسيزنرلا نيزملا
تافصاوملا ةئف	لماعملا لىصافت	PL-CP160 صصخملا نىوكتلا
	هئاييمكلا ةمواقملا	تازل فلانءانتساب) ةملاع (ةرهصنملا ةيولقلا
	ليغشتلا قاطن يراخل	+260 ىلا ةيوئم ةجرد -200 ةيوئم ةجرد
داعبالا هئاييزيفلا	ءادلل ىلكلا لوطلا	لمالكاب صيصختلل لباق (لىمعلل تابلطمل اقفو)
	دومعلل يجرخل رطقلا	بسانيل صيصختلل لباق ةدخملا ةيوئل ذفانم
	ةنيعلا ةفرغ مجح	ىلعءاناب صيصختلل لباق ةللملا ةداملا ةلتك ةبولطملا
تانايب ليغشتلا	تانيعلا ذخة قيرط	ةصصخم ةيلا) يودي ليغشت (ةرفومت)
	حطسلا بيطشت	قيرقد ليغشت (Ra < 0.8 رتموركيم)
	نوللا	متم صيبأ
تاتمالا	ءداملا ةئف	ءاقنلا ةيلاع، ةيربتم ةئف
	نيعنصتلا ةقيرط	لماك صصخم عيصنت يوساخال يمقرلا مكحتلاب (CNC)