

# تايول قلاو ضامحل ةمواقم ال PTFE ةدام نم ةيلدي ص ةفرغم ةمواقم ال ضيبأل نولفت ال ةدام نم ةلوانم ةفرغم ،ةصصم ال ةينالدي ص ال تاربتخم ال يف مادختسال ةيلع ال ةرارحل ةيويحل

رصنع ال مقر: PL-CP131



## ةمدقم

ءاقن ال ةيلع PTFE ةدام نم ةيلدي ص فراغم  
ةيويحل ةينالدي ص ال تاييبل ةمصم  
ةلوانم ال ةصصم ال تاودأل هذ رفوت .ةبعص ال  
ضامحل ةمواقم ال نولفت ال ةدام نم ةعونصم ال  
ءاتم و قئاف يئاي ميك لومخ ةيلع ال ةرارحل او  
لوصحل موي ال KINTEK ةكرشب لصت .ةيلع  
ةيرولف ال تارم يلوب ال نم ةصصم لولح يلع  
كيتلمع تابلمت بسانت تاربتخم ال  
ةدحل.

## ديزم ال فرع

قبيطت ال	فصولا	ةيسيئر ال ةزيم
ةينالدي ص ال تانوكم ال عيصت (API) ةطشن ال	ةبسبم ال فئالسالو ةطشن ال ةينالدي ص ال تانوكم ال ةلوانم في لولت اءنءا لكآل ل.	ةساسحل تابكرم ال عم ةيئاي ميكل ال ةالعاف ال عني
ةززن ال نءاعم ال ليلحت	ICP-MS/AES ليلحتل قاقتب ال وأ مضه ال ةيغ و ال ةانيع ال لقن	ةيلع ةقءل ليئص ةيفلح تبولت
تالصوم ال ةابشأ ةعلاع	عنيصتل ةفاطن ال فرغ يف ةاوم ال ةاقن ال ةيلع قحيسم ال لقن قئاقر ال	تام سيجل صفف نم ةيلوتو يلاع ةاقن
صفف نم ال ةيربتاب ةاوم ال ةلوانم	تارء تاء تاءمحل وأ لئال ال ةيجورتي ال نم ةانيع ال عارءتسا اء ةصفف نم ال ةرارحل	ةيؤم ةءرء 200- ةرارح ةءرء ةنغ ال ةمغ و انرم لطي
تاي راطب ال تاحب	اي ال عي مء يف ةينالدي ص ال تايولوركل ال او مويث ل ال ةلوانم تاي راطب ال رابءت	ل. ةالعاف ال ةيئاي ميكل ال تاييبل ةمواقم
تارءمحل ريصت	تاي و امي كورب ال تاحب يف ةينالدي ص ال تارءمحل لقن و سايق	ءاوم ال ةلمك ةءاعسا نم صي قصال ال ريغ حطس ال
تاهكن ال ةيذع ال ةعانص	تاهكن ال ةيولق ال وأ ةيضمحل ةيئاع ال تافاضم ال نم ةانيع ذء ءركم ال	ةيكيئر ال ةاودال و اءع ال ةراءا ريي اع عم ةقفاوم ةدام ال ةمالس م. قيقع ال ةلوهسو
يئام ال يرارحل فيلوت ال	تاء ةيئاي ميكل ال ةالعاف ل ال PTFE تاناطب يف فئالسال ليلحت يلع ال طغص ال	ءاناطب ال ةاءا ةءوح عم قباطي يرارحل رارقتس ال
ةيغرض ال مولع ال	ةينالدي ص ال تاودال عم لعافءت ةق يئاي ميكل ال ةءال لقن و عجم	ةءال ةمالس يلع طفاحي يئاي ميكل ال ةايحل

ةزيم ال	تافصاوم ال ليصافء (PL-CP131 ليلولم)	صيصخ ال تارايخ
ءدام ال	ركب ال ةدام ال نم 100% بسنن ةاقن ال يلاع (نولفت) PTFE	لءع ال PTFE و PFA رفوتو
يسايق ال لوطل ال	280 مم (يمسا)	مم 1000 يلا مم 100 نم ةصصم لوطا
ءاعول ال صرع	يسايق يعانص صرع	ءاعول ال ءءت يلع ةانص صيصخ ل لباق
ليغش ال ةرارح ةءرء	ةيؤم ةءرء +260 يلا ةيؤم ةءرء 200-	PTFE ةدامل تبات
ةيئاي ميكل ال ةمواقم ال	(رولف ال ةرهصنم ال ةيولق ال تازلفل ال ةانءتساب) ماع	رفوم ريغ
نولل ال	مءم صيبا	ل. فافش ةبش) يعيبط (PFA

