

# صا ص ما ة مظنأل صا ص األل م واقم Ptfه ن م ص ص خ م م ع د ل م ا ح تا ح ت ف ل ا ة د ع ت م ت ا ن ي و ك ت ب Pfa ن ي ج و ر د ي ه ل ا

ر ص ن ع ل ا م ق ر : PL-CP25



## ة م د ق م

ل ا ل خ ن م ه ع م ة ق و د و ر ب ت خ م ل ا ة م ا ل س ن ي س ح ت  
ة م م ص م . ا ن ي د ل PTFE ن م ة ص ص خ م ل ا م ع د ل ا م ا و ح  
ن ي ج و ر د ي ه ل ا ص ا ص ت م ا ت ا د ح و ل ا ص ي ص خ ا ي س د ن ه  
ص ا ص ا ل ل ة م و ا ق م ل ا ل ك ا ي ه ل ا ه ذ ه ر ف و ت ، PFA  
ت ا ي ل م ع ل ا ي ا ي م ي ك ا ل و م خ و ا ق ئ ا ف ا ر ا ر ق ت س ا  
ل م ع ر ي س و ة ي ع ا ن ص ل ا ة ي ا ي م ي ك ل ا ة ج ل ا ع م ل ا  
ل و ح ة ت ي د ح ل ا ت ا ش ن م ل ا ي ف ر ا ث ا ل ل ل ي ل ح ت  
م ل ا ع ل .

## د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ق ي ب ط ت ل ا	ف ص و ل ا	ه ي س ي ئ ر ل ا ه ذ ا ف ا ل ا
ن ي ج و ر د ي ه ل ا ز ا غ ة ي ة ن ت	م ع د ة م د خ ت س ت م ل م PFA ت ا ج ا ز م ع د	ة ي ع و ا ل ل ر ق ت س م ع و ل ا ل خ ن م ة م ا ل س ل ا ز ي ز ع ت .
ة ز ر ن ل ا ن د ا ع م ل ا ل ل ي ل ح ت	ص م ح ل ا ر ا خ ب ص ا ص ت م ا ت ا ي ل م ع ا ن ا ت ا ت ا ن ي ع ل ا م ص ه ة ي ع و ا م ي ط ن ت	م ع د ل ا د ا و م ن م ث و ل ت ر ف ص .
ت ا ل ا ص و م ل ا ه ا ب ش ا ن ح ن	م د ص ن م ي ل ع ف ي ط ن ت ا ل و ت ح ن ل ن ت ا ي ل م ع ل ا ق ا ن ل ا ة ق ئ ا ف ة ي ا ي م ي ك ل ا د ا و م ل ا ت ا ي و ا ح م ا ك ج   ة ب ط ر ل ا ل م ع ل ا	ص م ح و ك ي ر و ل ف و ر د ي ه ل ا ص م ح ل ة ق ل ط م ة م و ا ق م ك ي ر ت ي ن ل ا .
ة ي ئ ي ب ل ا ت ا ن ي ع ل ا ذ خ ا	ي ع ا ن ص ل ا م د ا ع ل ا ب ق ا ر م ي ف ا و ه ل ا ت ا ث و ل م ع م ل ز ا غ ل ل ي س غ ت ا ج ا ز ن ي م ا ت	ة ب ط ر ل ا و ا ج ر ا خ ل ا ت ا ئ ي ب ل ا ي ف ق و ث و م ا د ا
ل ي و ر ت ب ل ا ر ا ب ت خ ا ل ا	د و ق و ل ا ت ا ن ي ع ي ف ن ي ج و ر ت ي ن ل ا و ت ي ر ب ك ل ل ت ا ي و ت ح م ل ل ي ل ح ت ل ل ع ا ف ت ل ت ا د ا د ع   ر ا ر ق ت س ا	ة ي ا ي م ي ك ة م و ا ق م و ي ل ا ع ي ر ا ح ر ا ر ق ت س ا
ة ص ص خ م ة ي ر ب ت خ م ة ز ه ج ا	م د ع م ل ا م د ا د ت ر a ل ا ة ز ه ج ا و ة ص ص خ م ل ا ة ي ا ي م ي ك و ر ه ل ا ا ي ا ل خ ل ل ة ي ر ا ي م ع م ة د ا ق ك م د خ ت	ة ي س ا ي ق ل ا ر ي غ ت a د a د ع l l ل ا م ة م ي م ص ت ة ن و ر م
ن ي ا ل د ي ص ل ا ب ي ك ر ت ل ا	م و ص و ع ل ا ت ا ب ي ذ م ل ا ة م و ا ق م ن و ك ت ت ح ي ة ق ا ن ل ا ة ي ل ا ع ب ي ك ر ت ل ا ت ا ق ل ج ي ف ة ي ع و a l a م ع د ة ي م ا ز a l l	م ي ق ع ت ل ا ة ل ه س و ة ن ا ي ص ل ا ن م ة ي ل ا خ ة ي ل م ع

ة ز ي م ل ا	ل - PL-CP25 ج ا ف ص ا و م ل ا س ي ي ا ق م و ل ي ص ا ف ا ت ل ا
ح ذ و م ن ل ا د ي د ت	ص ي ص خ ت ل ل ة ل ب ا ق ة ل س ل س ( PL-CP25 )
ة ي س ا س a ل ا ة د ا م ل ا	( ن ي ل ي ت ي و ر و ل ف ا ر ت ي ت ي ل و ب ) ا ق ا ن ل ا ي ل ا ع PTFE
د ا و م ل ا ق ف ا و ت ة ي و ن ا ت ل ا	PFA (Perfluoroalkoxy) ص ا ص ت م a l ا ة ي ع و a l ة ن س ح م
ي س ا ي ق ل ا ن ي و ك ت ل ا	( PL-CP25-2 ح ذ و م ن ) ن ي ت ح ت ف م ع د ط ي ط خ ت
ص ي ص خ ت ل ا ق ا ط ن	( ب ل ط ل ا د ن ع ة ج ا ت م ة ص ص خ م ت a ط ي ط خ ت ) ح ت ف +24 ي ل 1 ن م
ح ت ف ل ا ر ط ق ق ا ط ن	ا ع و a l ا ت a ف ص a و م ي ل ع ا ن ا ب م م ±0.05 ل م ح ت ب ا ص ص خ م ة ل غ ش م
م د ع a l ا / ص م ح ل ا ة م و ا ق م	( NaOH و H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ك ل ذ ي ف ا م ، pH 0-14 ) ز ر ا ت م م
ل ي غ ش ت ل ا ي د م ي ر ا ر ح ل ا	( ت ي ا ه ن ر ه ف ة ج ر د -328 ) ة ي و ئ م ة ج ر د +260 ي ل   ة ي و ئ م ة ج ر د -200
ل ي غ ش ت ل ا ة ي ل م ع	ر و ا ج م 5 ة ق و د CNC ر ي و د ت و ن ح ط
د ش ل ا ة و ق	( ة د a م ل ا ة ج ر د ب س ج ) ل ا ك س a ب ا ج ي م 20-30
ا م ل ا ص ا ص ت م a	<0.01% ( ASTM D570 )
م ي م ص ت ل ا ر ا ي ع م	ر a ر ق ت س ا ي ص ق ا ن ا م ص ل ل ي ق ت ي ع ا ن ص ر a د ج ب ا ن ا