

لم 50 عس ةركلا ةنحطلم PTFE ةدام نم صصخم نحط ءاعو، ةيربخملم نحطلم ضارغأل ةيفللخلم ضفخنم، لكآتلل مواقم رصنعلم مقرر: PL-CP62



ةمدقم

هذه ةصصخملم نحطلم ةيغوأمي م صصت مت تانينعلم ريضحتل PTFE ةدام نم ةعونصلم ةيئاي ميكة مواقم رفوتو، ءاقنل ةيلع ةضفخنم ةيفللخ تايوتسمو ةيئانثتسا جئاتن لم 50 عس ةيغوأل نمضت. ةيغلل ةلوهسو، ةقئاف ةناتمو، ثولتل نم ةيلخ ةركلاب نحطلم تاقببطل فيظننل ةبعصل ةيربخملم.

ديزلمل فرع

قيبطتلم	فصولا	ةيسيئرل ةزيملم
نداعلم ليلحت هرزنل	ةيجولويبلل وأ ةيئيبلل تانينعلم ريضحت مادختساب فشكلكل ICP-OES/MS.	نارنج نم نديعلم ثولتل ليزي ءاعو.
نحطلم ينالديصل	ةطشنل ةينالديصل تانوكملم حج ريغصت ةيلعافت ريغو ةمغم ةئيبي في (APIS)	لعاقتل ةنمي و ءاع ءاقن نمضي لدابتمل ةيئاي ميكلل
داوم تاجبأ تايراطبل	مويثيئلل نويأ تايراطب فئال نحط ةبلصل ءالحل تاتيلورتكلل او	نمضي و ةبوطرل صاصت ما عنمي داومل ةيئاي ميكلل ءاقنل دونأل/دوئاكلل
هابشأ ءعلاعم تالصومل	كي ماريسل وأ نوكليليسل قيحاسم سناجت قئاقرل ءيغنصت في ةمدختست ءاقنل ةيلع	ةيفللخ تايوتسم يلع طفاحي هرزنل رصانعلم ءدج ةضفخنم تايورتكلل ةبوطرل
بطللم مولع يغرشل	ةقيقد راتأل نكمي ثيخ ةيئانحل ءلدأل ءعلاعم جئاتنل ليلطبت نأ ثولتل نم	ريضحتل ءلماخو ةفيظن ةئيبي رفوي ةساسحل ءلدأل

تانينعلم ةيجولويصل	طئارخلم مسرل ةبرتلا وأ روصصل تانينعلم ريئاظنل ليلحتمل او ةيئاي ميكلل	ونانل ايجولونكت	ةيكنيكني ءكبسو فيلوت تائيبي في ةيونانل تاميسجلل ةباقرلل ءعصاخ ةيئاي ميكلل	تبات عيزوت لهسي نود تاميسجلل مجحل ةيئاي ميكلل لخدم
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

ةمعلملم	تافصاوملم ليلصافت (PL-CP62)
جتملم فرعم	PL-CP62 ةصصخملم نحطلم ءلسلس
ءداملم ةيساسلم	ركبل (نيليثي اوروولفارت تيلوب) PTFE ةدام ءاقنل ةيلع
يمسالم مجحل	5000 ليل ل 10 نم صيصختمل لباق) لم 50 (لم)
مواقملم ةيئاي ميكلل	ةيلوئلل تازلفل ءانثتساب) ةمعلم (يرصنعلم رولفل او ءرهصنلم)
ءجر قاطن ءراجل	ةيؤم ءجر +260 ليل ةيؤم ءجر -200
ةقيرط ةينصنلم	نم يبوساچلم مقررل مكحتلاب ءلماك ءعلاعم ةبلصل ءلكت
بيطشلم حطسالم	يلخاد بيطشت رفوتي) رتموركيم Ra ≤ 0.4 (ءيئلل ءعلاعم)

قياسات	فصول	مميزات
معمل	PL-CP62	
مميزات	لباق) طغضلاب مئالم وأ بلولم ءاطغ (صيصحتلل	
مكحإل ءوشح	ن م ءرأىخ O تاقلح وأ لمكتم PTFE م خ FKM/EPDM	
طئاسول ءقفاول	وأ ءنوكزلل ءقءل؁ PTFE ء لطم تارك (لصفنم لكشب ءرفوم) انمولأل	
توافتل ءءءأل	±0.05 مم	