

ةعونتم الةيعانصل الةاقيبطتلل ةصصم الة Ptfه اءااءز

رصنع الة مقرر: PL-1010



ةمدقم

ءاوم الة نيزختل ءاقنن الةي الة PTFه اءااءز
ءابذمل او صامألل ةمواقم ،ةيئاي ميكل
ةعانم ،مفل ةقيض/ةضي ر م فءارايخ
ءاربءءم لل ةيلاءم .ةنيءم ،برسءلل
ةعانصل او.

ذي زم الة فرعا

مءء الة	عافءال	رءق الة	مفل رءق	نءول
م 50	ملم 86	ملم 45	ملم 22	94.4g
م 100	ملم 107	ملم 54	ملم 30	144.7g
م 150	ملم 110	ملم 62	ملم 30	183.3g
م 200	ملم 123	ملم 70	ملم 37	244.9g
م 250	ملم 131	ملم 71	ملم 37	248g
م 500	ملم 153	ملم 82	ملم 35	364.7g
م 1000	ملم 195	ملم 109	ملم 51	836.2g

مءء الة	عافءال	رءق الة	مفل رءق	نءول
م 50	ملم 86	ملم 45	ملم 22	94.4g
م 100	ملم 115	ملم 54	ملم 22	133.9g
م 150	ملم 110	ملم 62	ملم 22	173.8g
م 200	ملم 126	ملم 70	ملم 30	228g
م 250	ملم 135	ملم 71	ملم 30	242g
م 500	ملم 154	ملم 82	ملم 30	340.7g
م 1000	ملم 190	ملم 109	ملم 35	733.6g