

رمي لوب بوبنأ يعاجت را فثك م ص صخ م PTFE في ثك ت زاغ أيئاي مي ك ةم واق م ربت خ م ت ادع م يرار ح لداب م يرول ف ر: رص نعل ا م قر PL-CP253



ةمدقم

ةم واق م ل ةي فارتح ا PTFE عاجت را و في ثك ت ةم ظن أن فثك م ل ب ب ان أن م ض ت . يوص ق ةيئاي مي ك ةج ل اع م ان يد ل ةص صخ م ل ةي رول ف ل ةي رمي لوب ل تاي ب ي ف ةقئاف ةنات م و ثولت ل م ةي ل ا خ ةي ل ك آت ل ا ةع ان صل او ربت خ م ل ا

دي زم ل ا فرع

قي بط ل ا	فصول ا	ةي سيئر ل ا ةئاف ل ا
نارص ح ت س م ل ا ق ل خ ت ةي ن ال دي ص ل ا	ةل اع ف ل ا ةي ن ال دي ص ل ا ت ان و ك م ل ا ج ا ت ن ا ف ي ف و ص و ح ل ا ةي ل اع فئال س ل ا ع ا ج ت ر ا	ءاق ن م ن م ض ي و ج ا ج ز ل ا ن ع ةج ت ان ل ا بئا و ش ل ا ل ر ي ج ت م ل ا
تال و ص و م ل ا هاب ش ا ش ق ن	ف ي ةمدخ ت س م ل ا ت ا ب ي ذ م ل ا و ز ك ر م ل ا ك ي رول ف و ر دي ه ل ا ص ح ط ي ل خ ةداع ت سا و في ثك ت قئاق ر ل ا ف ي ط ن ت	ت ان و ك م ب ي ذ ي ذ ل ا HF ص ح ل ةيئان ت س ت ا ةم واق م ةغ ر س ب ج ا ج ز ل ا
ةر ز ن ل ا ن د اع م ل ا ل ل خ ت	ف ا ي ط م ت ا ن ي ع ر ي ص ح ت ل ةاق ن ل ا ةي ل اع ةي ص م ح تاي ب ي ف تاي ن ال ع ل ا في ثك ت و م ض ه (ICP-MS) ثح ل ا ب ةن ر ت م ل ا ةي م ز ال ب ل ا ةل ت ل ا	ن ع ق ي ق د ل ا ف ش ك ل ا م م ض ي ت ان و ي ال ا ب ر س ت م ا د ع ن ا ةر ز ن ل ا ر ص ان ع ل ا
ةق ي ق د ل ا تاي و ا م ي ك ل ا ج ا ت ن ا	ةم ي ق ي ل ا ةي ل اع ةص صخ ت م ل ا ت ا ر م ي لوب ل ا و تاي و ا م ي ك ل ل ةر م ت س م ع ا ج ت ر ا تاي ل ع م	ف ا ق ي ا ت ا ر ت ف م ل ل ق ت ل ج ال ا ةل ي و ط ةي ق و ت و م ل ا ةي ل ع م ل ا ت ا ع ا ط ق ن ا و ةن ا ي ص ل ا
تاي و ا م ي ك ي ك و ر ت ب ل ا ر ا ب ت خ ا	ةع ةف ت ر م ةر ا ر ح ا ج ر د ي ف ةي و ص و ع ل ا ت ا ب ي ذ م ل ا و ةن ج ل ه م ل ا ت ا ب ك ر م ل ا ع ا ج ت ر ا و ر ي ط ق ت	م ن يئاي مي ك ل ا م و ح ل ا و ي و ص ع ل ا م ر و ت ل ل م واق م ت ان و ب ر ك و ر دي ه ل ا
تاي ر ا ط ب ل ا دا و م ث ح ب	م و ي ث ي ل ل ا ل ا ح ا ل ا م ن م ص ت ت ي ت ل ا ب ا ط ق ال ا دا و م و ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ل ا ن و ك م ق ل خ ت ةي ل ك ل ا ت ل ا	ةق ا ط ل ا ت ا ح ب ال ا ةل ع ا ف ت م ر ي غ و ةن م آ ةي ب ر ف و ي ةمدق ت م ل ا
ةر د ان ل ا ص ر ال ا ص ا ل خ ت س ا	ن د اع م ل ا ل ص ف ل ةب و ل ط م ل ا ةي و ا و د ع ل ا ي ص ج ل ا ح ي ش ر ت ل ا تاي ل ع م ي ف في ثك ت ل ا ةر ا د ا	تال داب م ل ا ب ط ب ت ر م ل ا ر ر ك ت م ل ا ت ادع م ل ا ل ش ف ع م ن ي ةي د ع م ل ا ةي ر ا ر ح ل ا
ةيئام ل ا ةي ر ا ر ح ل ا ةج ل اع م ل ا	ةقدق ةم ل ا ل ع ا ف ت ل ا ةي ع و ا ي ف ط غ ص ل ا ةر ا د ا و دي ر ب ت ل ل ن و ك م ك م د خ ت س ي	ي ر ا ر ح ل ا دا ه ا ل ا ت ح ت ةي ل ك ي ه ل ا ةم ال س ل ا ي ل ع ط ف ا ج ي ك ر ت ش م ل ا يئاي مي ك ل ا و

راي ع م ل ا	ل ا ص ا و م ل ا ل ي ص ا ف ت PL-CP253
ل ي د و م ل ا فرع م	PL-CP253
ءان ب ل ا ةد ا م	100% PTFE / PFA ي ل اع
ي د ع ب ل ا ن ي و ك ت ل ا	(ل ي م ل ا ب ص ا ر ا ح ل ا CAD و ا ي ن ف ل ا م س ر ل ا ب س ح) ل م ا ك ل ا ب ص ي ص خ ت ل ل ل ب ا ق
م ي م ص ت ل ا ع و ن	ي ب و ب ن ا و ي ف ال ع ير ا ر ح ل داب م / دي ر ب ت ب و ب ن ا / ي ع ا ج ت ر ا ف ثك م
ل ي ص و ت ل ا ت ا ر ا ي ح	ةص ص خ م ط غ ص تال ص و و ا ةف ش ت ا ذ و ا NPT ط و ي ح
ةيئاي مي ك ل ا ةم واق م ل ا	(0-14 ي ن ي و ر دي ه ل ا س ال ا) ةي ل و م ش
ح ط س ل ا ب ي ط ش ت	ك ا ك ت ح ل ا ص ف خ م ن ، ي م ا س م ر ي ع ، س ل م ا يرول ف ر م ي لوب
ي ر ا ر ح ل ا ق ا ط ن ل ا	ةع ان صل او ر ب ت خ م ل ا ي ف ةي س ا ي ق ل ا ع ا ج ت ر ال ا ةر ا ر ح ا ج ر د ل ن س خ م
ع ي ن ي ص ت ل ا ةي ل ع م	ي ر ا ر ح ل ا ل ي ك ي ش ت ل و CNC م ا د خ ت س ا ب ق د ب ل ي ع ش ت
ةص ص خ م ت ا ر ي م	ةح ا ت م ةر ي ع ت م ب ي ب ان ا ر ا ط ق ا و ، ةص ص خ م ل ا و ا ط ا و ، ذ ف ان م ل ا د د ع ت م ل ا ع ا د م