

نيوليثي إورولفارت تي لوب ة دام نم ة ص ص خ م مضه ة ي ع وأ ة ل ع ة ر ا ر ح ت ا ج ر د م ي ق ت س م ر ا د ج ر ا ب ت خ ا ب و ب ن ا ت ا ن ي ع ة ن ي ر ا ق ة ض ف خ ن م ة ي ف ل خ

ر ص ن ع ل م ق ر : PL-CP283



ة م د ق م

ن م ة ص ص خ م ت ا ن ي ع ر ي ر ا و ق و م ض ه ة ي ع و ا ف ش ت ك ا
ة ي ل ع (PTFE) ن ي ل ي ث ي إ و ر و ل ف ا ر ت ت ي ل و ب ة د ا م
م ت ر ص ا ن ع ل ل ي و ن ا ن ل ل ي ل ح ت ل ل ة م م ص م ء ا ق ن ل ل
ت ا ذ ص ي ص خ ت ل ل ء ل ب ا ق ل ل ب ي ب ا ن أ ل ه ذ ه م ي م ص ت
ة ي ئ ا ي م ي ك ة م و ا ق م ل س و ق م ل ا و ا ح ط س م ل ا ع ا ق ل ل
ا م م ، ن د ا ع م ل ا ن م ة ض ف خ ن م ة ي ف ل خ و ة ق ئ ا ف
ت ا ئ ي ب ل ا ي ف ه ب ا ق و ث و م ت ا ن ي ع ر ي ض ح ت ن م ض ي
ة ب ع ص ل ا ة ي ع ا ن ص ل ل ا و ة ي ر ب ت خ م ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع

ق ي ب ط ل ا	ف ص و ل ا	ة س ي ئ ر ل ا ة ر ي م ل ا	
ي ئ ي ب ل ا ي و ن ا ن ل ل ي ل ح ت ل ا	ه ا ي م و ب س ا و ر ل ل ا و ء ب ر ت ل ا ت ا ن ي ع م ض ه ت ا ي م ك ل ل ا ر ي د ق ت ل ي ح ص ل ا ف ر ص ل ا ة ل ي ق ت ل ل ن د ا ع م ل ل	ن ا ر ج ن م ث و ل ت د و ج و م د ع ن م ض ي ة ي م ه أ ل ا غ ل ا ب ر م ا و ه و ، ء ا ع و ل ا م ي م ي ط ن ت ل ل ا ل ا ت ت م ل ل	
ت ا ل ص و م ل ا ه ا ب ش أ ء ع ا ن ص ل ء ا ق ن ل ل	ة ي ل ع ة ي ئ ا ي م ي ك ل ا د ا و م ل ا ر ي ض ح ت ق ئ ا ق ر ر ف ح ل ل ي ل ا ج ر ل ا و ء ا ق ن ل ل ن و ك ي ل ي س ل ل	ء ا ق ن ل ل ت ا ي و ت س م ي ل ع ط ف ا ح ي ت ا ي ل م ع ل ء ب و ل ط م ل ا ء د ي د ش ل ل ن و ر ك ي م ل ا ت ح ت ع ي ن ص ل ل	
ي ئ ا ي م ي ك و ي ج ل ا ف ا ش ك س ت س ا ل ا	ي ذ ل ا ، ك ي ر و ل ف و ر د ي ه ل ا ص م ل م و ا ق م س ي س ا ي ق ل ل ي ر ب ت خ م ل ا ج ا ج ر ل ا ب ي ذ ي ز ت ر ا و ك ل ل ا و ا ت ا ك ي ل ي س ل ر و ب ل ا ن م		
ة ي و ض ع ل ا ت ا ب ك ر م ل ل ل ح ت ة ي ر ص ن ع ل ا ب ا ء ا و ش ل ا ر ا ب ت خ ل ر ي ي ا ع م ل ا ق ف و) (<233> / <232>)	ن ع م ت ء ي ل ع ا ف ت ر ي ع ء ي ب ر ف و ي ء ا ع و ل ا د ا و م ع م ء ن ي ع ل ل ا ع ا ف ت		
ي و ا م ي ك و ر ت ب ل ا ر ا ب ت خ ل ا	ط ف ن ل ا ، ا ز ح أ و ت ا ز ف ح م ل ل ي ل ح ت ل ك ي ن ل ل ي و ت ح م د ي د ح ت ل م ا ح ل ت ي ر ب ك ل ل ا و م و ي د ا ن ا ف ل ا و	ي ذ ع أ ل ا ء م ا ل س ر ا ب ت خ ا و ا ء ق ي ق د ل ل ا ج و م ل ا ب م ض ه ل ا ت ا ن ي ع ل ل ء ل ت ك ل ا ب خ ي ن ر ز ل ا ف ش ك ل ء ي ح و ل و ي ب ل ا ص ا ص ر ل ل ا و	ن م أ ل ا م ا د خ ت س ا ل ا ل ه س ي ط ا ف ح ل ا ع م ء د س ك و م ل ا ض ا م أ ل ل ت ا ل ل ح م ل ا ت ا ز ي ك ر ت ي ل ع ة ي ر ا ط ت م ل ا
ة ي و و ن ل ل ء ع ا ن ص ل ل ا	ة ب ب س م ل ا ء ع ش م ل ا ر ئ ا ط ن ل ل ء ج ل ا ع م ص ص خ م ل ا ي و و ن ل ل د و ق و ل ل ا و ل ك ا ت ل ل	ع ا ع ش ل ل ء م و ا ق م ل ا ن م ض ت ء م ا ل س ل ا ي ئ ا ي م ي ك ل ل ت ا ب ت ل ا و ف ر ط خ ل ل د ا و م ل ا ء ج ل ا ع م ي ف	

ة م ل ع م ل ا	ل ل ت ا ف ص ا و م ل ل ل ي ص ا ف ت PL-CP283
م ل ي د و م ل ا م ق ر	PL-CP283 (ء ص ص خ م ء ل س ل س)
ء د ا م ل ا ب ي ك ر ت	PTFE / PFA ي ل ا ع ر ك ب
ل ي غ ش ت ل ا ء ر ا ر ح ء ج ر د ق ا ط ن	ء ج ر د +260 ي ل ا ء ي ء و ئ م ء ج ر د -200 ة ي و ئ م
ي ئ ا ي م ي ك ل ا ق ف ا و ت ل ا	ء ي و ل ق ل ل ا ت ا ز ل ف ل ا ء ا ن ت ت س ا ب) م ا ع (ي ر ص ن ع ل ا ر و ل ف ل ا و ء ر ه ص ن م ل ا
ع ا ق ل ا م ي م ا ص ت	ع ا ق (U) ، ي ر ئ ا د ع ا ق ، ح ط س م ع ا ق (V) ي ط و ر خ م

قياسات	فصول	هيسيرل ازم
معم	PL-CP283	
محل		(يرايخ) جردت م، مقيست م ناردج بدم وأ
قارالح		فش وأ، بلول م، بلول اعطغ صصم
هداعبالعس		رطقال) لمالاب صصختلل لباق عافتال، جخال رطقال، لخال (للكل)
رادجالكمس		سايقمال) صصختلل لباق م 5 لى م 2 م رفوم سايقلال (رثكأ)
حطسالنوش		Ra < 0.4 رتموركيم (CNC بيطشت) يسايق
نداعمالنم هفالحل ايونال		< 0.1 رصانعلل رايلم ال ف ع زج الالوكوتورب عابتا دعب) هسايقلال (هسانمالح شرتال
عصتال قيرط		مكتالاب هقيدد عالع م 100% يسوسالحل ازم (CNC)