


# يئابرهكلا ليلحتلا ايلخل PTFE نم صصخم لعافت ءاعو جرخملاو لخدملا ذفانمو ءصففخم ءيلخل لكآتلل مواقم رصنعلا مقرر: PL-CP250



## ءمدقم

ءصصخملا يئابرهكلا ليلحتلا ايلخل فشكلا مامهمل ءممصملاو ءاقنلا ءيلخل PTFE نم زيمتت. يئابرهكلا ليلحتلا ءقوو ءيفارحالا يفلخ لخدم ءيئانثسلا لكآتلل مواقم بجرخم/لخدم ذفانم ءيغوالا هءه رفوتو، صففخم يفسلسلا لمكآتلل صصخمتلل ءلباق ءيربملا وءيغانصلا لئاولسلا ءمظنا ءبلطلم.

## ذيملل افرع

قيبطتلا	فصولا	ءيسئيرلا ءئافل
نداملا ليلحت ءرننلا	تانيءلا يف ءيغلل صففخم زيكربب ءيئانثسلا ليلحت ءيئانثسلا وءيئانثسلا.	فشكلا ءوؤم نم لقا ءيغلل تاراشا اءاقب تانويالا برسب مدع نم صي.
تايراطبلا ثحاب	تايراطبلا مءاقلا ليلحتلا نم باطوالا ءومو ءيئانثسلا ليلحتلا رابح ءيئانثسلا وءيئانثسلا.	ءيئانثسلا تايئانثسلا وءيئانثسلا ءيئانثسلا ءمظنا مواقم ءيئانثسلا.
ءابشأ تح تالصلو	تحنلا وءيئانثسلا ليلحتلا ريغص قاطن يلع ءبقرملا وءيئانثسلا ءيئانثسلا قئاقزل.	لعل ءيغوالا ءيغوالا وءيئانثسلا وءيئانثسلا ءيئانثسلا.
ءالمالا ليلحت ءرهصنم	ءيئانثسلا وءيئانثسلا ءيئانثسلا ءيئانثسلا ءيئانثسلا ءيئانثسلا.	ءصصخم تاسارد ءارءب ءمسي ءيئانثسلا ءرء 260 يحن ءيئانثسلا ءيئانثسلا ءيئانثسلا.
ءالطلا ريوط ءيئانثسلا	ءصفا تانوكمو، تانيئانثسلا وءيئانثسلا ءيئانثسلا ءيئانثسلا.	ءيئانثسلا تاروؤء ءيئانثسلا ءالطلا ءافاص ءيئانثسلا ءيئانثسلا.
لكآتل رابح	يلع (EIS) ءيئانثسلا ءيئانثسلا ءيئانثسلا ءيئانثسلا ءيئانثسلا.	ءيئانثسلا لكآتلل ءيئانثسلا ءيئانثسلا ءيئانثسلا.
ءيئانثسلا ءيئانثسلا	ءيئانثسلا ءيئانثسلا ءيئانثسلا ءيئانثسلا ءيئانثسلا.	ءيئانثسلا ءيئانثسلا ءيئانثسلا ءيئانثسلا.

ءافصولا ءئف	ءمءملا	ءمءملا (PL-CP250) / ءرءقلا
ءءاملا صءاصء	ءسءسالا ءءاملا نوللا	PTFE 100% ءبسنب يقق مءم / ءيغبب صصم
	ءيئانثسلا ءمءملا	(رولفلا زاع، ءرهصنملا ءيولقلا تازلفلا ءانثسلا) ءيئانثسلا ءرء +260 يلق ءيئانثسلا ءرء -200
	لعل ءيغوالا ءرء	م/م ءلوف وءيئانثسلا ≥ 10
تاريءم ءيئانثسلا	ليلحتلا مءملا	(+ 5000 يلق لم 10) صصخمتلل لباق
	ءيئانثسلا	فرءلا ءءءم وءيئانثسلا H، ءيغوالا ءرء وءيئانثسلا
	ءفانملا لاصلا	ءيغوالا وءيئانثسلا (NPT/UNF)، ءالزم
	جرخملا ءيئانثسلا	(مءمءملا ءءءم) ءفانم + 8 يلق 2 نم
	ءالغالا ءيئانثسلا	ءيئانثسلا ءيئانثسلا وءيئانثسلا O-Ring، ءيغوالا

قېبطلال	فصولال	هېسېئرل ډډئال
تافصاوملا ډډئال	لماعمال	هېسېئرل / ډډئال (PL-CP250)
عېنصلال	عېنصلال ډډئال	ډډئال ډل ډل CNC لډل
	حطسلا بېطش	لډل ډل ډل وړا (سېسېس) $Ra < 0.8 \mu m$
	ډډئال توافلال	$\pm 0.05$ م (ډډئال ډل ډل)