

عواقن لاي لاي PTFE نم صصخم ةي لمعم فيظنت ةلس لماح ثولتلا صصخم تاقاقر لماح دعاوقلاو صصامحألل مواقم يئاي ميكي ماح لماح ثولتلا نم لاي فيلخل

رصنعلا مقرر: PL-CP268



ةمدقم

ةي لاي صصخم فيظنت لالسا تالماح فشنتكا تالاصوملا هابشأل ةممصم PTFE نم ةواقنلا ةمواقملا لماوخلل هذو نمصت ، راثآلل ليحتو ةي فلخ تايوتسمو حيشرتت شوذح مدع صصامحألل في آقوتومم ءادأ رفوي امم ، ةيغلل صصخم تاي لمعمل آبلطت ةيئاي ميكي لال تايبل رثكأ ةيقيقدلا ةي لمعملا فيظنتلا

ديزلما فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيئاي ةدئافلا
تاقاقر فيظنت تالاصوملا هابشأل	تتبتت تاقاقر تايبتت ةيظنتلا	أصرت نمصوي ندمعملا ثولتلا نمعم آقوتوم ايئاي ميكي
ةرزنلا ندمعلا ليحت	فيظنتلا صصامحألل ءادأ جيسرتتو فيظنتلا (ICP-MS) تالاب ندمعلا ةي مزالابل (ICP-OES) تالاب ندمعلا ةي مزالابل (ppt) نوي ليرتلا نم ءازحأ يوتسمب ءاقن يلى لوصولل	ةسفن ءاعولا ةدام نم فيفلخل لخدتل ليؤي
تاي راطبلا تالاب	ةيئاي ميكي ءجلعلا و ءابره كلاب لحنملا في رمعل لحرمة ءانثا ءوكلا لاو ءونال ءاوم ءجلعلا	ءالماو ةي ءاودعلا ءيوضعل تاي ءملا ةمواقم مويثي لال
تارصحتسملا ميقت ءينالديصلا	ةيئاي ميكي لال و ءراحل ءي ءل ءارو ءربع ءيقيقدلا تانوكملا و ءي ءراجل ريراوقلا لقن ءي ءاودعلا	ءي طسلا زارتمالا نمعم ءاقنلا يلع طفاحي ءطشلا تانوكملا
موشلا ءلازا ءصفا تانوكملا	تاليزم في قيمي ءل فيظنتلا تارو ءانثا قيقدلا ليعشنتلا تاء ءيكي بسلا ءازحأل تتيبتت ءي ءاقلا ءيئاي ميكي لال موشلا	فيظنتلا فشاوك في ءمال ءل يوط ءانثا ءي ءانص ءوقب
ايالءلا ءي صت ءي سمشلا	شيمنتلا لحرمة و ءطرلا ءيئاي ميكي لال ءجلعلا ءانثا ءي ءو صوره كلال رئاكرلا مءد	عم ءيئاي ميكي قفاوتلا و ءراحل ءل ءل ءاوم ءيئاي ميكي لال مءد
تاليعلا ريضحت ءي ءولويءلا	رصنعلا ءي ءحتل زكرملا كي رولفورءي ءل صصم مءءتساب ندمعلا تانعي فيظنتو مءه	نوء ءرطءلا صصامحألل تايءب في ءم ءجلعلا ءاعولا روءت

تافصاوملا ءئف	PL-CP268 ءل ءمعملا ليصاف	تارءقلا / ميقل
ءاوملا صصامح	ةيئاي ءالاب ءاوم ءرزنلا رصنعلا نم ءي فلخل	PTFE (نيلني ءي رولفارتت يلوب) ءالما ءواقنلا
	ةيئاي ميكي لال ءمواقملا	للي لال ءسب (ءيغلل صصخم نم ppt) نوي ليرتلا نم ءازحأ يوتسمب
	ءالما صصامح	ءي ءولقلا ندمعلا ءانثتساب (ءي ءل رولفلا/ءره صصم)
		<0.01%
ءاعبال ءيئاي ريزيلا	نويوكتلا	تافصاوملا آقو لمالاب صصم لال لباق لي
	سايقل تاراخي	6 ءصوب ، 4 ءصوب ، 2 تاقاقرل ءصاخ تاي صصم ءي ربحم ءاودا و ءصوب 12 ، ءصوب 8 ، ءصوب ءصصم

قېبطلال	فصولا	هېسېئورال هذائفال
تافصاومالائفة	PL-CP268 ل عمال لى صافات	تاردقوال / موقوال
	هجال عمال تازيم	دېدم تال له لابق عرذأ ، هيراي تخا جم دم صباق م ل ف ق هيطغأ و
هيراجال دوجال	ليغشت هراخ هجر دى صقأ	260 هيوئم هجر د (500 تيا ه نره ف)
	ليغشت هراخ هجر دى نأ	-200 هيوئم هجر د (328 تيا ه نره ف)
لى صافات لى صافات	ع نى صتال ه قى رط	م كحتال مادختساب قى قى دللا ل آللا لى غشتال (CNC) ب وساج ل اب يدغل
	حطس لال ه نوشخ	Ra 0.4 - 0.8 رت م وركي م (يساى قى) / تاراى خ هجاتم ه لوقص م
	هجر عمال رص نعلال مقرر	PL-CP268