


مقدمة لآلية اتصال تاي بطلل PTFE نولفت تارك PL-02: رصن عل مقرر



مقدمة

يؤتي مكيكل مادختس الل عقيقد PTFE تارك
ةضفخنم ،ءادلل ةللل ع. ععانصلل او بطلل او
ةصصخم ماحح أ. ةئيئمي ك ةمواقم ، كاكتحالل
!مويل راعسأ ضرع لعل لصح. ةحات

ديزملل فرع

ةصاح	ةدحو	ةسايقل ةميقلا
ةيغونل ةبذال	م ³ /س/م	2.14 ~ 2.3
نيلتلل ةرارح ةجرد	ةيؤئم°	317 ~ 327
دشل ةمواقم	لالس اباحيم	13.72 ~ 34.3
ةلطللسالل	%	150 ~ 400
طغصلل ةمواقم	لالس اباحيم	12 م ² /س/م ك
دوزي ريثأت ةوق	م ² /س/م-م ك	6.4 ةرود/1000 م/م ك
روش ةبالص	-	D50 ~ 55
ءانثالل لماعم	م ² /س/م ك 10 ³	3.5 ~ 6.3
يكيمنيدلل كاكتحالل لماعم	-	0.1