

طيرش Ptfه ةصصخم ال Ptfه نولفت ال ءانجال ةعنصم ال ةكرشل ال Ptfه يسىطانغم ال كىرحت ال

رصنعل ال مقر: PL-1012



ةمدقم

KINTEK يسىطانغم ال كىرحت ال نابضق رفوت
فى آتابثو ةيئايميكل داوملل ةمواقم PTFE
سلسل ال طللخاو ةيلاع ال ةراجل ال اءارد
ةعونتم ال تاماءخس ال ةيلاثم . ءاربءخم لل

ءىزل ال فرعا

ل(6*10 مم)	ل(7*15 مم)	ل(8*20 مم)	ل(9*25 مم)	ل(10*30 مم)
ل(12*35 مم)	ل(15*40 مم)	ل(16*50 مم)	ل(17*60 مم)	ل(18*70 مم)
ب(3*6 مم)	ب(5*10 مم)	ب(6*15 مم)	ب(8*20 مم)	ب(8*25 مم)
ب(9*28 مم)	ب(8*30 مم)	ب(9*35 مم)	ب(8*40 مم)	ب(8*45 مم)
ب(10*50 مم)	ب(9*56 مم)	ب(10*60 مم)	ب(10*70 مم)	ب(10.5*100 مم)
ب(3*5 مم)	ج(3*7 مم)	ج(3*9 مم)	ج(5*10 مم)	ج(6*15 مم)
ج(6*20 مم)	ج(9*56 مم)	ج(7*25 مم)	ج(7*30 مم)	ج(8*35 مم)
ج(8*40 مم)	ج(8*45 مم)	ج(8*50 مم)	ج(10*60 مم)	ج(10*70 مم)
ج(10*80 مم)	ج(10*100 مم)	ج(3*10 غطاقت)	ب(8*15 بىلص)	ب(9*20 بىلص)
ب(10*25 بىلص)	ب(10*30 بىلص)	ب(10*35 بىلص)	ب(11*40 بىلص)	ب(13*50 بىلص)
م(10*10*25 ثلثم)	م(13*13*40 ثلثم)	م(15*15*50 ثلثم)	م(5.5*42 نانسأ ةيئامث)	م(5.2*42 نانسأ ةيئامث)
م(12*12 يورك)	م(8*25 رءمأ)	م(8*25 رءصأ)	م(8*25 قرزأ)	م(8*25 ءوسأ)