

حول ةيلع ال ةرارح ال اارجل م واقم كيمس ص صخ م PTFE بوك ةيرب تخم ال ةقيل ال ةيرب تخم ال ي ناوال م واقم ن خاس ن ي خست رم يل و ب و رول ف ء و ص ي ص خ ت ل ل ل باق

ر ص ن ال م قر : PL-CP076



ة م د ق م

ء اقن ال ةيلع ة ص ص خ م PTFE باوك ف شت ك ة ب ل ط ت م ال ا ر ب ت خ م ال ا ئ ي ب ل ة م م ص م ق ئ ا ف ي ر ا ر ح ر ا ر ق ت س ال ك ي م س ر ا د ج ب ز ي م ت ت ة ي ة ة م ة ة ج ر د 200 ي ت ح ن ي خ س ت ال ح و ل ة م واق م و ة ي ر م ي ل و ب و ر و ل ف ال ة ي و ء ال ه ذ ه ن م ص ت ة ن ا ت م و ء ا ي ء ا ن ت ت س ء ا ي ء ا ي م ي ك ء ال و م خ ة ص ص خ م ال ة د و ج ال ة ي ل ع ة ع ا ن ص ل ا ث ا ح ب ء ل د م ء ال ة ل ي و ط

ي ز م ال ف ر ع

ق ي ب ط ت ال	ف ص و ل ا	ة ي س ي ء ر ل ا ة د ئ ا ف ال
ة ر ز ن ال ن د ا م ال ل ل ل ح ت	ك ي ر و ل ف و ر د ي ال ه ل ص ح و ء ز ك ر م ال ك ي ر ت ي ن ال ص ح م ا د خ ت س ا ب ت ا ن ي ع ال ر ي ص ح ت ICP-MS ل ل ل ح ت ل	ة ي ل ل ل ح ت ة ق د ن م ص ي ن د ا م ال ب ر س ت م د ع
ت ا ل ص و م ال ه ا ب ش ء ش ق ن	ف ي ط ن ت و ة ج ل ا ع م ل ج ا ر م ي ف ة م د خ ت س ت م ال ة ي ل ك ء ت ال ة ط ش ا ك ال د ا و م ال ة ج ل ا ع م ق ئ ا ق ر ل ا	ة ي ن ا و د ع ال ص ا ح ا ل ء ا و H F ج ء ا ر م ل ة د ي د ش ة م واق م
ت ا ي ر ا ط ب ال ا ث ا ح ا ب	ة ع ء ف ت ر م ة ر ا ر ح ت ا ج ر د ي ف ء ا ب ر ه ك ل ا ب ل ح ن م ال ت ا ن و ك م ر ا ب ت خ ا و ق ي ل خ ت	ء ا ع و ل ا ه و ش ت ع ن م ي ي ل ا ع ال ي ر ا ر ح ال ر ا ر ق ت س ال
ت ا ر ص خ ت س م ال ق ي ل خ ت ة ي ن ال د ي ص ل ا	ة ي ن ال د ي ص ل ا ة ل ا ع ال ف ا د ا م ال ر ي و ط ت ء ا ن ت ء ة ي و ص ع ال ف ش ا و ك ال ن ي خ س ت و ط ل خ (API).	ة ن ع ي ل ت و ل ت ع ن م ي ي ل ا ع ا ف ت ال ر ي غ ح ط س ال
ت ا ي و ا م ي ك و ر ت ب ال ر ا ب ت خ ا	ن د ا ع م ال و ت ي ر ك ك ال ي و ت ح م د ي د ح ت ل ط ف ن ل ت ا ن ي ع ل ي ل ا ع ال ي ر ا ر ح ال م ص ه ل ا	ح ا و ل ا ي ل ع ة ي ة ة ة ج ر د 200 ن ع ر م ت س م ال ن ي خ س ت ال ل م ح ت ي
ة ي ء ي ب ال ة ب ق ا ر م ال	ت ا ن ت و ل و م ال ن ع ف ش ك ل ل ه ا ي م ال و ء ب ر ت ل ت ا ن ي ع ل ق ا ط ن ال ع س ا و ي ص ح م ال م ص ه ل ا	ي ع ا ن ص ل ا م ا د خ ت س ال ل م ح ت ت ة ن ي م ال ة ك ي م س ل ا ن ا ر د ج ال ل ي ق ت ل ا
ي و ج ال ء ا ص ف ل د ا و م ر ا ب ت خ ا	ة ي ل ع ة ي ء ا ي م ي ك ت ا م ا م ي ف ة ص ص خ ت م ال ت ا ج ن ت ا ر ل ل و ت ا ع ا ء ال ط ل ا ر ا ب ت خ ا ة ر ا ر ح ال	ة ف ر ط ت م ة ج ل ا ع م ف و ر ط ي ف ق س ت م ء ا د

ة ف ص ا و م ال	ل ي ص ا ف ت ال (PL-CP076 ل ي د و م ال)
ة ي س ا س ال ء د ا م ال	ء ا ق ن ال ي ل ا ع (PTFE) ن ي ل ي ت ي و ر و ل ف ا ر ت ت ي ل و ب
ة ي س ا س ال ء ع س ال	م ج ح ي ال ص ي ص خ ت ل ل ل ء ل باق (م 150)
ة ر ا ر ح ال ء ج ر د ة م واق م (ر م ت م)	ة ي ة ة ة ج ر د 200
م (و ر د) ء ر ا ر ح ال ء ج ر د ة م واق م	ة ي ة ة ة ج ر د 260
ر ا د ج ل ا ن ا ب	ص ي ص خ ت ل ل ل ل باق ر ا د ج ل ك م س) ر ه ط م ال ك ي م س
ن ي خ س ت ال ء ق ي ر ط	ي ت ي ز م ا م ح و ء ي ل م ر م ا م ح ، ي ء ا ب ر ه ك ن ي خ س ت ح و ل
ي ء ا ي م ي ك ال ق ف ا و ت ال	0-14 ن ي ن ي ج و ر د ي ال س ال) ي م ل ا ع
ه و ش ت ال ل م ح ت	ص ف خ ن ح ا ع ا ب ن ا ت ا ذ ء ق د ب ء ل و غ ش م ء ع ا ق
ل ا ع ا ش ال ا ء ي ل باق ف ي ن ص ت	UL94 V-0
ع ي ن ص ت ال ء ي ل ع	ص ص خ م ال ع ي ن ص ت ال / ي م ق ر ل ا م ك ح ت ل ل ق ي ق د ل ي ل ء ال ل ي غ ش ت ال

قېبىتىلار	فصللار	سېتىش ئورنى
مەقسەت	مەقسەت (مۆلچەر: PL-CP076)	
مەقسەت تەتقىقاتى	مەقسەت تەتقىقاتى، مەقسەت تەتقىقاتى، مەقسەت تەتقىقاتى	