

،عبرموه يريئاد ،صي صخ ت لل ةلباق PTFE ةلبرغ تاشاش يلوبلا ةدام نم ةعونصم ،ةبلصل تايفنلا ليلحتل ةيلوالا نيليثي ورولفارتي

رقصنعل مقرر: PL-CP58



ةمدقم

مادختساب كربتخم يف حيشرتلا ةيلمع نسح
ةممصم ةصصخم ةيلوأو PTFE ةلبرغ ةكبش
ساقمب ةرفوتم .ةبلصل تايفنلا ليلحتل
هذه رفوت ،ةصصخم تافصاوم وأ ةكبش 100
ةمواقملا ةعبرملاو ةيرئادلا تاشاشلا
امهل ليلثم ال ةقدو ةناتم ايئاي مي ك
مويلا ةجرحلا يعانصل رابتخال تاقببطلت

ديزلال فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةئافل
ةبلصل تايفنلا فيصوت	ةيلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ	ةفوعرملا ريغ ةيئاي مي كلا طيلخ ملام ةمواقم تايفنلا يف .
نخاسلا صمحلاب مضمهلا	كيزول كوردي هلا وأ كيزيئرلا صمحلاب تايفنلا ليلحتل ةناتم ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ	ةببصل ملام صمحلاب ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ .
ةينالديصل تايفنلا ةلبرغ (API)	ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ	ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ
تايفنلا ةلبرغ ةلبرغ	ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ	ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ
تايفنلا ةلبرغ ةلبرغ	ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ	ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ
ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ	ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ	ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ
ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ	ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ	ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ

لماعملا	PL-CP58-ل. تافصاوملا ليصافت
ليدوملا مقرر	PL-CP58
ةداملا	100% يلوأو (PTFE) نيليثي ورولفارتي يلوب
ةلبرغ ةلبرغ	(CNC) بساجلاب يقرلا مكحتلا مادختساب قيقد صصخم ةلبرغ
ةلبرغ ةلبرغ	ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ
ةلبرغ ةلبرغ	ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ ةلبرغ
ةلبرغ ةلبرغ	2.20 - 2.10 م/س/م
ةلبرغ ةلبرغ	327 (621 ةلبرغ ةلبرغ)
ةلبرغ ةلبرغ	120 (248 ةلبرغ ةلبرغ)
ةلبرغ ةلبرغ	55D
ةلبرغ ةلبرغ	0.110 (ي كرح)

قياسات	فصول	معلومات إضافية
المعلمات	PL-CP58 - ل. تفاصيل ليصاف	
دشال ةوق	4970 - 2990 طر/لطر	
انحنال ةوق	2490 طر/لطر	
المال صامت	< 0.01% (دع 24)	
يئابرهكلال لزلال تبات	2.1	
يئايميكلال ةمواقم	(يولوال رولفال و ةرهصنملا ةيولقلال نداعمالا انثتساب) يملاع	