

هملعمل	ل. PL-DJ42 تافصاومل لىصافت
لصومل لىصوتل	م 2 روم صبقل مل يلخاد بهذلاب يلطم يساحن لصوم

هملعمل / لىصاحل	PTFE (PL-DJ42-T) مسح عون	PEEK (PL-DJ42-P) مسح عون
ةرمتسمل لىغشلتل ةراح ةجرد	-200°C لى +260°C	-50°C لى +250°C
هئائىمكل ةمواقملا	ةرهصنملا ةيولقلل تازلفلا ةانثتساب) ةلماش	م (زكرملا كىتيربكلل/كىرتينلا صمخ ةانثتساب) ةزاتم
دشل ةوق	للكساب اجم 20-30	للكساب اجم 90-100 (ةيلاع ةبالص)
هئابرهكلل لزعل ةوق	> 20 م/تلوف ولىك	> 19 م/تلوف ولىك
ءامل اصامت	< 0.01%	< 0.1%