


تامدخو ءادال ءيلاع Pfa نم ءفوفلم ءي كربنز بي بانأ ءي نحنم تانوكم و ءموجل م تابي كرت عم ءصصخم Ptfه عي نصت ءقذب

رصنع ل مقرر: PL-CP397



ءمدقم

ءفوفلم ل كربنز ل بي بانأ رفوف ءصصخم ل PTFE عي نصت تامدخو ءادال ءيلاع آي رارح آرارقتسا و ءي ءاي مي ك ءمواقم ءموجل م ل ان تابي كرت نم صت. آي ءانثتسا آي ل آءادأ ءصصخم ل ءي نحنم ل تانوكم ل و ءقذب ءي عانص ل ل ءاوس ل ءجل عم ءمظنأل برس ل نم ءج ل تاربتخم ل و ءاقن ل ءيلاع

ذي زم ل فرع

قوي بط ل	فصول	ءي سي ءر ل ءءاف ل
ءابشأ ءجل عم تال صوم ل	في طن ل ل حارم في تان و ال ءوزنم ءم ل و ءاقن ل ءقءاف ءي ءاي مي ك ل ءاوم ل ل قن قءاقر ل ل بي نحنم ل و	ءيلاع ءي ءاي مي ك ءمواقم و نءاع م ل تان و ي ءرفص ثولت
ءوقو ل و ال ء و ح ب	ءرارح ل ءيلاع راب ءءال ءاي بي في ءبطر ل تاراع ل و ني و رءي ء ل عم ل مءال	تان ابي ءلغ ل و ص ل ل زاع ل ءاقن ءلغ ل طفا و ي و ل ءآل ءلغ ن ع م ءق ي ق ء
ءي ءو ل و ل بي كرت ل	ءلغ ءل ءي ءال ءي ص ل تانوكم ل ل مءل ل قن ل ل ءصصخم ءفوفلم طوط و ءم ءاع م (APIs).	ءقصال ريغ ءطس ءب (FDA) ءو ل و ءلغ ءل ءراد ل عم ءقفاو تم ءاوم ءي طن ل ءل ءسو
ءي ل ل ءل ءل ءزه ء ل	ءءال ءيلاع ءل ءاس ل ءي ءار و ءم و و ر ك ل ل ءصصخم تابي كرت و بي بانأ (GC) ءي زاع ل ءي ءار و ءم و و ر ك ل ل و (HPLC)	ءق ي ق ءل ءال ءل ل ل ص فخم نم صا ص ءم و م م ق ل ل ءل ءا و ءع س و ت
ءي ءاي مي ك ل ءي نص ل	ءي ءو ل و ل ءم ءال ءل ءل عم ل في رصت ءمظن و ءبل ط ل بس ح ءن ءم ل ءع اف ء ءي ع و	مواقم ل ءال و ف ل ر مء ل ءل ءاي بي ل في ءم ءال ءل ءو ط ءن ءم ءل ءص ل
ءي ءا ص ل ءل ءس ءه ل	في ءوقو ل و ءل ءل و رءي ءه ل ءمظنأل ق ي ر ل ل ءمواقم و ن زول ءل ءفي ف ءل ءاوس طوط و ءي س ا ق ل ءاي بي ل	ءار ءل ءع س و ءم اس ء و ن زول ءل ءل ءوق ل ل نم ءيلاع ءس ن ءرارح ل
ءي بط ل ءزه ءال ءانوكم	ل ص و ت و ص ي ءش ءل ءاع م ل بل ط ل بس ح ءب و ص م رم ل و و ر و ف ل ل نم ءار ءل ءاقن ل ءيلاع ل ءاوس ل	ءي ءو ل و ل م ي ق ع ءل ءال و ءو ت و ر ب ل مواقم و آي و ي ء قفاو تم

ءي ص ا ءل	PTFE ءاف ص اوم	PFA ءاف ص اوم
ءي ع و ن ل ن زول	2.10 - 2.20 م ³ /س	2.12 - 2.17 م ³ /س
راه ص ن ال ءطقن	327 ءرء (621 ءي ءم ءرء)	305 ءرء (581 ءي ءم ءرء)
ءش ل ءوق	2990 - 4970 لطر ل ل ءل ءرء	3600 - 4500 لطر ل ل ءل ءرء
ءبال ص ل (D روش)	55D	60D
ءم ل ءا ص ا ص ءم (24 ءع اس)	0.01%	<0.01%
ءا ء ءل ءل م ل عم	0.110	0.200
ءل زاع ل ءب اء ي ءا ب ر ءه ل ل	2.1	2.1

ل مء م ل	ءرءق ل / فصل
فن ص ل م قرر	PL-CP397

قياسات	فصول	هيسئيرل هذافال
هصاحال	PTFE تافصاوم	PFA تافصاوم
لماعالم	وردقلا / فصولا	
صيصختلا عون	مدختسملا تافصاومل آقو لمالكاب صيصختلل لباق	
بببأال اسدنه	تاونقلا ددغتم، (بلوقم) ينحنم، (يكربنز) فوفلم، ميقتسم	
عصنصل قرط	عيسوتلا، بلوقملاء انجالا، يرارخال ماجللا، CNC ليغشت	
فللم داعبأ	دتمم لوطو، (OD) يجرارح رطقو، صصخم (ID) يلخاد رطق	
ماجلل لماكت	ليصوتلا تاجولو، تاعجمو، ةلمكتم PFA تابيكرت	
توافتل تاويوتسم	ةسدنهلا بسح مم ± 0.05 يلل لصي قيقد ليغشت	
لاصتالا تاهاو	ةصصخم ةموجل تالاصتا وأ، ةسسوم، NPT، BSP	
حطسلا بيطشت	صاصتالا ةمواقملاء انقلا يلعا مغان بيطشت	