

تعبئة اقنلة هيا فإ ي ب فإ ي ت ي ب ج ي شار تاق ل ح هيا ضم الح تائ ي بل ي ف يئ ا ي م ي ك ل ا ر ي ط ق ت ل ا ج ا ر ب ا هيا و ل ق ل و ا

رقم الصنع: PL-CP426



مقدم

هيا فإ ي ت ي ب و هيا فإ ي ت ي ب ج ي شار تاق ل ح هيا ر ي ط ق ت ل ا ج ا ر ب ا ل م م ص م ا د ا ل ا هيا و ل ق ل و ا د ا و م ل ل م و ا ق م ل ا ت ا و ش ح ل ا هذ ه ر ف و ت س م ا ل ت ل ل ع ق ئ ا ف ح ط س ع ح ا س م هيا ئ ا ي م ي ك ل ا هيا ضم الح تائ ي بل ي ف ل لئ ا س ل و ا ر ا خ ب ل ا ن ي ب هيا ف ك ي ص ق ا ن م م ص ي ا م م ، هيا و ل ق ل و ا هيا و ل ق ل و ا ت ا ق ي ب ط ت ل ا ي ف د م ا ل ا هيا و ل ق ل و ا ت ا م و ل ص ف هيا ت ح ب ل ا .

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ق ي ب ط ت ل ا	ف ص و ل ا	هيا س ي ئ ر ل ا ع د ئ ا ف ل ا
ع ق ئ ا ف ض ا م ا ل ا ر ي ط ق ت ا ق ن ل ا	ع ج ر د ل ا ن م ك ي ر ل و ك و ر د ي ه ل ا و ك ي ر ت ي ن ل ا و هيا ر ل و ف و ر د ي ه ل ا ض ا م ا ل ا هيا ق ن ت ت ا ل ا ص و م ل ا ه ا ب ش ا غ ي ن ص ر ت ل ه ر ز ن ل ا هيا ن د غ م ل ا .	ي ف ع ر ج ي و ت س م د ن ع ف ش ا ك ل ا ا ق ن ي ل ع ط ف ا ح ي و ب ر س ت ل ا ل ي ز ي ن و ي ل ي ر ت ل ا .
هيا و ل ق ل و ا ت ا ر ا غ ل ا هيا ق ن ت ل ك ا ت ل ل	ا م ا د خ ت س ا ب ر ب ت خ م ل ا م د ا ع ا ت ا ر ا ي ا ت ن م هيا و ل ق ل و ا و ا هيا ض م ل ا ع ر خ ا ل ا ا ل ا ر ا هيا و ل ق ل و ا ل ل ا و ا ط ا .	ر و ه د ت ي ل ل ي د و ت ن ا ا ه ن ا ش ن م ي ت ل ا هيا ن ا و د و ل ا ع د ي ا ح م ل ا د ا و م ل ا م و ا ق ي هيا س ا ي ق ل ا هيا ك ي م ا ر ي س ل ا و ا هيا ك ي ت س ا ل ب ل ا ت ا و ش ح ل ا .
ا ت ا ب ي ذ م ل ا ع د ا ع ت س ا هيا ن ل ا د ي ص ل ا	هيا و ل ق ل و ا ل ل ا و ا ط ا ل ع ا ف ت ط ي ل ا ح م ن م هيا ق ي ل ا هيا و ل ق ل و ا ع د ا ع ت س ا هيا و ل ق ل و ا ل ل ا و ا ط ا .	ا ت ا ب ي ذ م ل ا ت و ل ت ل ا ع ن م ع م هيا و ل ق ل و ا ل ت ا ب ك ر م ل ا ن م ع س ا و ع و ج م م و ا ق ي ت ا ع ا ف د ل ا ن ي ب .
ر ئ ا ط ن ل ا ل ص ف	ا ت ا ب ي ذ م ل ا ل ل ا و ا ط ا ل ع ا ف ت ط ي ل ا ح م ن م هيا ق ي ل ا هيا و ل ق ل و ا ع د ا ع ت س ا هيا و ل ق ل و ا ل ل ا و ا ط ا .	م ر ا ص ل ي غ ش ت ف و ر ط ل ط ي ف د م ا ل ا ل ي و ط و ا ر ق ت س م ا د ا ر ف و ي ع ر م ت س م .
ا ت ا ي و ا م ي ك و ر ت ر ب ل ل ل ي ت ح	ا ت ا ز ي ك ر ت ي ل ع ي و ت ح ت ي ت ل ا ن و ب ر ك و ر د ي ه ل ا ت ا ن ي ل ي ئ ي ز ح ت ل ا ر ي ط ق ت ل ا ل ك ا ت ل ل هيا ب س م ل ا ت ا ف ا ص ل ا ل ا و ا ت ي ر ب ك ل ا ن م هيا و ل ق ل و ا .	م ت ب ا ت HETP م ي ق ي ل ع ط ف ا ح ي و ل ك ا ت ل ا ب ق ل ع م ل ا ل ش ف ل ا ع ن م ت ق و ل ا ر و ر م .
ع ن ص م ل ا ق ا ط ن ع ي س و ت ي هيا ر ي ط ق ت ل ا	ي ل ع هيا ع ن ص ل ا هيا و ل ق ل و ا ل ل ا و ا ط ا ل ع ا ف ت ط ي ل ا ح م ن م هيا ق ي ل ا هيا و ل ق ل و ا ل ل ا و ا ط ا .	ف ي ر ع ت ا ت ا ف ل م ع م ق ب ا ط ت د ا و م ر ي و ط ت ل ل ا ل ب ا ق ح ئ ا ت ن م د ق ي هيا ع ن ا ص ل ا هيا ئ ا ي م ي ك ل ا د ا و م ل ا م و ا ق م .
ا ت ا ن ي ع ي ل ا ر ي ض ت هيا ئ ي هيا	هيا ر ت ل ا ت ا ص ل ل خ ت س م و ا هيا ح ص ل ا ف ر ص ل ا هيا م ن م ت ا ت و ل م ل ا ز ي ك ر ت د ا د ت ر a ل a ب ر ي ط ق ت ل ا ت ا ي ن ق ت م ا د خ ت س ا ب .	ا ه س ف ن و ش ح ل ا ع د ا م ن م هيا ف ل خ ت ا ت و ل م ل ا ل ا ج د م د ع ن م ص ي .
د ي س ك و ر ي ب ز ي ك ر ت هيا و ل ق ل و ا	ا ت ا ف ا ص ل ا و ن ا ر ي ط ل ا ت ا ق ي ب ط ت ل ا ز ي ك ر ت ل ا ي ل ا ع H2O2 ل ل ا ع و ف و م ا ر ي ط ق ت ا ت ا ي م ي ك ل ا و ا .	ا ت ا ن ا ز ي ف ح ت ل ل ل ح ت ل ا ر ط خ ن م ل ل ق ي ي ل ع ا ف ت ل ا ر ي غ ح ط س ل ا ن ي خ س ت ل ا هيا و ل ق ل و ا .

ا م ا ل ع م ل ا ع و م ج م	ا ت ا ف ا ص ا و م ل ا ل ي ص ا ف ت (ل ي ذ م ل ا) (PL-CP426)
د ا و م ل ا ا ن ا ب	ا ي س ك و ك ل ا و ر و ل ف ر ي ب (PFA) و ا ق ن ل ا ي ل ا ع ر ك ب (PTFE)
هيا ئ ا ي م ي ك ل ا ق ف ا و ت ل ا	ا ت ا ب ي ذ م ل ا و ل ا و ا ق ل و ا ض ا م ا ل ا ع ي م ج ل م و ا ق م (0-14) هيا و ل ق ل و ا ع ج ر د ي م ل ا ع
هيا و ل ق ل و ا ع ر ا ر ج ع ج ر د ع ر م ت س م ل ا	(ا د ا م ل ا ي ل ع د م ت ي ع) هيا و ل ق ل و ا ع ج ر د +260 ي ل ل ا هيا و ل ق ل و ا ع ج ر د -200
ر ا ه ص ن ا ل ا ع ط ن	ا ي ع ج ر م م ي ق) هيا و ل ق ل و ا ع ج ر د 327 - هيا و ل ق ل و ا ع ج ر د 305 (PFA/PTFE)
ا ي ج ر ا ج ل ا ر ط ق ل ا (OD)	(PL-CP426) ا د د ج م ل ا ع و ر ش م ل ا ت ا ب ل ط ت م ب س ح ص ي ص خ ت ل ل ل ا ب ا ق
ا ي ل ع ا د ل ا ر ط ق ل ا (ID)	(PL-CP426) ا د د ج م ل ا ع و ر ش م ل ا ت ا ب ل ط ت م ب س ح ص ي ص خ ت ل ل ل ا ب ا ق
هيا و ل ق ل و ا ل و ط	(PL-CP426) ا د د ج م ل ا ع و ر ش م ل ا ت ا ب ل ط ت م ب س ح ص ي ص خ ت ل ل ل ا ب ا ق

قياسات	مواصفات	مواصفات الأداء
مواصفات العمود	مواصفات (PL-CP426: ليدوم) المواصفات	
مواصفات كسر	مواصفات زاوية التواء في اختبار الضغط	
مواصفات التواء	مواصفات التواء في اختبار الضغط	
مواصفات التواء	مواصفات التواء في اختبار الضغط	
مواصفات التواء	مواصفات التواء في اختبار الضغط	
مواصفات التواء	مواصفات التواء في اختبار الضغط	
مواصفات التواء	مواصفات التواء في اختبار الضغط	