

قيبطتلا	فصولا	هيسينئرلا ءدئافلا
تافصاوملا ءئف	لماعملا	ل-ميقولا / ليصافلا
ميمصتلا تالماعم	ءعسلا	(مدختسملا تابلطتم بسح) صيصختلل ءلباق
	ءاعبالا	(تافصاوملا بسح CNC مادختساب ءعنصم) صيصختلل ءلباق
	قفذتلا ءيلآ	يوجل طغضلا / ءيتاذلا ءبءاجلاب صالختسالا
	لاصتالا تءءاو	طغض تابكرت وأ ءنسنم ذفانم PTFE تءءل ف
ءيرءءلا ءوءءلا	ءرءءلا ءوشء ءءء (66 psi)	120 ءيوءم ءءء (248 ءيوءم ءءء)
	ءرمتسملا ءمدءلل يصقألا ءءلا	260 ءيوءم ءءء
ءمواقملا ءئاءيمكلا	تابيذملا / تايولقلا / صامءالا	(ءرهصملا ءيولقلا تءزل فل ءانءتساب) ءلماش ءمواقم