

# ليدب ءاقنلا ءيلاع PTFE ءدام نم فيووركيمي لاب مضه ءاعو تانيعلا دادعإو ضمحلل دادترال GT-400 ءمظنأل

ررصنعلا مقر: PL-CP145



## ءمدقم

كرب تخم في تانيعلا دادعإ ءيقرتب مق ءدام نم فيووركيمي لاب مضه ءيغو ءمادختساب ءزاتمم لئادبك ءممصم ءاقنلا ءيلاع PTFE رمي لوبل تانازخ رفوت. GT-400 ءمظنأل ءمواقم صيصختلل ءلباقلا ءيروفلا تاقبب طتلل آيراح آتابثو ءقئاف ءيئايمي ك دادترال او يضمحلل مضهلل ءبعصلا ءيغانصلل.

## ديزملل فرعا

قيبطتلا	فصولا	ءيسيئرلا ءئافلا
ئيئببلا ليلحتلا	ءليقتلا نءاعملا ءيمك ديءتلا ءمحلل او بساورلا ءبرتلا تانيع مضه.	ءاعولا روءت نود HF مءدختساب تاكيلي سلل لمك نابوذ.
ءيذغالا ءمالس رابتحا	ءيئاويءل ءءسنأل او تويزل او بوبءل لثم ءيوضءل تافووصملا دادعإ. ررصنعلا ليلحتلل.	ينءا ضمء مءءب ءيوضءل ءداملل عيرس للحت.
ءينءلءي صلا ءءءل ءبءارم	ءلءءل (APIs) ءلءءل ءنءل ءانوكملا في ررصنعلا بئاووشلا رابتحا ءءءءملا ءاوملا.	نم صنلا ءلء ءصقلا لءل نم ءمراضلا ءاقنلا ربيءم عم قفاوتب ءاعولا نءءء.
ءيئاومي كورببلا ءءءءل	ءبءارملا مءيءءءل تويء تافصم او مءءل طفنل او تازفءملا مضه ءيئرءنل نءاعملا.	ءانوبركورءي ءلء ءءءءملا ءرءءل تاءءءل ءلءءل لمءءب ءنابوذلا ءبعصلا.
نءءءءل نءاعملا مءء	ينءءملا مءيئيءل ءءءل ءءءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل.	ءلءءل ءنءءملا لءل او ءنءءل ءنءءل طيلءم ءءل ءءءءل.
ءيئايمي كلكلا ءاوملا ءصصءءملا	ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل.	ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل.
ءزيملا	ل. تافصاوملا PL-CP145	
ليءوملا مقر	PL-CP145	
ءاوملا مءيمصء	PTFE / TFM / PFA (يرايءء)	
قفاوتلا	GT-400 فيووركيمي لاب مضهلل ءمظنأل ليدب	
ءلءءءل ءمءءملا	ءلءل بساءلاب ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل	
ءلءءءل مءءءملا	ءلءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل	
ءلءءل ءنءل	ءلءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل	
ءلءءل ءنءل	ءلءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل	
ءلءءل ءنءل	ءلءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل	
ءلءءل ءنءل	ءلءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل	
ءلءءل ءنءل	ءلءل ءنءل ءنءل ءنءل ءنءل	