

مواقم ةواقنلا ةيلع PTFE ةدام نم فشاوك نيزخت ةجارج نم ءاعو يكي تسالبل نول فيتل نم ةيئاي ميكل داوملل ةيفلل ةضفخ نم ءارذع ةدام

رصنع ال مقرر: PL-CP230



ةمدقم

رفوت ، ةواقنلا ةيلع PTFE ةدام نم ةمدقم صفة
ةيئانثتسا ةمواقم هذه فشاوكلا نيزخت ةجارج
ةيفلل ةضفخ نم ةيئاي ميكل داوملل
تابي ذم لل ةيلع لثام . راثآل لي لحتل ةضفخ نم
امم ، لك آت لل ةببس ماضا حأل او ةي ناولدع ال
ةيغ انصل اتا قيبطتلا يف أنم آءاوتحا نم صفة
ةبب لطم ال ةي ربخ م ال .

ديزملا فرع

قوي بطتلا	فصولا	ةيئاي نزل ةذائف
ةرزنلا نواعم ال لي لحت	ةلكتلا فاي طم تان عري صحت يف ةمدخست ال (HNO ₃ , HCl, HF) ةواقنلا ةيلع ةي ندم الصامحأل نيزخت (ICP-OES) لحتلاب نرتقم ال يمزالبل ةيئاي صول (ICP-MS) لحتلاب نرتقم ال يمزالبل	يندال دحل عم ةقي قد فاشتكا دوح نام ص جيشرتلل ةلباقلا نواعم ال نم
هابش ءجل عم تال صوم ال	غيصت يف ةمدخست ال ءوضلل ةساسح ال داوم ال او لي لحتلل ةواقنلا ةيئاي ميكل داوم ال ءاوتحا قئاقر ال .	يلع طفا جي و ينوي ال تولت ال ع نم ةيئاي ميكل ةيلع ال
ينالدي صال لحت	ءاودلا قئاقر ءانثا ءلغ ال طئاس وول او (APIs) ءلغ ال ةيئاي صال تانوكم ال نيزخت .	لغ ال ءلغ ال حطس ال ع نم ةيئاي ميكل ءلغ ال
ديرتلاب نيزخت ال لغ ال	يوصق ال درابل نيزخت ال تائي و ءلئاس ال نيجورتني ال يف فشاوكلا و تان ع ل نم آءاوتحا	تاجرد يف ققش ل ل ءمواقم و أنرم يقبي رفص ال تحت ءرا ح ال
داوم رابتخا تاي راطب ال	ةيئاي ميكل ءلغ ال لحت ال ءلغ ال نوي مويتي ل ل تاي راطب ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال	لغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ةيئاي ميكل ءلغ ال ءلغ ال
تان ع ذخ تاي و امي كورتب ال	ةيئاي ميكل ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال	ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ةيئاي ميكل ءلغ ال ءلغ ال
ءرا ح ال لي لحت	طغص تحت و ءا داتراب نيجست تارود نم صتت يئاي ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال	ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال

راي عم ال	PL-CP230 ءلغ ال صاوم ال لي صافات
جتنم ال رصنع مقرر	PL-CP230
يئاي ميكل	100% PTFE ءارذع (ءلغ ال ءلغ ال)
ءلغ ال قاطن يئاي ميكل	(ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال)
ءرا ح ءلغ ال لغ ال	(ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال)
ءمواقم ال يئاي ميكل	(ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال)
كك لحت ال لغ	0.05 ءلغ ال 0.10 ءلغ ال (ءلغ ال ءلغ ال)
ءم ال صا صما	<0.01% (ASTM D570)
حطس ال بي طشت	CNC ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال
قلا غلغ ال عون	(ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال ءلغ ال)

قېبېتېل	فصول	هېسېزېرل ەدئافال
راي عمل	ەلسلسل تافصول لاي صافت PL-CP230	
رادجال كمس	ەدحمال طغصل تابلطمل آقف و صصخم و ايساي ق كي مس راج	
داغبال	مدختسملل اقرزلل تا ططخمال يلغ انا ب CNC- ب عي نصلل ربع لم الكلاب صي صختلل لباق	
نولل	اي عي بط (PTFE) متعم صي ب ا	
لائتمال	اودل و اذغلل عم سماللل (FDA) هيكيرمال اودل و اذغلل اراذ عم هقف اوتم ەدام	