

# لكآتلل موقم Ptfه نم ءاقنللا يللا ليطتسم ضمح نازح لماكتم عبرم ءام مامحو

رصنعلا مقرر: PL-CP11



## ةمدقم

اذه مدمقي ،زاتممل ءاقنللا يللا PTFE نم ممصم لكآتلل موقملا لمكتملا ليطتسملا نازحلا تاي لمعل آيئانثتسا آيئاي ميكل آلومخ متي . يرزنللا ليلحتللاو ضمحللاب فيظننللا نمضي امم ، ءبولطملا كءاعبأ بسح وعي نصت رثكأ يف آي رارح آرارقتساو برسئلل موقم ءادأ . آبطلت ءي ءعانصللا تاربتخملا تايي ب

## ديزمللا فرعا

قيبطتللا	فصوللا	ءيسئلرلا ءءائفلا
هابشأ يف شقنللا تالصوللا	ءءاعلم يف ءمدختسملا رءألأ ءطشاكلا ءاوملاو كيرولفورءيلا صمحل ءيولح قئاقئرلا فيظننللا .	HF. صمحل ءموقملاو ثولتلا مءع
رزننللا نءاعلملا ليلحت	زكرملا كيرولكورءيلا وأ كيرتيلنلا صمحل صاوحا يف ربتخملا ءاودأ ريلظننللا ريرصحت	ءينءنءملا بائوشللا برسنع نمي
ينالءيصللا قيلختللا	ءيولءعلا ءيئاي ميكللا فئالسللاو لعافتللا ءيءش ءيولءعلا تابءيءملا طلخو نيرءخ	ءاودللا ءاقنللا ءلملح لعافت ءيئب
ءيئابرهكللا ءي ميكللا	ءالطللاو تاي راطبلا رابءخال تيلورءكلل نازح وأ ءصصم ءيلخ ءيولح لمعل	ءيئاي ميكل رارقتساو ءيئابرهكل لزع
ضمحللاب فيظننللا	صاوحا مءءخءسلا ءينءنءملا ءانءملا ليلحئللا قاطنللا لعل ءيولءعلا ءءاعلملا ن.ءاسلل صمحللا	لكآتللا ءيءش فورظلا يف ءمأللا ءلويء ءنءم
ءيئب رابءخاللا	ءيولق فشاول نم صمءملا ءايءملا ءبرءللا ليلحتللا نيرءختللاو ءانءيعللا مءه	ءانءملا ليلحتللا ءوء ءيولق ءءائءن
ءيولء ءاضفلا ءاوم	صاوحا يف ءصصمءملا ءيولء ءاضفلا كئابلل ءالطللا ءيئاي ميكللا ءءاعلملا ءطوبصم	ءيرءم ءيولء رارح لامءلحتل قوئوم ءادأ
ءاهءنللا ءءءللا ءعانص	ءانء ءيولء ءيئاي ءءءللا ءافاضللاو زكرملا ءاصلءسءملا عم نم آلل لمءللا رابءخاللا	رءي فيظننللاو FDA رءي ءمءل ءبالملا ءاوملا ءمالس قصللل

ءافصاوملا ءئف	ءمءملا ليلصافء	فصوللا مقرر: PL-CP11
ءءامللا بيلءرءللا	PFA ءارايء / ماخ 100% ءاقنللا يللا PTFE	ءءاءء ءصصم ءءام ءءرء
ءيسءنءللا نيوكءللا	مءنءم رءي وأ ،رءءاء ،رءبم ،ليلطسءم	ءافصاوملا بسح لمالكلال صيولءللا لبللق
ءيءءبأللا قاطنللا	صصم رءءل كسءم قءمءو صرءو ءءافءرا	مءءءسءملا ءابلطءم بسح ءءونصم
ءرءءللا ءءرء قاطن	-200°C إلى +250°C (-328°F إلى +482°F)	يللا رارح رارقتسا
ءيئاي ميكللا ءموقملا	ءءسكؤملا لمءللا ،ءابءملا ،ءءاوقللا ،صامءللا	لمءللا قفاوء
ءطسءللا ءيءن	ءي مءس رءي CNC ءبلل ءءش مءه ،مءن	(لمءم 0.10 <) صءءم كءءءء
ءبولءرلا صاصءملا	<0.01% (ASTM D570)	آي لمءل صءمءم رءي
ءاطءللا ءارايء	ءاوشءم عم ءمءم وأ ،ءبولءم ،ءاضافصءم ءمءم	بلطللا نءء ءءاءم
ءازيءءءللا ءيئبءللا	رءءشءسءللا ءرءءل ءءوئءن وأ ،فيلرءء ءفانم ،ءءمءم صءاقم	بلطللا بسح CNC ءبلل ءيئبءل
ءينصءللا ءيولء	ءءءو ءءءم ءبولق وأ ليلءشء	ءمءءل ءوءب ءانب