


ضفخنم و لكآت لل مواقم ءاطغ عم ءاقنللا يلاع Ptfه عب رمن نازخ لل حملل نولفتلا نم ءيفللخ

رصنعلال مقر: PL-CP220



ءمدقم

PTFE نم عون صنم ل عب رمن ل نازخ ل اذ ه ميمصت مت
ءرزنل رصانعل ل ل لحتل ءاطغ عم ءاقنللا يلاع
ءمواقم رفويو ، ءيساقللا ءيئاي ميكللا ءجلع ل او
ءضفخنم ءيفللخ تاوتسوم و لكآت لل ءقئاف
تابللطتم ءيبلتل اصيصخ ه عي نصت مت
يصقأ قيقحتل ءدحمللا كنعانص وأ ك ربحتم
ءيئاي ميكللا لومخ ل او ءناملال نم رذق

ءيزملا فرعا

قبيطتلال	فصولا	ءيسئئرلا ءقئافلا
ءرزنل نءاعملال ل لحت	AAS و ICP-MS ل لحتل ءءءملا ءنيءلل نيزخت نازخ و امضه ءاعوك مءءسئ	ءقء نامصل صالءءسائل ءلباقللا ءاؤلومل نم ل لقي ppt. ءوتسم
ءابشأ قئاقرفيطن ءالصلال	رولفل اصامءا مءءءسابل نوكليل سائل قئاقرفيطن و أشقنلل صوكل لمعئ لكآتل ءببصلال	ءاقن تاوتسوم صلء طافءال عم ءءءملا لكآء عمئ قئاف
ءيؤءال قئاقرفي ءل	ءاطئسو و لكآت لل ءببسم ءازفءم نم مصءءءل ءالءافءل ل لءمء ءاقنللا ءيئاي ءببصلال	ءانوكملال ل ءافءال و ءانءءملا برسء مءءم ءطشئل
ءايراطبلا ءءاب	ءببصلال ءاؤلورءل ل ءيئاي ءببصلال باءقألا ءاوم رابءءاو رمءل مءءسئ لكآتل	مويءلل ءالءال لكآت لل ءببصلال ءببصلال موافئ ءيؤءل ءانوبءرءل او
مضهالو صمءال ل لحت	ءببصلال و ءببصلال ءببصلال ءببصلال ءببصلال ءببصلال ءببصلال	لشف نوء ءيئاي ءراءءل ءءءء ءاؤ صامءال ءءءم ءيئاي
ءنيءمءل نءاعملال ءءاءءسا	ءامءا مءءءسابل مويءال ءببصلال و ءببصلال ءببصلال ءببصلال ءببصلال	ءببصلال ءببصلال ءببصلال ءببصلال ءببصلال ءببصلال
ءيئاي ءببصلال نيزخت ءاقنللا	ءببصلال ءببصلال ءببصلال ءببصلال ءببصلال ءببصلال	ءببصلال ءببصلال ءببصلال ءببصلال ءببصلال ءببصلال

ءزيملا	ءببصلال ءببصلال (PL-CP220)
ءءاملال	100% PTFE ءببصلال ءببصلال
فنصلال مقر	PL-CP220
ءءسلال ءاراءء	ل مءءل صيصءءل ل لءاق مءءم و ءببصلال 5 رءل 3
ءراءءل ءءءءمواقم	ءببصلال ءببصلال ءببصلال
ءيئاي ميكللا ءمواقملا	ءببصلال ءببصلال ءببصلال
ءطسائل بئطشء	ءببصلال ءببصلال ءببصلال
مئمصءللا عون	ءببصلال ءببصلال ءببصلال
راءءل كمءس	ءببصلال ءببصلال ءببصلال
ءءبألل ءوافء	ءببصلال ءببصلال ءببصلال
ءاطءال طمء	ءببصلال ءببصلال ءببصلال
ءيئاي ءببصلال ءببصلال	ءببصلال ءببصلال ءببصلال