

مفب PTFE ةدام نم ءاقنللا ةيلع تانيعلا نيزخت ةناوطلا نم صيصختلل ةلباقو ضامحلل ةمواقم ،ضيرع رميلوبولفلا

PL-CP30 :رصنعلال مقر



ةمدقم

ةيئاي ميكللا داوملا نيزخت نيسحتب مق
ةلباق PTFE تانيع ةناوطلا مادختساب
ةممصم .ضيرع مفب رتل 50 ةس صيصختلل
ةيلع تاقيبطتل او ضامحلل ةقئاف ةمواقم
عانم قالغ ،ةقئاف ةناتم رفوت ،ءاقنلا
تائيبل لمكلاب صصخم عي نصتو ،برستلل
ةبعصلا ةيعانصل تاربتخملا

ديزملال فرعا

| قويبطللا | فصولا | ةيسيئرلا ةزيملا |
|---------------------------|--|--|
| هباش ءعلا م تالاصوملا | ءاقنلا ةيلع رفلحلا ضامحلل قنون نيزخت ةيئوضلا ةمواقملا تاليزمو | نمصي ةيدعم تانويي ءحصن مدع ةقئاقرلا ءاتن ةمالس |
| فيلولتلا ينالديصل | تانوكملا ةيلع ءعلا طئاسولا ءاوتحا (APIs) طشننلا ةينالديصل | تالعاقتلا عنمي ةيئاي ميكللا لومخلا تولتلا ةبيءانجالا |
| نداعملا ليلحت قرننلا | تانيعو ةرياعملا ريعام نيزختو ريصحت ركرم ضمحم ءارفل | ءج ةصصخم ةيفلخ ءاصوص AAS و ICP-MS تارابتخال |
| رابتخال يوايمي كوربتلا | لكآتلل ةببسملا تازفحملا عم لملاعتلا ءراحتلا ةيلع تانوبركوردي هلاو | يلكلا رارقتساللا ءلغ طفاحي ةيوضلا تانيدملا ليلحت ةيساقلا |
| تايافنلا ءرادا | ةيربملا ةيئاي ميكللا تايافنلا عيجمت زيكرتلا ةيلع ءريطخلا | تابرستلا عنمي نألا ءاوتخال ءربالل صرعتلا ةيئيبلا |
| دربملا نيزختلا | ةيئاي ميكللا ءاوتحا ءلغ طفاحي لئاسلا نيزختلا تايئيب | يف ققشتلل ءمواقم ءانرم لطي ةقلاطملا ءيوضلا ءراحتلا تاجرد |
| تايراطبلا تاحبا | ءالمال ءاوتحا تايئاي ميكللا نيزخت موميئيتلا ءاوتحا ءلغ طفاحي | ءركرملا تالخال نيزخت تاهنلا تانوكملا ةيئاي ميكللا |

| ةئاف تافصولا | تافصولا PL-CP30 |
|------------------------|--|
| ليدوملا فرعا | PL-CP30 |
| ءداملا ةيساسالا | ءادالا ةيلع ركب PTFE ءام 100% |
| ءعسالا ةيساقلا | صيصختلل ءلباق تاراخي (رتل 50 ءرفومت) |
| ءاعولا ءعون | ضيرع مفب تانيعلا نيزخت ءناوطلا |
| ءجرد قاطن ءراحتلا | (- ءيؤم ءجرد +260 لىل ءيؤم ءجرد -200 ءجرد +500 لىل تياهنرف ءجرد 328 تياهنرف) |
| ةمواقم ةيئاي ميكللا | تايولقلا او ضامحلل عيجملا ءمواقم ةيلعلا ءمواقملا ءاوتحا |

