

ريخبت تاناطب، اءاقنلا ةيلع Tfm فيووركيم مضه ةيعو يلحملا GT-400 ل ةئفاكم ةيربتم لعافت تايواح Ptfه ضم ر: رصنل مقرر PL-CP320



ةمدقم

ةزاتمم TFM و PTFE نم فيووركيم مضه ةيعو امم GT-400 ةمظنأل ءادأل ةيلع لئادبكم ةمممصم ةمواقملا ةرزنلا نداعملا ءاقن نمض يربتم مضهلا تايلمعل ةيئاي ميمكلا تاردق رفوت عم، ةبلطتملا ضامحلأا ريخبتو تابلطتملا لمالكلا ةصصخم عي نصت ةديرفلا تافصاوملاو.

ديزملا فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةسيئرلا ءءافلا
بساورلا ةبرتل مضه	ةزكرملا ضامحلأا طيلام مادختسا ةيئيبلا ةبلصل داوملل ءلمالكلا ءباذلا ءلقتلا نداعملا حملا م ديدحتل.	تولت دوخو مدع عم ةرزنلا رصانل لل لماك دادرتسا ءيزكرلل.
ةيذءال ءمالس رابتعا	نع فشكلا ءيئاذغلا تاجتملا يف ءدقعملا ءيوضعل تافووصلما كيكفت موميومداكلاو ءرزنلاو صاصرلا لثم ءمالس رصانل.	للاتمال رابتعا ءيقتومو ءيلع ءيجاتنل ميمظنلا.
ةينالديصلا تانوكملا ليلحت (API) ءلعل	اياقب بايغو ويندغملا ءاقنلا نامضل ءلعل ءالديصلا تانوكملا مضه تازفحملا.	ةرزنلا نداعملا دوخل ءمراصلا EP و USP ريياعم يبل.
يئاي ميكوويجلا فاشكستالا	ملع شاحبو ءقيقد ءرزنل طئاخ مسرل روصلا تانيعو نداعملا تاما ءباذلا نداعملا.	كيرولفوريءهلا ضمحل ءيئانثتسا ءمواقم تاكليلسل ءباذلا يف مدختسملا.
تازفحملا ءداعتسا ءيوامي كورتل	نداعملا ءوتحم ليلحتل ءيلورتل تاجتملا ءكلهتسملا تازفحملا ءلعل ءاقنلا.	ءيلع ءيوضعل تابلطتملا ءلعل تاجت تحت نيتم ءباذلا طغصل.
يحصلا فرصلا ءاي م ءبقارم	ءبقارملا ءيلعل ءيئاي ميمكلا تانيعو ليلعل ءرسل مضهلا ءيئيبلا.	يف يديقتلا مضهلاب ءنراقم عرسأ ءلعل تاقوا ءوتفملا ءيغوالا.

تافصاوملا ءئف	PL-CP320 ل تاملعل ليصاف
ليدوملا فرعم	PL-CP320
ةيساسالا ءداملا	TFM / PTFE ليلع (قيبطتلا بسج)
ءقفاوتملا ءمظنألا	ءل تامملا ءيلحملا فيووركيملا مضه تادحوو GT-400
عنينصلتلا ءقيرط	ءيئهاللا ليل ءباذلا نم قيقد CNC عي نصت
يئاي ميكل قفاوتملا	(ءيوضعل تابلطتملا، ليكل ملاء، HCl، H ₂ SO ₄ ، HNO ₃ ، HF) يلمل
ءارءال ءءرء قاطن	ددحملا ءلعل راءك كمس يلع ءباذلا لمالكلا بصيصختلل لباق
طغصل في نصت	ءدحملا تاقببطتلا نامأ شواو ءبلتل اصيصم مممص
يلءلءال حطسلا ءهال	ءيماسملا صفف نمو ناعملا ليلع لوقص ملاء
ءاعبالا تافصاوم	ءيسايلقلا GT-400 ءاعبالا رفوت؛ بلطلل بسج ءجاتن متي
رائءالا ءاقن ءوتسم	ICP-OES او ICP-MS ليلحتل ءبسانم ءءرء