

## صحيصختلل ةلباق تاقبطب ةرارحل اليلع Ptfه لعافت لخنم ةبلولملا تانيعلال لصف ةزهجال ةقيقد ماسم ماجأ رقر: PL-CP153 رصنعلال م



### ةمدقم

لباق ال PTFE لعافت لخنم ميمصت مت  
ةيئاي ميكلل تائيبلل اذه صحيصختلل  
ليدعلل ةلباق تاقبطب زيومتو ،ةيساقل  
،ةمآ ةبلولم تالصبوب ممصم .ماسم ددعو  
ةرارحل اليلع ءادأو ةنيعلل أقوقوم آلصف نمضي  
ةيربخملا يئاي ميكلل لعافتال تايلمعل  
ةبلطمتال ةيغانصلالو

### ديزملا فرعا

قيبطتال	فصولا	ةيسئرل ةدئالف
ينالديصلال قيليختال	طيلالخم نم (APIs) ةطشنل ةينالديصلال تانوكملل لحرامل ددعتم لصف ةيناونعلال لعافتال	ةيوضعلال تابيذملال موافقو لدابتلمل ثولتال عنمي ةيساقل
تايواما كورتبلل حيشرت	انءأ ءنءاسال نوبركورديهل تارايات نم ةيميسسول داوملاو تازفحل لصف ريركتال ءالءام	طوغصلالو ةرارحل تاجرد يفةيكله ءمالسلال يلع طفاحي لعالل
ةينءنعلال راتال ليلت	ICP-MS و AAS ليلتلكرمل ةينءنعلال ضامأل مءءءسابل مضهلل او تانيعلال ريضءت لصف	ةقءو ةيساسلح يلءأ نءاعلم بربست مرء نمضي
تالصلوملا ءابشأ ءعالم	عينيصت يفةمدءءستلم رفلال داومو ءاقنل ءالء ءوضلا ءمواقم داوم حيشرت قئاقرال	ثولت عنمي و ءفاطنل ءقئاف ءئاس تاراسم نمضي تاميسسول
ةيئاي ميكلل داوملا ءءاتال ةيقيءل	ءاعفءل و رمتسمل قفءءل تاءل لعافتال ءيغو أو يفةيقتال تاقبطب معء صصءتمل قيليختلل	لعالل ءلءك حرك عم لءاءءي ال ءيئاي ميكلل مءء
يئاي بل رابءءال	ةبلءل و ءايهل تاصلءسءم تانيعل نم تانءولملا أو قيقءل نءاءلل لصف مءءل ءريءك	يفةءءاتال ءالء ءعالم لاب نءنءم ءانءابل حمسي ةيناءيملا تارءءملا
ايءولونءءال تانيعل ريضءت ةيويء	ةيئاي ب يفةصصءم ماسم ماجأ مءءءسابل ءريءكل ءيويءل تائيءل ءنءءة ءهوشم ريغ	آيلاء ءءاع نءنءوربلل طابءرالاضفءنم حطسمل نمضي ةيويءل قفاوئلالو

ةمءملا	PL-CP153 لءاصاوملا
بلقل ءءام	(نيليئيءل اورولوفارءت يلوب) ءاقنل اليلع ءارءء PTFE
لخنم تاقبطب دء	(لحرامل دءءءم ليل ءءاو ءقءب نم تانيوكء) صحيصءءلل لبق
ماسم رطق	(ءاصاوملا بسء ءقءب بوقءم) صحيصءءلل لبق
ءفاءءك / ماسملا عيزوء	(ءصصءم و ءبوانءم و ءيءطء طامنا) صحيصءءلل لبق
لءصءال عون	(ءصصءم و ءيسايق طيء فيءرءءءافلم) ءقءب بلولم
لءالف رطق	لءالفم ءع و مءء بسء صحيصءءلل لبق
لليءشءل ءرارء ءءرء قاطن	ءءرء +500 ليل تبيءنرءف ءءرء -328) ءيوءم ءءرء +260 ليل ءيوءم ءءرء -200 (تبيءنرءف)
يئاي ميكلل قفاوئل	(رولفل زاغو ءرهءنملا ءيولقل نءاعلم انءءءسابل يملا
يءسلسال بيءسءال	(قصال ريغ ،ضفءنم كاءءء) آيلاء لوقصم
مءءل ءيلاء	ءيرايءء PTFE نم O-ring تاقبل و مءءءل ءيلاء PTFE طويء
عينيصءل ءقيرء	100% ءبسنب صصءم CNC عينيصء