

قياسات	مواصفات	تطبيق
معالج	PL-CP388 - حل اتصال لاصق	
تفاوتات	معالج (معالج الترددات المنخفضة، الترددات المنخفضة، الترددات المنخفضة)	
مواصفات	معالج (معالج الترددات المنخفضة، الترددات المنخفضة، الترددات المنخفضة)	
(Ra) خشونة	معالج (معالج الترددات المنخفضة، الترددات المنخفضة، الترددات المنخفضة)	
معالج	معالج (معالج الترددات المنخفضة، الترددات المنخفضة، الترددات المنخفضة)	
معالج	معالج (معالج الترددات المنخفضة، الترددات المنخفضة، الترددات المنخفضة)	
معالج	معالج (معالج الترددات المنخفضة، الترددات المنخفضة، الترددات المنخفضة)	