

# نطبم یرب تخم لای رار و ردیه ل بیکرت ل ل فال ک و ت و ل ع ا ف م مواقم و ے ل ل ع ل ا ر ا ر ح ل ا ع ج ر د و ی ل ل ع ل ا ط غ ض ل ل Ppl و Ptfه ب راجف ن ا ل ل

PL-FY01: رصن ع ل م ق ر



## ةمدقم

مادختساب داوم ل ل قی ق د ل ل بیکرت ل ل نم ق ق ح ت طغض ل ل ی ل ع ی ر ا ر و ردیه ل ل فال ک و ت و ل ل ع ا ف م و PTFE نم ل ی د ب ت ل ل ة ل با ق ت ا ن ا ط ب ب د و ز م ل ا ة م و ا ق م ل ا و ر ب ت خ م ل ا ة م ا ل س ل ه م ی م ص ت م ت PPL. اق و ت و م ء ا د ا م د ق ی ش ی ح ، ة ق ئ ا ف ل ا ة ی ئ ا ی م ی ک ل ل ر ت ک ل ل ط ی ف ے ل ل ع ل ا ر ا ر ح ل ا ع ج ر د ی ف ے ل ل ع ل ل ة ب و ع ص ی ب ی ر ج ت ل ل ش ح ب ل ا ف و ر ط

## دی ز م ل ا فر ع

قوی ب ط ت ل ا	فصولا	ے ی س ی ن ر ل ا ة د ئ ا ف ل ا
ت ا م ی س ی ر ج ل ل ب ی ک ر ت ے ی و ن ا ن ل ا	ے ی و ن ب ر ک ز ئ ا ک ر ی ل ع (ZnO ل م ت) ن د ا ع م ل ا د ی س ا ک ا ل ے ی و ن ا ن ل ا ت ا م ی س ی ر ج ل ل ت ی ب ت ت ے ی و ت م ة ج ر د 120 ی ل ا و ح ة ر ا ر ح ت ا ج ر د د ن ع (ل ز ت خ م ل ا د ی ف ا ر ج ل ل د ی س ک ا ل ت م)	داوم ل ل ے ی و ن و ر ت ک ل ل ا و ا ة ی ئ و ص ل ا ة ی ر ی ف ح ت ل ص ئ ا ص خ ل ل ز ر ع ی ن ش ک ن ج و ر ت ی ه ل ا ت ا ق ر ف م ل ا ی ف ق ی ق ی د م ک ح ت ع م
ی ر ا ر و ردیه ل ل ر و ل ب ت ل ا	ة ر ا ر ح ة ج ر د ف و ر ط ت ح ت ة ق ا ن ل ا ة ی ل ع ت ی ل و ی ز ل ا و ے ی د ر ف ل ا ت ا ر و ل ب ل ل ب ل ا ة ع ا ر ز م ا د ت س م ر ا ح ب ط غ ض و ے ل ل ا ع	ن م ل ل ل ی و ، ے ل ل ا ع ة ر و ل ب و ، ة ح و م ة ی ر و ل ب ل ل ک ا ی ه ن م ص ی ے ل ل ے ل ل ے ه ل ا ب و ی ع ل ا
ی ل ع ی ص م ح م ل ا م ه ل ا ط غ ض ل ل ا	ے ی و ض ع ت ا ف و ص ف م و ، ے ی و ل و ی ج ت ا ن ی ع و ، ص ا م ا ل ا ی ف ب و ن ت ا ل ت ا ن ی ع ة ب ا د ا ة ر ز ن ل ا ر ص ا ن ع ل ا ن ا د ق ف ن و د ة ن ی ع ل ل ة م ا ک ة ب ا د ا ج ی ر ا ر ح ل ل ش و ل ت ل ر ط خ و ا	ة ر ی ا ط ت م ل ا ر ز ن ل ا ر ص ا ن ع ل ا ن ا د ق ف ن و د ة ن ی ع ل ل ة م ا ک ة ب ا د ا ج ی ر ا ر ح ل ل ش و ل ت ل ر ط خ و ا
ے ی ئ ا ی م ی ک و ی ج ل ل ة ا ک ا ح م ل ا	ن ی و ک ت ت ا ی ل م ع و ة ق ی م ع ل ا ة ر ش ق ل ا ی ف ے ی ئ ا ی م ی ک و ی ج ل ل ت ا ل ع ا ف ت ل ا ة ا ک ا ح م ة ر ج ت م ل ا ط و ع ص ل ل ا و ة ر ا ر ح ل ا ع ج ر د ت ح ت ن د ا ع م ل ا	ت ا س ا ر د ل ل ے ل ل ا ع ة ق د ب ص ر ا ل ا ت ح ت ے ی ع ی ب ط ل ا ف و ر ط ل ا ر ر ک ی ے ی ن ی ن د ع ت ل ا و ے ی و ل و ی ج ل ل
ے ی ر ا ر و ردیه ل ل ة ن ب ر ک ل ا	داوم و ن و ب ر ا ک و ردیه ی ل ل ے ی و ض ع ل ا ة ی ل و ا ل ا داوم ل ا و ة ب ط ر ل ا ة ی و ی ج ل ل ة ل ت ک ل ل ل ی و ت ة ر ج ت م ل ا ن و د ه ا ی م ل ا ف و ر ط ت ح ت ے ی و ن و ب ر ک	ة ی ئ ی ف د ت ا ر ا ع ت ا ت ا ع ب ن ا ع م ے ل ل ا ع ن و ب ر ک ل ل ی و ت ة ء ا ف ک ة ض ف خ ن م ے ی ئ ا ی م ی ک ت ا ف ا ض ا ت ا ب ل ط ت م و ة ل ی ئ ص
ر م ی ل و ب ل ا ح و خ ی س ے ب ک ر م ل ا داوم ل ل ا و	ر و ه د ت ل ا ت ا ر ا ب ت خ ا ل ة ب ک ر م ل ا داوم ل ل ا و ة م د ق م ت م ل ا ے ی س د ن ه ل ا ت ا ر م ی ل و ب ل ا ع ا ض ا ح ة ب ک ر م ل ا داوم ل ل ا و ء ا م و ی ل ا ع ط غ ض ت ح ت ع ر ا س ت م ل ا	ل ل ح ل ل ا ة م و ا ق م و ، داوم ل ا ة ن ا ت م ل و ح ة ق و ت و م ت ا ن ا ی ب ر ف و ی د م ا ل ا ل ی و ط ی ل ل ے ه ل ا ی ض ا ر ت ف ا ل ا ر م ع ل ا و ، ے ی ئ ا م ل ا

ی ل ی د و م ل ا ز م ر	ة ن ا ط ب ل ا ر ا ی ح	ل م ة ف ر ع ل ا ع س	ی و ص ق ل ل ا ر ا ر ح ل ا ع ج ر د (°C)	ی ص ق ا ل ا ط غ ض ل ل ا (MPa)	د ی ر ب ت ل ل ا ن ی خ س ت ل ل د ع م	ی ر ا ر ح ل ا ف ا ل ع ل ا ة د ا م
PL-FY01-25T	PTFE	25	200	3.0	≤ 5 °C/min	SS304 / SS316
PL-FY01-50T	PTFE	50	200	3.0	≤ 5 °C/min	SS304 / SS316
PL-FY01-100T	PTFE	100	200	3.0	≤ 5 °C/min	SS304 / SS316
PL-FY01-200T	PTFE	200	200	3.0	≤ 5 °C/min	SS304 / SS316
PL-FY01-500T	PTFE	500	200	3.0	≤ 5 °C/min	SS304 / SS316
PL-FY01-25P	PPL	25	280	3.0	≤ 5 °C/min	SS304 / SS316
PL-FY01-50P	PPL	50	280	3.0	≤ 5 °C/min	SS304 / SS316
PL-FY01-100P	PPL	100	280	3.0	≤ 5 °C/min	SS304 / SS316
PL-FY01-200P	PPL	200	280	3.0	≤ 5 °C/min	SS304 / SS316
PL-FY01-500P	PPL	500	280	3.0	≤ 5 °C/min	SS304 / SS316