

# نايلغ ةروراق رتل 20 ةريبك ةعسب Ptfه لعا فت ةروراق نم يئاي مي ك ةجل اع م ءاعو ةصصخم تا حت فل ا ةد دع تم ةي ربخم ي رول فل ا رم ي لوبل ا

رصن عل ا م قر: PL-CP247



## ةمدقم

معدت ، ةدي دشل ا ةيئاي مي ك ل ا ةمواقم ل ل ةن س ح م  
ةد دع تم تا ني و ك ت هذ ه رتل 20 ةعسب PTFE ةروراق  
ةد دع م ل ا ةي ربخم ل ا تا لعا فت ل ل تا حت فل ا  
ةي لعا ةواقن ب ع ب ت ل ل ل ل ح ت ل ةم م ص م  
ل ك آ ت ل ل ةب ب س م ل ا ةيئاي مي ك ل ا داوم ل ا ةجل اع م و  
ةنا تم و بر س ت ل ل نم ا ل ا خ ء ا د ا نم ض ت  
ي عا ن ص ل ل ا ش ح ب ل ا تا ئي ب ي ف ةيئان ث س ا  
ةب و ل ط م ل .

## دي ز م ل ا فر ع ا

قي ب ط ل ا	ف ص و ل ا	ةي س ئي ر ل ا ةد ا ف ل ا
ي ن ا ل د ي ص ل ا ق ي ل ح ت ل ا	ف ش ا و ك ن م ص ت ي ت ا (APIS) ةلعا فل ا ةي ن ا ل د ي ص ل ا تا ن و ك م ل ل م خ ص ل ا ج ا ن ت ا ل ا ةي ن ا و د ع .	ن ا ر د ج ن م ةر ز ن ل ل ن د ا ع م ل ا ب ر س ت ر ط خ ي ل ع ي ض ق ي ت ا ل م ل ا ي ل ا ء ا و ل ا .
ه ا ب ش ا ء ج ر د ن م ص م ل ا ر ي ص ح ت تا ل ص و م ل ا	ف ي ط ن ت ن ا ي ل م ع ي ف ةم د خ ت س م ل ا ةواقن ل ا ةق ا ف ص ا م ا ل ا ط ل و خ و ف ي ف خ ق ا ق ر ل ل ا .	ق ي ر ط ن ع PPT ي و ت س م ب ةواقن ل ل ر ي ع ا م ي ل ع ط ف ا ح ي ل ل ا س ل ل ل ةي و ا ح ل ا ت و ل ت ن م ع .
ي ئ ا م ل ا ي ر ا ح ل ا م ص ه ل ا	م ت ا ج ر د ي ف ك ي ر و ل ف و ر د ي ه ل ا ص م ح ب ةيئاي ب ل ا و ا ءي و ل و ي ج ل ا تا ن ي ع ل ا ء ل ا ع ا م ةع ء ف ت ر م ء ر ا ح .	ج ا ح ز ل ل ا ت ا د ع م ةع ر س ب ل ل ح ت ي ي د ل HF ل ل ةق ا ف ةم و ا ق م ةي س ا ي ق ل ل ا ةي ربخم ل ا .
ي ئ ا يئاي مي ك ل ا داوم ل ل ر ي و ط ت ل ا و ت ح ب ل ا ةص ص خ ت م ل ا	ي ت ل ا ت ا ز ف ح م ل ا و ا ءي د ج ل ا ةي ر م ي ل و ب ل ا تا ف ا ص ل ل م ل ب ي ر ج ت ع ن ص م ر ا ب ت خ ك ي ر ح ت ل ا و ء ر ا ح ل ا ء ج ر د ي ف ا ق ي ق د ا م ك ح ت ب ل ط ت ت .	ل ب ا ق ل ل ا تا حت فل ا د د ع ت م م ي م ص ت ل ا ح م س ي ةد دع م ل ا ء ج ا ل ا ج م د ب ص ي ص خ ت ل ل .
تا ي ر ا ط ب ل ا داوم ر ا ب ت خ ا	ةع ض ا خ ةيئاي ب ي ف د و ت ا ك ل ل ل ةق ب ا س ل ا داوم ل ا و ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ل ل ا ي ل ا ح م ر ي و ط ت ةي لعا ف ت ر ي و غ و ةب ا ق ر ل ل .	ع م ل خ ا د ت ل ا ع ن م ت و ي ئ ا ي م ي ك و ر ه ك ل ا ر و ه د ت ل ا م و ا ق ت س ا س ا ح ل ا داوم ل ا ص ا ص خ .
ةي لعا ل ا ء ر ا ح ل ا ت ا ج ر د ن د ن ر ي ط ق ت ل ا	ةد دع م ل ا تا ط و ل و خ م ل ا و ل ك آ ت ل ل ل ةب ب س م ل ا ةي و ص ع ل ا تا ب ي ذ م ل ا ر ي ط ق ت .	ت ح ت م ت خ ل ا ق ي ض و ةي ل ك ي ه ل ا ةم ا ل س ل ل ا ي ل ع ط ف ا ح ي ر م ت س م ل ا ي ر ا ح ل ل م ل ا .

ل م ع ا م ل	ل ا ف ص ا و م ل ا PL-CP247
ج د و م ن ل ا فر ع م	PL-CP247
ةي س ا س ا ل ا ةد ا م ل ا	PTFE) ةواقن ل ل ا ي ل ع ن ي ل ي ت ي ل ا و ر و ل ف ي ع ا ب ر ي ل و ب
ةي م س ا ل ا ء ع س ل ا	(ب ل ط ل ا د ن ع ء ا ح ا م ةص ص خ م ا ج ا ح ا) ر ت ل 20
تا حت فل ا ني و ك ت	(تا حت ف 5 و ا 4 و ا 3 و ا 2 و ا 1 : ةي س ا ي ق ا ت ا ر ا ي خ) ص ي ص خ ت ل ل ل ب ا ق
ةح ت فل ا / ل ص ف م ل ا ع ا و ن ا	(ل م ي ع ل ا تا ف ص ا و م ب س ح) ج ن ل ف ب د و ر م و ا CNC ةق د ب ق ر و ز م
ي ع و ن ل ا ن ر و ل ا	2.10 - 2.20 م <sup>3</sup> / م ج
ر ا ه ص ن ا ل ا ء ط ن	(ت ا ي ا ه ن ر ه ف ء ج ر د 621) ةي و ئ م ء ج ر د 327
ي و ص ق ل ل ا ل ي ع ش ت ل ا ء ر ا ح ء ج ر د	(ت ا ي ا ه ن ر ه ف ء ج ر د 500) ةي و ئ م ء ج ر د 260
ء ر ا ح ل ا ه و ش ت ء ر ا ح ء ج ر د	(ت ا ي ا ه ن ر ه ف ء ج ر د 248) ةي و ئ م ء ج ر د 120
ر و ش ء ب ا ل ص	55D
د ش ل ا ء و ق	د ع ب ر م ء ص و ب ل ك ل ل ط ر 2990 - 4970

قياسات	فصول	هيسئيرل هذافال
لماعل	ل- تافصاومل PL-CP247	
ءانحال ءوق	ءبرم ءصوب لك لطر لطر 2490	
كالكحال لماعل	0.110 (تبات)	
ءامل صامتم	0.01% (ءاس 24 ءدمل عقن)	
ئابره كلال زعل تبات	2.1	
لءال بئطشال	ءموعنل قئاف CNC ءقءب لوغشم ، قوقشال نمءلء	
تاقءلمل قفاوت	ءراءال تارابسمو ، عمقل او ، PTFE- ب كئءءال فءءام	