

نخاسلل معد لجراًو Ptfه نم قورحلل داضم يرارح لزغ فالغ صيصختلل لباق يرارح زحاح ربتختملا ةلواط طةيماحل

رصنعنل مقرر: PL-CP165



ةمدقم

لزع ةيظغأ مادختساب تاربتختملا ةلواط ماح
ةلباق معد لجراًو PTFE نم قورحلل داضم
ةصصختملا تانوكملا هذو تممُص. صيصختلل
ةيلعلا ةرارحلل تاجرد يف رارقتسالا قيقحتل
الزع نمضي امم، ةيئاي ميكللا داوملا ةمواقمو
ةساسحلل تادعملاو ةنخاسلل حاوألل أنمأا يرارح
ةثيدحلل ءادألل ةيلعلا شحبلل تائيب يف

ديزملل فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسئيرلا ةئافل
ضامالاه مضمه ةمظنا	ليلحت يف ةمدختسملل ةرارحلل ةيلعلا مضمهلا لتكل معد لجراً ريفوت ةرزنللا نداعملل	ضامالاه نع ةجتانللا ةرارحلل ارضالاول لمعللا ةلواط لكأت عنمي ةزكسرملل
تالاصوملا هابشأ ةفاطن فرعا	ةيئاي ميكللا مامختسالا صاوحأو قئاقرلل نيخست حاوألل يرارحلل لزغل ةلباق رزلل ةعضاخلا تائيبلل لعا	ةرارحلل ةيئاي ميكللا داوملل ةيلعلا ةمواقم عم تولتلل نم لعا معد
ينالديصلل ريوطتلل و تبحللا	نيخستلا ةيظغأو ةغسللا ةيلعلا تاطالخال نم ربتختملا ةلواط ةيماحل ببكرتلل ءانأ	ةيماحل عم نيخستلا تادعملا ءايرقتسم و ايرقتسم ءاليغشت نمضي حطسالا
ةيليلحتلا ءاي ميكللا	رداصم نم برقلاب ةنياعملل تادعمو burette ملل لم او ل ةصصخم ةيظغأ ةرارحلل	ةساسحلل ةيغزلل سايقلا تاودال ةرارحلل ةيماحل و ةيقيقد ةمهال
عانصملا يف قفدتلا تاداعلا ةيبيحتلا	لمعلل تاطاحم يلعل فيثكتلا تادحوو ةريبكللا ةيغزلل تالاعافم معد ةلقلتمل	ةلقلتلل لعاقتلا ةزهجال يرارح زحاح و زازتهالا ديمخت
ةيئاي ميكللا ءايرخلل رابتل	لزعادتلل نم نيخستلا ةيظغأو تارباطل رابتلل تاتبتل لزغ يرارحلل و ءايئابرهلك	ةساسحلل تايورتلل ليل يرارح لزغو ةعتمتحم ءلزع ءوقو
تاربتختملا يف تانينغلا ةيئانغلا	داوم يلعل تانينغلا ريصحت تادعمو نيخستلا تاودأ عم نمألل لمعلتلا ةفلتختملا لمعللا ةلواط	لكذ يف امب ةفلتختملا لمعللا ةلواط تابتطشت عم عساو قفاوت لنونيلل جئاترو يسكوبيللا

تافصاوملا ءئف	لماعملل ليصافت (PL-CP165)
ةساسالا ءداملا	ءاقنللا يلاع (PTFE) نيلنيثيلا و رولف يعاير يلوب
عيصتلا ءيملع	ةطرخملا ءطارخ / CNC) قيقديلا ليغشت
عافتراللا نيوكت	مدختسملل قيبطت ليغءاناب لمالكلا صيصختلل لباق
ةيلعلا ءحفتلا	ةددحملا نخاسلل حاوألل ءدمعأ و لجرأ بسانتل ءصصخم ماحا
طمملا / بوقتلل ددع	ليلعلا تافصاوملل اقوفو صصخم رفح
ليغشتلا ءرارح ءجرء قاطن	+500 ليلاه نرهف ءجرء -328) ءيؤئم ءجرء +260 ليلاه ءيؤئم ءجرء -200 (تياه نرهف ءجرء)
يئاي ميكللا قفاوتلا	(ءعئاشل تابتدملل و دءاوقلل و ضامالاه عيملل مواقم) يملع
كالكحلال لماعم	0.10 ليلاه 0.05) ءدح صصخم
يرارحلل ليصوتلا	آازاتم ءلزع رفوي) ك/م/طاو ~0.25
ةيلباقلا فيصتلا لعاقتسالا	UL 94 V-0 (يتاذا ئفطم)
ءاملا صاصملا	<0.01% (ASTM D570)

قېبىتىڭىز	فېمىلىڭىز	ئىسېمىڭىز
تېلېفون نومۇرىڭىز	PL-CP165 لىق قېمەت	
تېلېفون قىلىش	ئىسېمىڭىز ئۈچۈن قېمەت قىلىش	