

# فالغب تباث طغض وذري طقت عمق PTFE رم تسم ل عافت ماظن صي صخ تل ل لباق HF- J م واقم لكآت ل ل م واقم

ر ص ن ع ل ا م ق ر : PL-CP20



## ة م د ق م

PTFE رم تسم ل ا عافت ل ا ماظن ف ش ت ك ا  
ي ذ ر ي ط ق ت ع م ق ب ز ي م ت ي ي ذ ل ا ا ن ي د ل ز ي م ت م ل ا  
ة د ح و ل ا ه ذ ه م ي م ص ت م ت . ف ا ل غ ب ت ب ا ث ط غ ض  
ل ك ا ت ل ل ا ل م ح ت ل HF- J ل م و ا ق م ل ا ة ر ب ت خ م ل ا  
ة ل ب ا ق ي ه و ، ب ي س ر ر ت ل ا م د ع و د ي د ش ل ا  
ت ا ج ا ي ت ح ا ة ي ب ل ت ل ل م ا ك ل ا ب ص ي ص خ ت ل ل  
ة ي ئ ا ي م ي ك ل ل ا د ا و م ل ا ع ل ا ع م و ي ع ا ن ص ل ا ث ح ب ل ا  
ك ب ة ص ا خ ل ل ا ق ن ل ل ا ة ي ل ع

## د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ق ي ب ط ت ل ا	ف ص و ل ا	ه ي س ي ئ ر ل ا ة د ئ ا ف ل ا
ه ا ب ش ا ر ف ح ر ي ص ح ت ت ا ل ص و م ل ا	ق ي ا ق ر ل ل ا ع ل ا ع م ل HF ي ل ع ة م ا ق ل ل ر ف ح ل ل ل ا ل ا ج م ل ر م ت س م ط ل و ر ي ص ح ت	ي ن و ي ا ث ل و ت د و ح و م د ع و HF- J ل ة ل م ا ك ة م و ا ق م
ة ي و د ا ل ا ق ي ل ح ت	ة ي ل ا ع ف ش ا و ك ن م ص ت ت ي ت ل ا ة ي ن ا ل د ي ص ل ا ة ط ي س و ل ا ت ا ب ك ر م ل ل ر م ت س م ج ا ت ا ن ا ل ع ا ف ت ل ل	ر ي غ ت ا ل ع ا ف ت م ل ل ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د ي ف ق ي ق د م ك ح ت ق ر ق ت س م ل ا
ة ر ز ن ل ا ن د ا ع م ل ل ي ل ح ت	ي ر خ ا ل ا ة ي س ا س ج ل ا ة ي ل ع ل ل ل ح ت ل ق ر ط و ICP-MS ل ا ه ر ي ص ح ت و ت ا ن ي ع ل ا م ص ه	ة ر ز ن ل ا ر ص ا ن ع ل ل ب ر س ت ن و د ب ق ي ا ف ا ق ن
ه ي ئ ا ي م ي ك ل ل ا د ا و م ل ا ج ا ت ا ن ا ة ق ي ق د ل ا	ف ش ا و ك ة ف ا ص ا ل ت ا ل د ع م ب ل ط ت ت ي ت ل ا ة ص ص خ ت م ل ا ة ي ئ ا ي م ي ك ل ل ا د ا و م ل ل ع س و م ج ا ت ا ن ا ة ت ب ا ث	ن ز ا و ت م م ي م ص ت ل ا ل خ ن م ة ق س ت م ق ف د ت ت ا ل د ع م ط غ ض ل ا
ت ا ي ر ا ط ل ا ب ا د ا و م ث ح ب	ت ا ئ ي ب ل ا ي ف د و ت ا ك ل ل ف ا ئ ا ل س و ن و ي ا م و ي ت ي ل ل ت ا ي ر ا ط ب ت ا ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ق ي ل ح ت ل ل ا ت ل ل ة ب س م ل ا	ي ن ا و د ع ل ا ت ا ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ل ا د م ا ل ا ة ل ي و ط ة ن ا ت م
ر م ل ب ل ت ا ل ع ا ف ت	ة ج ر د ل ة س ا س ج ل ا ة ر م ل ب ل ت ا ي ل م غ ي ف ت ا ر م و ن و م ل ا و ا ت ا ز ف ح ل ل ا ه ي ف م ك ح ت م ة ف ا ص ا ل ر ا ر ح ل ل	ي ر ا ر ح ر ا ر ق ت س ا و د و م ف ش ا و ك ل ا ل ا د ا
ة ي و و ن ل ا ة ي م ي ك ل ا	ة ي ص م ط ي ا س و ي ف ا ه ت ج ل ا ع م و ة ش م ل ر ئ ا ط ن ل ا ع م ل م ا ل ع ا ت	PTFE- J ل ا ع ا ش ا ل ل ا م و ا ق م و ي و ق ة ا و ت ح ا

ة م ل ع م ل ا ة ئ ف	PL-CP20- J ل ا ف ص ا و م ل ا ل ي ص ا ف ت	ص ي ص خ ت ل ل ا ة ل ا ح
م ا ط ن ل ا ز ا ر ط	PL-CP20 ر م ت س م ل ا ق ف د ت ل ا ة ل س ل س	ي س ا ي ق ف ر ع م
ه ي س ا س ا ل ا د ا و م ل ا	PTFE، PFA، TFM، ا ق ن ل ل ي ل ا ع م ل	ل م ا ك ل ا ب ص ي ص خ ت ل ل ل ب ا ق
ل ع ا ف ت ل ا ة ع س	ر ي و ط ت ل ل ل ب ا ق + ر ت ل 20 ي ل ل م 50 ن م	ع و ر ش م ل ت ا ب ل ط ت م ب س ح
ع م ق ل ا ة ع س	ل م 5000 ي ل ل م 25 ن م ة ف ل ع م ت ا ر ا ي خ	ع و ر ش م ل ت ا ب ل ط ت م ب س ح
ه ر ا ر ح ل ا ة ج ر د ق ا ط ن	(د ا و م ل ا ي ل ع د م ت ع ي) ة ي و ئ م ة ج ر د +260 ي ل ل ا ة ي و ئ م ة ج ر د -200	ق ي ب ط ت ل ا ب ص ا خ
ل ي ع ش ت ل ا ط غ ض	ل د ت ع م ل ا ي ل ل ط ي ح م ل ا ط غ ض ل ا ت ا ف ي ن ص ت	م ي م ص ت ل ا ي ل ع د م ت ع ي
ف ا ل غ ل ل ت ا ل ص و	ص ص خ م NPT/Barbed، أو GL14، GL18	ل ي م ع ل ت ا ف ص ا و م ب س ح
م ح ت ل ا ة ن ق ت	ة ع م ص م ط ي ر ا ر ح م و PTFE ن م ة ج م د م O-ring ت ا ق ل ل ح	ا د ا ل ا ي ل ا ع ر ا ي ع م
د ف ا ن م ل ا ت ا ن ي و ك ت	ت ا م ا م ص ع م د د ع م ت ت ا ن ي ع ذ خ ا ة ي ذ ع ت د ف ا ن م	ل م ا ك ل ا ب ص ي ص خ ت ل ل ل ب ا ق
ب ي ك ر ت ل ا ت ا ر ا ي خ	ة ج م د م ف ر ل م ا و ح و ا ب ي ب ت ك م ل م ا ح	ص ص خ م م ي م ص ت
ه ي ئ ا ي م ي ك ل ل ا م و ا ق م ل ا	ة ي و و ض ع ل ا ت ا ب ي ذ م ل ا و د ع ا و ق ل ل ا و ص ا م ا ل ا ع ي م ج	ي م ل ع ا ق ف ا و ت