

# قريغش عم ةيوركلل يئاي مي كورهكلل لكآتلا رابتخا ةيلخ ةنيغ ل ماحو نيغول

رصنعن العال مقرر: PL-DJ18



## ةمدقم

ةيئابرهكلل ةاي ميكلل لي لحت ني سحتب مق لكآتلا رابتخا ةيلخ مادختساب كب صاخلا نيغول قريغشب زيمنتت يتلا هذو ةيوركلل مي م صتو ، ةنم آ PTFE ماتخأو ، لي دعتلل ةلباق لكآتلا تاساردل أصي صخ ةمم صم ، فوجم تائي بي في راركتلا ةيلع باطقال ةيثالث ةيساقل ربتخمالا .

## ديزمالا فرع

قوي بطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةدئافل
فيوجتلاو رقتنلا ميقيت كئابسلل	لكآتلا لكينل كئابسو أدسلل مواقلم ذالوقلا ةلباق في صوت . ناديلاهلا يلع ةيوتحمل أو ةيضمحل لي لجال مي في يعضوملا	يذ فيوجتلا لكآت 1.0 مس <sup>2</sup> ةقوب ددحمل ضرعتلا ةحاسم عنمت رقتنلا دهج نع ةقوتوم تاناي نمضي امم ، فيوجل ريتأتلا
لكآتلا تاطبتم صحف	ةيوضعل ريغو ةيوضعل ةيئاي ميكلل تاطبتملا ةافك ميقيت . طفنلا لي لجال أو ةكاحملا ةيعانصللا ةيمل ةمظنأ لي ةفاصللا	ةكاحم لغرسب نيحسكالا ةازاب F عونل نم زاغل ةيقنت حمسي ل ل راركت عم ةيئاهلالا بي بانال طوطخ فورط
يحرمل داومل ني سحت	ةيلكيهلا ةيحرمل كئابسلل دمالا ليوط ضرعتلا ةكاحم رطبلا ةيئاي بي في يعضوملا لجال تاءالطلاو ةيعضوملا	يحرمل لي لجال PTFE بيكرتو لي لجال تاكيلي سروبلا اجزللا ةمواقم . ةرزنلا رصانعل برسنت نود ةيئاودعل
تاي لمع ةكاحم تاي وامي كورتبلا	ةدمعلا ي كاحم ةنحاس ةيضمح فورط تحت ني ددحمل تانيعلا رابتخا ةيئاي ميكلل تالاعفملاو في فاصللا في ريطقتلا	عجر نم ةراجل عجر في قيقلدلا مكحتلا حيتي فوجملا جراجل راجل ونوكيلي سللا تيز مادختساب ةيؤم عجر 150 تحت ةفرغلا ةراج
قوواعملا سايق ةيئاي مي كورهكلل	ةي كح ةساردل ددرتلا لي لجال ددرتلا راي تال قوواعم حسم ةراج . نواعملا يلع ديسكالا ةقبط ومنو لي مخرتلا	عنم امم ، لولحمل ةمواقم نم لي دعتلل ةلباقلا نيغول قريغش للقت تاهوشتالو ددرتلا ةيلع روطلا تاجازا
يضمحل رطملا ةكاحم وحاو	مادختساب لي لطملا بلصللاو ةيئاي ميكلل نواعملا لي لجال روهتلا صحف . يوزرتي أو يئاي ميكلل يضمحل رطم	لزي امم ، ديروكللا ثولت \$35_KNO . ب عبشملا يحرمل رسجل عنمي يضمحل رطملا تانوي نال قيقلدلا يئاي ميكلل ريتأتلا

ةمعلملا	تافصاوملا / فصولا	لي صافتل
لي دومل مقرر	PL-DJ18	يملع يجرم زمر
محمل تاراخي ةيسايقلا	لم 500 / لم 1000	بلطلل دنع ةحاتم ةصصم ماحأ
ءاوعلا ةدام	3.3 لي لجال تاكيلي سروب اجز	ل ل رصحب ووضو ، صخف نم يراج عسوت
ءادسللاو ةاطغل ةدام	(PTFE) يقن ني لي لي يئاي وورول فارتت يلوب	CNC ةقوبو قئافل يئاي ميكلل لومخ
ءاوعلا ني وكت	(فوجم) ةجوزم ةقبط / (يسايق) ةحوا ةقبط	تيزلا / ةيمل تامامح فوجملا زارطلل معدني ةيرئادل
بطلقلا ةنيغ رطلق لي لجال	لم 14	حطس صرق ةنيغ ةسدنه
ةنيغلا ةحاسم ةفوشكملا	1.0 مس <sup>2</sup>	رايتلا ةفاتك باسجل ةحوم
يحرمل رسجل عي سحت	يوازللا لي دعتلل ةلباق نيغول قريغش	تاسم انثا \$1R اضافخنا نم للقي باطقتسالا
يحرمل رسجل لولحمل	(\$KNO_35) ةعبشملا موي ساتوتبلا تارتن	ديروكللا نم لجال يحرمل رسج مي م صت
زاغل لخدم ني وكت	F عوغل نم روطلا يئانث ةنيغنت بوبنأ	ةيولعل ةحاسملا ةيطعتو حطسلا تحت تاعاقل

عمل عمل	تفاصيل / فصول	لخصات
مخارج	ببدم PTFE اطع عم ةرفنصم ةيجاج ةلصو	باطق الل ةبلولم طغص O-ring ماتخ ةئابرهكل
ةرارج ةجرد قاطن	(تيز) ةيوئم ةجرد 150 / (عام) ةيوئم ةجرد 90 ىتح ةفرغل ةرارج ةجرد	ةفوجملا تارادصلال يف موعدم
ذفنملا نيوكت	(يرايخا) ذفنم 6 / (يسايق) ذفنم 5	لل ةرارج سايقم ذفنم ذفنم 6 رايخ فيضي ةلغل مسج
ةنمصلملا تانوكملا	ةنوع للاح، PTFE ةداس ةعومجم، لئاس متخ، يجلم رسج، فونل نم زاغ لخدم، يجاج ةيلخ مسج، تيفارج بيضق بطق	ةروفلا ةئابرهكلاءايمكلل ةلماش ةعومجم
ةئايمةكلل قفاوتلا	ةندملا ضامألل او ةيوضعل تايذملا عم ةياغلل قفاوتم	امامت (HF) كي رولفورديلا ضمح بنحت